

WCG670 WPS TDos&9kg

W1 perilica rublja sa prednjim punjenjem:

A I 9 kg I 1400 okr/min I Automatsko doziranje I Predglaćanje I Miele@home



- Testirano na 20 godina savršene njege rublja
- Ušteda energije u najboljem razredu energetske učinkovitosti A
- Precizno i automatsko doziranje sredstva za pranje TwinDos®
- Dodatna opcija Predglaćanje smanjuje nabore i štedi do 50 % vremena i napora
- Potpuno upravljanje Vašom perilicom rublja s Miele@home\*

\* Dodatna digitalna ponuda tvrtke Miele & Cie. KG. Sve pametne primjene omogućuje sustav Miele@home. Opseg funkcija može varirati ovisno o modelu i državi.



EAN: 4002516217817 / Materijal: 11284060 / Stari broj materijala: 11CG6703D

<b>Izvedba</b>	
Moguće postavljanje u stup	•
Side-by-Side	•
Ugradnja ispod radne ploče	•
Smjer otvaranja vrata	desno
<b>Konstrukcija</b>	
Linija proizvoda	W1 Chrome Edition
Perilica rublja s punjenjem s prednje strane	•
<b>Centrifugiranje</b>	
Maks. broj okretaja centrifuge	1400
Prekid nakon ispiranja	•
Funkcija „bez centrifuge“	•
<b>Dizajn</b>	
Boja uređaja	Lopoč bijela
Boja upravljačke ploče	Lopoč bijela
Dizajn vrata	Grafitno siva Pearlfinish
Boja okretnog regulatora	Lopoč bijela / obrub krom.
Izvedba upravljačke ploče	Ukošena
Vrsta upravljanja	Okretni regulator
Zaslon	ComfortSensor bijeli, 1 redak
<b>Učinkovitost čišćenja</b>	
Automatsko doziranje sredstva za pranje TwinDos	•
Primjerena količina doziranja CapDosing	•
<b>Njega rublja</b>	
Sačasti bubanj	•
Punjenje u kg	9,0
<b>Komfor pri korištenju</b>	
Umrežavanje s Miele@home	•
Odgoda početka programa do 24 h	•
Prikaz preostalog vremena	•
Prikaz odvijanja programa	•
MultiLingua	•
AutoClean ladicica za doziranje	•
AddLoad	•
<b>Učinkovitost i održivost</b>	
Razred energetske učinkovitosti (A–G)	A
Otežana potrošnja energije po 100 radnih ciklusa za ciklus pranja u kWh	49
Potrošnja vode po ciklusu rada izražena u l	48
Razred učinkov. centrifuge	B
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (tijekom centrifuge)	A
Emisija buke koja se prenosi zrakom pri centrifugiranju u dB(A) re 1 pW	68
Trajanje programa „ECO 40-60“ pri nazivnom kapacitetu	209
Potrošnja električne energije u stanju isključenosti u W	0,40
Potrošnja električne energije u umreženoj pripravnosti u W	0,80
Pranje na niskim temperaturama „hladno“ i „20°C“	•
Automatika količine	•
Mjerač protoka vode	•

WCG670 WPS TDos&9kg

W1 perilica rublja sa prednjim punjenjem:

A | 9 kg | 1400 okr/min | Automatsko doziranje | Predglačanje | Miele@home



EAN: 4002516217817 / Materijal: 11284060 / Stari broj materijala: 11CG6703D

Regulacija pjene	•
ProfiEco motor	•
<b>Programi pranja</b>	
Automatski program plus	•
Pamuk	•
Jednostavno za održavanje	•
Osjetljivo rublje	•
Košulje	•
Svila (ručno pranje)	•
Vuna (ručno pranje)	•
Brzi program 20	•
Tamno rublje/Traper	•
Outdoor	•
Impregnacija	•
Sportska odjeća	•
Čišćenje uređaja	•
Pamuk strelica	•
Samo ispiranje/štirkanje	•
Izbacivanje vode/Centrifugiranje	•
ECO 40-60	•
<b>Dodatne opcije kod pranja</b>	
Kratko	•
Namakanje	•
Pretpranje	•
Više vode	•
Dodatno ispiranje	•
Posebno tiho	•
Predglačanje parom	•
Zvučni signal	•
AllergoWash	•
<b>Kvaliteta</b>	
Protutezi od sivog gusa	•
<b>Sigurnost</b>	
Sustav za zaštitu od izlivanja vode	Waterproof-System
Zaštita za djecu	•
PIN kôd	•
Optičko sučelje	•
<b>Tehnički podaci</b>	
Dimenzije u mm (širina)	596
Dimenzije u mm (visina)	850
Dimenzije u mm (dubina)	636
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u mm	1054
Dubina uređaja bez vrata (za podgradnju) u mm	600
Težina u kg	95
Ukupna priključna vrijednost u kW	2,10-2,40
Napon u V	220-240
Osigurač u A	10
Frekvencija u Hz	50
Duljina električnog kabela u m	2
<b>Isporučeni pribor</b>	
3 kapsule	•

WCG670 WPS TDos&9kg

W1 perilica rublja sa prednjim punjenjem:

A I 9 kg I 1400 okr/min I Automatsko doziranje I Predglačanje I Miele@home



EAN: 4002516217817 / Materijal: 11284060 / Stari broj materijala: 11CG6703D

UltraPhase 1 + 2

Vaučer za 5 kartuša Miele UltraPhase

#### Raspoloživi jezici na zaslonu

Raspoloživi jezici na zaslonu s MultiLingua

•

•

deutsch, english (GB),  
français (FR), hrvatski,  
italiano, magyar,  
nederlands, polski, română,  
slovenščina, srpski, türkçe,  
ελληνικά

WCG670 WPS TDos&9kg

W1 perilica rublja sa prednjim punjenjem:

A | 9 kg | 1400 okr/min | Automatsko doziranje | Predglačanje | Miele@home



W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm