

WCI870 WPS PWash&TDos&9kg

W1 perilica rublja sa prednjim punjenjem:

A I 9 kg I 1600 okr/min I Automatsko doziranje I QuickPowerWash I Virus Hygiene



EAN: 4002516217053 / Materijal: 11284150 / Stari broj materijala: 11CI8703D

- Precizno i automatsko doziranje sredstva za pranje TwinDos®
- QuickPowerWash jamči učinkovite i brze rezultate za samo 49 minuta
- Ekskluzivni CapDosing asortiman za različiti tekstil i mrlje
- Zaslon i praktično upravljanje na dodir – ComfortSensor
- Potpuno upravljanje Vašom perilicom rublja s Miele@home*

* Dodatna digitalna ponuda tvrtke Miele & Cie. KG. Sve pametne primjene omogućuje sustav Miele@home. Opseg funkcija može varirati ovisno o modelu i državi.



Izvedba	
Moguće postavljanje u stup	•
Side-by-Side	•
Ugradnja ispod radne ploče	•
Smjer otvaranja vrata	desno
Konstrukcija	
Linija proizvoda	W1 Chrome Edition
Perilica rublja s punjenjem s prednje strane	•
Centrifugiranje	
Maks. broj okretaja centrifuge	1600
Prekid nakon ispiranja	•
Funkcija „bez centrifuge“	•
Dizajn	
Boja uređaja	Lopoč bijela
Boja upravljačke ploče	Lopoč bijela
Dizajn vrata	Grafitno siva Pearlfinish
Boja okretnog regulatora	Lopoč bijela / obrub krom.
Izvedba upravljačke ploče	Ukošena
Vrsta upravljanja	Okretni regulator
Zaslon	ComfortSensor bijeli, 1 redak
Učinkovitost čišćenja	
Inovativna tehnologija pranja PowerWash	•
Automatsko doziranje sredstva za pranje TwinDos	•
Primjerena količina doziranja CapDosing	•
Opcija mrlje	•
Dokazana higijena	•
Njega rublja	
Saćasti bubanj	•
Punjenje u kg	9,0
Komfor pri korištenju	
Umrežavanje s Miele@home	•
Odgoda početka programa do 24 h	•
Prikaz preostalog vremena	•
Prikaz odvijanja programa	•
MultiLingua	•
AutoClean ladica za doziranje	•
AddLoad	•
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A–G)	A
Otežana potrošnja energije po 100 radnih ciklusa za ciklus pranja u kWh	49
Potrošnja vode po ciklusu rada izražena u l	48
Razred učinkov. centrifuge	A
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (tijekom centrifuge)	A
Emisija buke koja se prenosi zrakom pri centrifugiranju u dB(A) re 1 pW	68
Trajanje programa „ECO 40-60“ pri nazivnom kapacitetu	199
Potrošnja električne energije u stanju isključenosti u W	0,40
Potrošnja električne energije u umreženoj pripravnosti u W	0,80

WCI870 WPS PWash&TDos&9kg

W1 perilica rublja sa prednjim punjenjem:

A I 9 kg I 1600 okr/min I Automatsko doziranje I QuickPowerWash I Virus Hygiene



EAN: 4002516217053 / Materijal: 11284150 / Stari broj materijala: 11CI8703D

EcoFeedback	•
Pranje na niskim temperaturama „hladno“ i „20°C“	•
Automatika količine	•
Mjerač protoka vode	•
Regulacija pjene	•
ProfiEco motor	•
Programi pranja	
QuickPowerWash	•
Automatski program plus	•
Pamuk	•
Jednostavno za održavanje	•
Osjetljivo rublje	•
Košulje	•
Svila (ručno pranje)	•
Vuna (ručno pranje)	•
Brzi program 20	•
Tamno rublje/Traper	•
Outdoor	•
Impregnacija	•
Sportska odjeća	•
Popluni od perja	•
Jastuci	•
Perje	•
Zavjese	•
Pamuk, higijenski program	•
Čišćenje uređaja	•
Pamuk strelica	•
Novo rublje	•
Samo ispiranje/štirkanje	•
Izbacivanje vode/Centrifugiranje	•
ECO 40–60	•
Dodatne opcije kod pranja	
SingleWash	•
Kratko	•
Namakanje	•
Pretpranje	•
Više vode	•
Dodatno ispiranje	•
Posebno tiho	•
Predglačanje parom	•
Zvučni signal	•
AllergoWash	•
Kvaliteta	
Protutezi od sivog gusa	•
Sigurnost	
Sustav za zaštitu od izlivanja vode	Waterproof-System
Zaštita za djecu	•
PIN kôd	•
Optičko sučelje	•
Tehnički podaci	
Dimenzije u mm (širina)	596

WCI870 WPS PWash&TDos&9kg

W1 perilica rublja sa prednjim punjenjem:

A I 9 kg I 1600 okr/min I Automatsko doziranje I QuickPowerWash I Virus Hygiene



EAN: 4002516217053 / Materijal: 11284150 / Stari broj materijala: 11C18703D

Dimenzije u mm (visina)	850
Dimenzije u mm (dubina)	636
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u mm	1054
Dubina uređaja bez vrata (za podgradnju) u mm	600
Težina u kg	95
Ukupna priključna vrijednost u kW	2,10-2,40
Napon u V	220-240
Osigurač u A	10
Frekvencija u Hz	50
Duljina električnog kabela u m	2
Isporučeni pribor	
3 kapsule	•
UltraPhase 1 + 2	•
Vaučer za 5 kartuša Miele UltraPhase	•
Raspoloživi jezici na zaslonu	
Raspoloživi jezici na zaslonu s MultiLingua	deutsch, english (GB), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, polski, română, slovenščina, srpski, türkçe, ελληνικά

WCI870 WPS PWash&TDos&9kg

W1 perilica rublja sa prednjim punjenjem:

A | 9 kg | 1600 okr/min | Automatsko doziranje | QuickPowerWash | Virus Hygiene



W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm