

WCI870 WPS PWash&TDos&9kg

W1 perilica rublja sa prednjim punjenjem:

A I 9 kg I 1600 okr/min I Auto. doziranje I QuickPowerWash I Virus Hygiene



EAN: 4002516217053 / Materijal: 11284150 / Stari broj materijala: 11CI8703D

- Precizno i automatsko doziranje sredstva za pranje TwinDos®
- QuickPowerWash jamči učinkovite i brze rezultate za samo 49 minuta
- Ekskluzivni CapDosing asortiman za različiti tekstil i mrlje
- Zaslon i praktično upravljanje na dodir – ComfortSensor
- Miele@home – pametno umreženi za više mogućnosti\*

\* Dodatna digitalna ponuda tvrtke Miele & Cie. KG. Sve pametne primjene omogućuje sustav Miele@home. Opseg funkcija može varirati ovisno o modelu i državi.



<b>Izvedba</b>	
Moguće postavljanje u stup	•
Side-by-Side	•
Ugradnja ispod radne ploče	•
Smjer otvaranja vrata	desno
<b>Konstrukcija</b>	
Linija proizvoda	W1 Chrome Edition
Perilica rublja s punjenjem s prednje strane	•
<b>Centrifugiranje</b>	
Maks. broj okretaja centrifuge	1600
Prekid nakon ispiranja	•
Funkcija „bez centrifuge“	•
<b>Dizajn</b>	
Boja uređaja	Lopoč bijela
Boja upravljačke ploče	Lopoč bijela
Dizajn vrata	Grafitno siva Pearlfinish
Boja okretnog regulatora	Lopoč bijela / obrub krom.
Izvedba upravljačke ploče	Ukošena
Vrsta upravljanja	Okretni regulator
Zaslon	ComfortSensor bijeli, 1 redak
<b>Učinkovitost čišćenja</b>	
Inovativna tehnologija pranja PowerWash	•
Automatsko doziranje sredstva za pranje TwinDos	•
Primjerena količina doziranja CapDosing	•
Opcija mrlje	•
Dokazana higijena	•
<b>Njega rublja</b>	
Saćasti bubanj	•
Punjenje u kg	9,0
<b>Komfor pri korištenju</b>	
Umrežavanje s Miele@home	•
Odgoda početka programa do 24 h	•
Prikaz preostalog vremena	•
Prikaz odvijanja programa	•
MultiLingua	•
AutoClean ladica za doziranje	•
AddLoad	•
<b>Učinkovitost i održivost</b>	
Razred energetske učinkovitosti (A–G)	A
Otežana potrošnja energije po 100 radnih ciklusa za ciklus pranja u kWh	49
Potrošnja vode po ciklusu rada izražena u l	48
Razred učinkov. centrifuge	A
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (tijekom centrifuge)	A
Emisija buke koja se prenosi zrakom pri centrifugiranju u dB(A) re 1 pW	68
Trajanje programa „ECO 40-60“ pri nazivnom kapacitetu	199
Potrošnja električne energije u stanju isključenosti u W	0,40
Potrošnja električne energije u umreženoj pripravnosti u W	0,80

WCI870 WPS PWash&TDos&9kg

W1 perilica rublja sa prednjim punjenjem:

A | 9 kg | 1600 okr/min | Auto. doziranje | QuickPowerWash | Virus Hygiene



EAN: 4002516217053 / Materijal: 11284150 / Stari broj materijala: 11CI8703D

EcoFeedback	•
Pranje na niskim temperaturama „hladno“ i „20°C“	•
Automatika količine	•
Mjerač protoka vode	•
Regulacija pjene	•
ProfiEco motor	•
<b>Programi pranja</b>	
QuickPowerWash	•
Automatski program plus	•
Pamuk	•
Jednostavno za održavanje	•
Osjetljivo rublje	•
Košulje	•
Svila (ručno pranje)	•
Vuna (ručno pranje)	•
Brzi program 20	•
Tamno rublje/Traper	•
Outdoor	•
Impregnacija	•
Sportska odjeća	•
Popluni od perja	•
Jastuci	•
Perje	•
Zavjese	•
Pamuk, higijenski program	•
Čišćenje uređaja	•
Pamuk strelica	•
Novo rublje	•
Samo ispiranje/štirkanje	•
Izbacivanje vode/Centrifugiranje	•
ECO 40–60	•
<b>Dodatne opcije kod pranja</b>	
SingleWash	•
Kratko	•
Namakanje	•
Pretpranje	•
Više vode	•
Dodatno ispiranje	•
Posebno tiho	•
Predglačanje parom	•
Zvučni signal	•
AllergoWash	•
<b>Kvaliteta</b>	
Protutezi od sivog gusa	•
<b>Sigurnost</b>	
Sustav za zaštitu od izlivanja vode	Waterproof-System
Zaštita za djecu	•
PIN kôd	•
Optičko sučelje	•
<b>Tehnički podaci</b>	
Dimenzije u mm (širina)	596

WCI870 WPS PWash&TDos&9kg

W1 perilica rublja sa prednjim punjenjem:

A I 9 kg I 1600 okr/min I Auto. doziranje I QuickPowerWash I Virus Hygiene



EAN: 4002516217053 / Materijal: 11284150 / Stari broj materijala: 11CI8703D

Dimenzije u mm (visina)	850
Dimenzije u mm (dubina)	636
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u mm	1054
Težina u kg	95
Ukupna priključna vrijednost u kW	2,10-2,40
Napon u V	220-240
Osigurač u A	10
Frekvencija u Hz	50
Duljina električnog kabela u m	2
<b>Isporučeni pribor</b>	
3 kapsule	•
UltraPhase 1 + 2	•
Vaučer za 5 kartuša Miele UltraPhase	•
<b>Raspoloživi jezici na zaslonu</b>	
Raspoloživi jezici na zaslonu s MultiLingua	deutsch, english (GB), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, polski, română, slovenščina, srpski, türkçe, ελληνικά

WCI870 WPS PWash&TDos&9kg

W1 perilica rublja sa prednjim punjenjem:

A | 9 kg | 1600 okr./min | Auto. doziranje | QuickPowerWash | Virus Hygiene



W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm