

WWG660 WCS TDos&9kg

W1 perilica rublja sa prednjim punjenjem:

A I 9 kg I 1400 okr/min I Automatsko doziranje I Predglaćanje I Miele@home



- Testirano na 20 godina savršene njege rublja
- Ušteda energije u najboljem razredu energetske učinkovitosti A
- Precizno i automatsko doziranje sredstva za pranje TwinDos®
- Dodatna opcija Predglaćanje smanjuje nabore i štedi do 50 % vremena i napora
- Miele@home – pametno umreženi za više mogućnosti*

* Dodatna digitalna ponuda tvrtke Miele & Cie. KG. Sve pametne primjene omogućuje sustav Miele@home. Opseg funkcija može varirati ovisno o modelu i državi.



EAN: 4002516217824 / Materijal: 11284190 / Stari broj materijala: 11WG6601D

Izvedba	
Moguće postavljanje u stup	•
Side-by-Side	•
Ugradnja ispod radne ploče	•
Smjer otvaranja vrata	desno
Konstrukcija	
Linija proizvoda	W1 White Edition
Perilica rublja s punjenjem s prednje strane	•
Centrifugiranje	
Maks. broj okretaja centrifuge	1400
Prekid nakon ispiranja	•
Funkcija „bez centrifuge“	•
Dizajn	
Boja uređaja	Lopoč bijela
Boja upravljačke ploče	Lopoč bijela
Dizajn vrata	Opsidijan crna s kromiranim prstenom
Boja okretnog regulatora	Lopoč bijela / obrub krom.
Izvedba upravljačke ploče	5° zaobljena
Vrsta upravljanja	Okretni regulator
Zaslon	ComfortSensor bijeli, 1 redak
Učinkovitost čišćenja	
Automatsko doziranje sredstva za pranje TwinDos	•
Primjerena količina doziranja CapDosing	•
Njega rublja	
Saćasti bubanj	•
Punjenje u kg	9,0
Komfor pri korištenju	
Umrežavanje s Miele@home	•
Odgoda početka programa do 24 h	•
Prikaz preostalog vremena	•
Prikaz odvijanja programa	•
Multilingua	•
AutoClean ladica za doziranje	•
AddLoad	•
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A–G)	A
Otežana potrošnja energije po 100 radnih ciklusa za ciklus pranja u kWh	49
Potrošnja vode po ciklusu rada izražena u l	48
Razred učinkov. centrifuge	B
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (tijekom centrifuge)	A
Emisija buke koja se prenosi zrakom pri centrifugiranju u dB(A) re 1 pW	68
Trajanje programa „ECO 40–60“ pri nazivnom kapacitetu	209
Potrošnja električne energije u stanju isključenosti u W	0,40
Potrošnja električne energije u umreženoj pripravnosti u W	0,80
Pranje na niskim temperaturama „hladno“ i „20°C“	•
Automatika količine	•

WWG660 WCS TDos&9kg

W1 perilica rublja sa prednjim punjenjem:

A | 9 kg | 1400 okr/min | Automatsko doziranje | Predglačanje | Miele@home



EAN: 4002516217824 / Materijal: 11284190 / Stari broj materijala: 11WG6601D

Mjerač protoka vode	•
Regulacija pjene	•
ProfiEco motor	•
Programi pranja	
Automatski program plus	•
Pamuk	•
Jednostavno za održavanje	•
Osjetljivo rublje	•
Košulje	•
Svila (ručno pranje)	•
Vuna (ručno pranje)	•
Brzi program 20	•
Tamno rublje/Traper	•
Outdoor	•
Impregnacija	•
Sportska odjeća	•
Čišćenje uređaja	•
Pamuk strelica	•
Samo ispiranje/štirkanje	•
Izbacivanje vode/Centrifugiranje	•
ECO 40-60	•
Dodatne opcije kod pranja	
Kratko	•
Namakanje	•
Pretpranje	•
Više vode	•
Dodatno ispiranje	•
Posebno tiho	•
Predglačanje parom	•
Zvučni signal	•
AllergoWash	•
Kvaliteta	
Protutezi od sivog gusa	•
Sigurnost	
Sustav za zaštitu od izlivanja vode	Watercontrol-System
Zaštita za djecu	•
PIN kôd	•
Optičko sučelje	•
Tehnički podaci	
Dimenzije u mm (širina)	596
Dimenzije u mm (visina)	850
Dimenzije u mm (dubina)	643
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u mm	1077
Težina u kg	94
Ukupna priključna vrijednost u kW	2,10-2,40
Napon u V	220-240
Osigurač u A	10
Frekvencija u Hz	50
Duljina električnog kabela u m	2
Isporučeni pribor	
3 kapsule	•

WWG660 WCS TDos&9kg

W1 perilica rublja sa prednjim punjenjem:

A I 9 kg I 1400 okr/min I Automatsko doziranje I Predglačanje I Miele@home



EAN: 4002516217824 / Materijal: 11284190 / Stari broj materijala: 11WG6601D

UltraPhase 1 + 2

Vaučer za 5 kartuša Miele UltraPhase

Raspoloživi jezici na zaslonu

Raspoloživi jezici na zaslonu s MultiLingua

•

•

deutsch, english (GB),
français (FR), hrvatski,
italiano, magyar,
nederlands, polski, română,
slovenščina, srpski, türkçe,
ελληνικά


WWG660 WCS TDos&9kg

W1 perilica rublja sa prednjim punjenjem:


A I 9 kg I 1400 okr/min I Automatsko doziranje I Predglačanje I Miele@home




W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm