

## PDR 300 SmartBiz HP [EL]

Sušilica rublja s toplinskom pumpom

profesi. kvalitete za jednostavno i fleksibilno postavljanje bez odvoda zraka.



- Volumen bubnja 120.00 l 120.00 l, težina punjenja 7.0 kg
- Kvalitetna uprav. ploča od plem. čelika i Miele sačasti bubanj
- Isporuka spremna za spajanje uklj. utikač
- Prostorno štedljivo postavljanje stup za pranje i sušenje

**A+++**

EAN: 4002516236337 / Materijal: 11292860 / Stari broj materijala: 52300001D

Izvedba i oprema	
Izvedba	Uređaj s pred. punj., u stup
Linija	SmartBiz
Prednja strana	Lopoč bijela
Količina punjenja u kg	7,0
Volumen bubnja u l	120,00
Sustav sušenja	Toplinska pumpa
Otvor vrata [Ø] u mm	370
Kut otvaranja vrata u stupnjevima	167
Smjer otvaranja vrata	lijevo
Sačasti bubanj od plemenitog čelika	Da
Primjena	
Prikladno za hotelijerstvo i gastronomiju	•
Prikladno za radnje	•
Prikladno za fakultete, škole i vrtiće	•
Prikladno za sportski klub	•
Prikladno za Beauty, Wellness & Fitness	•
Prikladno za kućanstvo	•
Podaci o snazi	
Maksimalna snaga pare u l/h	1,68
Specifična potrošnja energije u kWh/kg	0,15
Specifična potrošnja energije za mješovita vlakna/suho za ormar, preostala vlažnost 40 %, u kWh/kg	0,12
Odvijanje programa u min.	125
Vrijeme trajanja programa za mješovita vlakna/suho za ormar, preostala vlažnost 40 %, izraženo u min.	99
Testirani radni sati	15000
Upravljanje	
Vrsta upravljanja	DirectSensor 7 segmenata
Upravljanje programom	Uprav. preost. vlagom
Maks. vrijeme odgode početka u h	24
Indikator preostalog vremena	•
Upravljačka ploča s tekstualnim zapisima	•
Standardni električni priključak	
Vrsta grijanja	Toplinska pumpa
Električni priključak	220-240V~ 50HZ
Snaga grijanja električno u kW	0,00
Ukupna priključna vrijednost u kW	1,10
Osigurač u A	10
Isporuka s mrežnim utikačem	•
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	850
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	596
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	636
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	940
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	660
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	690
Neto masa u kg	56,5
Bruto masa u kg	60
Maksimalno opterećenje poda u N	920

## PDR 300 SmartBiz HP [EL]

Sušilica rublja s toplinskom pumpom

profesi. kvalitete za jednostavno i fleksibilno postavljanje bez odvoda zraka.



EAN: 4002516236337 / Materijal: 11292860 / Stari broj materijala: 52300001D

Vrijednosti emisije	
Razina zvučnog tlaka emisija na radnom mjestu	<70 dB(A) re 20 µPa
Predaja topline u prostoriju u Mj/h	1,79
Oprema	
Aksijalno dovođenje zraka	•
Filter za vlakna u vratima	•
SmartBiz sustav filtra izmjenjivača topline	•
PerfectDry	•
Softlift rebra	•
Funkcija Nježno plus	•
Odvod kondenzacijske vode	•
FragranceDos	•
Osvjetljenje bubnja	•
Dodatna oprema neovisna o uređaju	•
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti	A+++
Razred učinkovitosti kondenzacije	A
Godišnja potrošnja energije u kWh	152
Buka u standardnom programu Pamuk suh za ormar pri punom bubnju u db(A)	66
Vrijeme rada u standardnom programu u min.	165
Princip rada	Kondenzacijska
Količina punjenja u kg	7,0
Sadrži fluorirane stakleničke plinove	•
Hermetički zatvoren sustav	•
Sredstvo za hlađenje	R450A
Količina sredstva za hlađenje u kg	0,31
Potencijal stvaranja stakleničkih plinova sredstva za hlađenje u kg CO <sub>2</sub> e	605
Potencijal stvaranja stakleničkih plinova uređaja u kg CO <sub>2</sub> e	188,00
Mogućnosti priključivanja	
Optičko sučelje za održavanje	•
Norme, ispitivanje i označavanje	
CE	•
VDE	•
VDE-EMV	•
Zaštita od prskanja vode IP X4	•
WEEE	•
U skladu s Direktivom za strojeve prema 2006/42/EZ	•