

PWM 507 [EL DP MAR 3 AC 400-480V 50-60Hz]

Professional perilica rublja, mali velikani, s el. grij., s odvodnom pumpom

Lloyd's Register approved, težina punjenja 7.0 kg.



- Volumen bubnja 64 l, težina punjenja 7.0 kg
- Testirano za intenzivnu uporabu – jedinstvena Miele kvaliteta
- Jezično neutralni zaslon s okretnim biračem programa – M Select
- Temeljito čišćenje s profesionalnim programima za pranje

EAN: 4002516264545 / Materijal: 11300960 / Stari broj materijala: 51507187MAR

Izvedba i oprema	
Izvedba	Uređaj s prednjim punjenjem
Linija	Performance
Prednja strana	Lopoč bijela
Boja upravljačke ploče	Plemeniti čelik
Količina punjenja u kg	7,0
Volumen bubnja u l	64
Otvor vrata [Ø] u mm	300
Kut otvaranja vrata u stupnjevima	167
Smjer otvaranja vrata	desno
Sinkronizirani motor bez potrebe za održavanjem	•
Sačasti bubanj s perforiranom poledinom bubnja	•
Primjena	
Prikladno u Off shore primjeni	•
Prikladno za marine	•
Podaci o snazi	
Dokazana higijena	•
Specifična potrošnja vode kod priključka na hladnu vodu izražena u l/kg	7,00
Specifična potrošnja energije kod priključka na hladnu vodu izražena u kWh/kg	0,14
Specifična potrošnja energije kod priključka na toplu vodu u kWh/kg	0,06
Potrošnja vode kod priključka na hladnu vodu izražena u l	49,0
Potrošnja energije kod priključka na hladnu vodu izražena u kWh	0,98
Trajanje programa kod priključka na hladnu vodu, izraženo u min.	59
Potrošnja vode kod priključka na toplu vodu izražena u l	46,0
Potrošnja energije kod priključka na toplu vodu izražena u kWh	0,44
Trajanje programa kod priključka na toplu vodu, izraženo u min.	49
Ostatak vlage kod hladnog ispiranja u %	48
Ostatak vlage pri toplom ispiranju u %	45
Broj okretaja centrifuge u o/min.	1600
g-faktor	704
Testirani radni sati	30000
Upravljanje	
Vrsta upravljanja	M Select
Mogućnost programiranja	Mogućnost programiranja
Maks. vrijeme odgode početka u h	24
Indikator preostalog vremena	•
Indikator tijeka programa	•
Upravljačka ploča s jednostavnim simbolima	•
Jezik se u svakom trenutku može jednostavno odabrati	•
Doziranje	
Kartuše za doziranje	3 pretinca
CapDosing	•
Fleksibilni adapter za doziranje	•

PWM 507 [EL DP MAR 3 AC 400-480V 50-60Hz]

Professional perilica rublja, mali velikani, s el. grij., s odvodnom pumpom

Lloyd's Register approved, težina punjenja 7.0 kg.



EAN: 4002516264545 / Materijal: 11300960 / Stari broj materijala: 51507187MAR

Maksimalne mogućnosti priključivanja za dozirne pumpe [broj]	6
Senzor napunjenosti	•
<b>Standardni električni priključak</b>	
Vrsta grijanja	Elektro
Električni priključak	3~ 440V
Snaga grijanja u kW	4,00
Ukupna priključna vrijednost u kW	4,20
Osigurač u A	10
<b>Moguća varijanta napona 1</b>	
Električni priključak	3~ 400V
Snaga grijanja u kW	3,40
Ukupna priključna vrijednost u kW	3,60
Osigurač u A	10
<b>Moguća varijanta napona 2</b>	
Električni priključak	3~ 480V 50/60HZ
Snaga grijanja u kW	4,80
Ukupna priključna vrijednost u kW	5,00
Osigurač u A	10
<b>Priključak za vodu/odvod vode</b>	
Hladna voda [broj]	1x 1/2" s 3/4" vijčanim spojem
Topla voda [broj]	1x 1/2" s 3/4" vijčanim spojem
Pumpa za lužinu	DN 22
<b>Dimenzije i težina</b>	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	850
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	596
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	714
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	944
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	660
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	768
Neto masa u kg	98,0
Bruto masa u kg	102
Maksimalno opterećenje poda u N	2820
<b>Vrijednosti emisije</b>	
Razina zvučnog tlaka emisija na radnom mjestu	<70 dB(A) re 20 µPa
Predaja topline u prostoru u Mj/h	1,00
<b>Oprema</b>	
Trodimen. nadzor neravnoteže centrifugiranja	•
Profi odbojnik	•
Otporna prirubnica od plemenitog čelika	•
Dezinfekcijsko ispiranje	•
EcoSpeed	•
Predglačanje	•
Učinkovita tehnika crpnih rebara	•
Nadziranje temperature	•
Posebno grijaće tijelo	•
Automatika količine	•
Brojač protočnog volumena	•
Osvjetljenje bubnja LED, klasa 1	•

PWM 507 [EL DP MAR 3 AC 400-480V 50-60Hz]

Professional perilica rublja, mali velikani, s el. grij., s odvodnom pumpom

Lloyd's Register approved, težina punjenja 7.0 kg.



EAN: 4002516264545 / Materijal: 11300960 / Stari broj materijala: 51507187MAR

Komunikacijski utor	•
Dodavanje rublja	•
Dodatna oprema neovisna o uređaju	•
<b>Učinkovitost i održivost</b>	
Postotak recikliranja u %	95
<b>Mogućnosti priključivanja</b>	
Sustav za naplatu (opcija)	•
Optičko sučelje za održavanje	•
Isključivanje vršnog opterećenja/upravljanje energijom (opcija)	•
WiFiConn@ct	•
<b>Norme, ispitivanje i označavanje</b>	
WEEE	•
Lloyd's Register	•
U skladu s Direktivom za strojeve prema 2006/42/EZ	•