

APCL 005

Zatvoreno postolje, visine 30 cm
za ergonomsko punjenje i pražnjenje perilice i sušilice.



EAN: 4002516228349 / Materijal: 11318800 / Stari broj materijala: 59590010D

Pripadnost proizvoda	
Perilice rublja	•
Sušilica rublja	•
Pripadnost uređaja/pribora	
PT 5135 C	•
PT 5136	•
PT 5137 WP	•
PT 5140 WP	•
PT 5141 WP	•
PT 5145 C	•
PT 5155 C	•
PT 5156	•
PT 5157 WP	•
PT 7135 C	•
PT 7136	•
PT 7137 WP	•
PT 7138	•
PT 9136	•
PT 9137 WP	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5055	•
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 9055	•
PW 9065	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PDR 500-08	•
PDR 507	•
PDR 900-08	•
PDR 908	•
Kategorija proizvoda	
Podgradni uređaji/podnožje	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik

APCL 005

Zatvoreno postolje, visine 30 cm
za ergonomsko punjenje i pražnjenje perilice i sušilice.

EAN: 4002516228349 / Materijal: 11318800 / Stari broj materijala: 59590010D



Boja	Plemeniti čelik
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	305
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	605
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	622
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	319
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	630
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	640
Neto težina [kg]	17,00
Bruto masa u kg	18,00