

PW 6080 Vario XL [EL AV 3N AC 400V 50Hz]

Perilica rublja s električnim grijanjem

sa slobodnim agregatom, najkraćim vremenima rada od 53 min. i odvodnim ventilom.



- Volumen bubnja 80 l, težina punjenja 9.0 kg
- Velika raznolikost programa – specifična primjena programa pranja
- Nježna njega rublja zahvaljujući Miele nježnom bubnju
- Posebno učinkovito – niska potrošnja vode i energije
- Optimalno centrifugiranje – Preostala vlag 44 % %, g-Faktor520

\* Preostali prikaz vlage toplog ispiranja posljednjeg pranja.

EAN: 4002516235408 / Materijal: 11329990 / Stari broj materijala: 516080X4D

<b>Izvedba i oprema</b>	
Izvedba	Uređaj s prednjim punjenjem
Linija	Octoplus
Prednja strana	Plemeniti čelik
Omjer punjenja	1:9
Količina punjenja u kg	9,0
Volumen bubnja u l	80
Otvor vrata [Ø] u mm	370
Kut otvaranja vrata u stupnjevima	180
Smjer otvaranja vrata	desno
Motor kojem nije potrebno održavanje s pretvaračem frekvencije	•
Patentirani sačasti bubanj	•
<b>Primjena</b>	
Prikladno za hotelijerstvo i gastronomiju	•
Prikladno za održavanje zgrada	•
Prikladno za praonice rublja	•
Prikladno za stambene zgrade i domove	•
Prikladno za čišćenje tekstila	•
Prikladno za praonice i glačalice rublja	•
Prikladno za radnje	•
Prikladno za vatrogasnu i spasilačku službu	•
Prikladno za konjušnice	•
Prikladno za fakultete, škole i vrtiće	•
Prikladno za bolnice	•
Prikladno za kampove	•
Prikladno za sportski klub	•
Prikladno za Beauty, Wellness & Fitness	•
Prikladno za kućanstvo	•
Prikladno za liječničku i stomatološku ordinaciju	•
<b>Podaci o snazi</b>	
Specifična potrošnja vode kod priključka na toplu vodu izražena u l/kg	8,00
Specifična potrošnja energije kod priključka na toplu vodu u kWh/kg	0,05
Trajanje programa kod priključka na hladnu vodu, izraženo u min.	57
Trajanje programa kod priključka na toplu vodu, izraženo u min.	53
Ostatak vlage kod hladnog ispiranja u %	49
Ostatak vlage pri toplom ispiranju u %	44
Broj okretaja centrifuge u o/min.	1300
g-faktor	520
Testirani radni sati	30000
<b>Upravljanje</b>	
Vrsta upravljanja	Profitrronic L Vario
Mogućnost programiranja	Mogućnost programiranja
Maks. vrijeme odgode početka u h	24
Indikator preostalog vremena	•

PW 6080 Vario XL [EL AV 3N AC 400V 50Hz]

Perilica rublja s električnim grijanjem

sa slobodnim agregatom, najkraćim vremenima rada od 53 min. i odvodnim ventilom.



EAN: 4002516235408 / Materijal: 11329990 / Stari broj materijala: 516080X4D

Indikator tijeka programa	•
Podesivi jezici na zaslonu	•
<b>Osnovni/ciljani programi</b>	
Osnovni programi	•
Programi za hotelijerstvo i gastronomiju	•
Programi za domove za starije i nemoćne osobe	•
Programi za održavanje zgrada	•
Programi za praonice rublja	•
Programi za stambeni prostor	•
Programi za čišćenje tekstila	•
Programi za praonice i glačeonice rublja	•
Programi za radnje	•
Programi za vatrogasne i spasilačke službe	•
Programi za konjušnice	•
Programi za fakultete, vrtiće i škole	•
Programi za bolnice	•
Programi za restorane brze prehrane	•
Programi za kampove	•
Programi za sportska društva	•
Programi za kozmetičku, wellness i fitness primjenu	•
Programi za privatnu primjenu	•
Programi za liječničke i stomatološke ordinacije	•
<b>Doziranje</b>	
Kartuše za doziranje	3 pretinca
Patentirani adapter za tekuće doziranje	•
Maksimalne mogućnosti priključivanja za dozirne pumpe [broj]	6
Senzor napunjenosti	•
<b>Standardni električni priključak</b>	
Vrsta grijanja	Elektro
Električni priključak	3N AC 400V 50HZ
Snaga grijanja u kW	7,95
Ukupna priključna vrijednost u kW	8,20
Osigurač u A	16
<b>Priključak za vodu/odvod vode</b>	
Hladna voda [broj]	1x 1/2" s 3/4" vijčanim spojem
Topla voda [broj]	1x 1/2" s 3/4" vijčanim spojem
Korištena voda (opcija) [broj]	1 x 1/2" sa navojem od 3/4"
Odvodni ventil	DN 70
<b>Dimenzije i težina</b>	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	1020
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	700
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	727
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	1215
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	760
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	820
Neto masa u kg	140,0
Bruto masa u kg	148

PW 6080 Vario XL [EL AV 3N AC 400V 50Hz]

Perilica rublja s električnim grijanjem

sa slobodnim agregatom, najkraćim vremenima rada od 53 min. i odvodnim ventilom.



EAN: 4002516235408 / Materijal: 11329990 / Stari broj materijala: 516080X4D

Maksimalno opterećenje poda u N	2330
<b>Vrijednosti emisije</b>	
Razina zvučnog tlaka emisija na radnom mjestu	<70 dB(A) re 20 µPa
Predaja topline u prostoriju u Mj/h	3,00
<b>Oprema</b>	
Priprema krpe	•
Nadzor neravnoteže centrifugiranja	•
Dezinfekcijsko ispiranje	•
Nadziranje temperature	•
Posebno grijaće tijelo	•
Automatika količine	•
Brojač protočnog volumena	•
Komunikacijski utor	•
Dodatna oprema neovisna o uređaju	•
<b>Učinkovitost i održivost</b>	
Postotak recikliranja u %	95
<b>Mogućnosti priključivanja</b>	
Sustav za naplatu	•
Optičko sučelje za održavanje	•
Modul čvorišta RS 232 (opcija)	•
Isključivanje vršnog opterećenja/upravljanje energijom (opcija)	•
<b>Kapaciteti</b>	
Maske za zaštitu dišnih puteva [broj]	4-5
Zaštitna odijela [broj]	1
Zaštitne jakne [broj]	1-2
Sintetička posteljina [broj]	1
Sintetički jastuci [broj]	1-2
Popluni od perja [broj]	1
Jastuci od perja [broj]	1-2
Krpe za brisanje, 22 g [broj]	182
Krpe, pamučne, 40 cm/190 g [broj]	42
Krpe, pamučne, 50 cm/220 g [broj]	36
Krpe, mikro vlakna, 40 cm/120 g [broj]	66
Krpe, mikro vlakna, 50 cm/170 g [broj]	47
Ljetne deke za konje [broj]	1-2
<b>Norme, ispitivanje i označavanje</b>	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Zaštita od prskanja vode IP X4	•
WEEE	•
RCM	•
U skladu s Direktivom za strojeve prema 2006/42/EZ	•