

WWI860 WCS PWash&TDos&9kg

W1 perilica rublja sa prednjim punjenjem:

A | 9 kg | 1600 okr/min | Auto. doziranje | QuickPowerWash | Virus Hygiene



- Precizno i automatsko doziranje sredstva za pranje TwinDos®
- QuickPowerWash jamči učinkovite i brze rezultate za samo 49 minuta
- Ekskluzivni CapDosing asortiman za različiti tekstil i mrlje
- Zaslon i praktično upravljanje na dodir – ComfortSensor
- Miele@home – pametno umreženi za više mogućnosti\*

\* Dodatna digitalna ponuda tvrtke Miele & Cie. KG. Sve pametne primjene omogućuje sustav Miele@home. Opseg funkcija može varirati ovisno o modelu i državi.



EAN: 4002516237716 / Materijal: 11333570 / Stari broj materijala: 11WI8601A

<b>Izvedba</b>	
Moguće postavljanje u stup	•
Side-by-Side	•
Ugradnja ispod radne ploče	•
Smjer otvaranja vrata	desno
<b>Konstrukcija</b>	
Linija proizvoda	W1 White Edition
Perilica rublja s punjenjem s prednje strane	•
<b>Centrifugiranje</b>	
Maks. broj okretaja centrifuge	1600
Prekid nakon ispiranja	•
Funkcija „bez centrifuge“	•
<b>Dizajn</b>	
Boja uređaja	Lopoč bijela
Boja upravljačke ploče	Lopoč bijela
Dizajn vrata	Opsidijan crna s kromiranim prstenom
Boja okretnog regulatora	Lopoč bijela / obrub krom.
Izvedba upravljačke ploče	5° zaobljena
Vrsta upravljanja	Okretni regulator
Zaslon	ComfortSensor bijeli, 1 redak
<b>Učinkovitost čišćenja</b>	
Inovativna tehnologija pranja PowerWash	•
Automatsko doziranje sredstva za pranje TwinDos	•
Primjerena količina doziranja CapDosing	•
Opcija mrlje	•
Dokazana higijena	•
<b>Njega rublja</b>	
Sačasti bubanj	•
Punjenje u kg	9,0
<b>Komfor pri korištenju</b>	
Umrežavanje s Miele@home	•
Odgoda početka programa do 24 h	•
Prikaz preostalog vremena	•
Prikaz odvijanja programa	•
MultiLingua	•
AutoClean ladica za doziranje	•
AddLoad	•
<b>Učinkovitost i održivost</b>	
Razred energetske učinkovitosti (A–G)	A
Otežana potrošnja energije po 100 radnih ciklusa za ciklus pranja u kWh	49
Potrošnja vode po ciklusu rada izražena u l	48
Razred učinkov. centrifuge	A
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (tijekom centrifuge)	A
Emisija buke koja se prenosi zrakom pri centrifugiranju u dB(A) re 1 pW	68
Trajanje programa „ECO 40-60“ pri nazivnom kapacitetu	199
Potrošnja električne energije u stanju isključenosti u W	0,40

WWI860 WCS PWash&TDos&9kg

W1 perilica rublja sa prednjim punjenjem:

A I 9 kg I 1600 okr/min I Auto. doziranje I QuickPowerWash I Virus Hygiene



EAN: 4002516237716 / Materijal: 11333570 / Stari broj materijala: 11WI8601A

Potrošnja električne energije u umreženoj pripravnosti u W	0,80
EcoFeedback	•
Pranje na niskim temperaturama „hladno“ i „20°C“	•
Automatika količine	•
Mjerač protoka vode	•
Regulacija pjene	•
ProfiEco motor	•
<b>Programi pranja</b>	
QuickPowerWash	•
Automatski program plus	•
Pamuk	•
Jednostavno za održavanje	•
Osjetljivo rublje	•
Košulje	•
Svila (ručno pranje)	•
Vuna (ručno pranje)	•
Brzi program 20	•
Tamno rublje/Traper	•
Outdoor	•
Impregnacija	•
Sportska odjeća	•
Popluni od perja	•
Jastuci	•
Perje	•
Zavjese	•
Pamuk, higijenski program	•
Čišćenje uređaja	•
Pamuk strelica	•
Novo rublje	•
Samo ispiranje/štirkanje	•
Izbacivanje vode/Centrifugiranje	•
ECO 40–60	•
<b>Dodatne opcije kod pranja</b>	
SingleWash	•
Kratko	•
Namakanje	•
Pretpranje	•
Više vode	•
Dodatno ispiranje	•
Posebno tiho	•
Predglačanje parom	•
Zvučni signal	•
AllergoWash	•
<b>Kvaliteta</b>	
Protutezi od sivog gusa	•
<b>Sigurnost</b>	
Sustav za zaštitu od izlivanja vode	Watercontrol-System
Zaštita za djecu	•
PIN kôd	•
Optičko sučelje	•

WWI860 WCS PWash&TDos&9kg

W1 perilica rublja sa prednjim punjenjem:

A | 9 kg | 1600 okr/min | Auto. doziranje | QuickPowerWash | Virus Hygiene



EAN: 4002516237716 / Materijal: 11333570 / Stari broj materijala: 11WI8601A

#### Tehnički podaci

Dimenzije u mm (širina)	596
Dimenzije u mm (visina)	850
Dimenzije u mm (dubina)	643
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u mm	1077
Težina u kg	94
Ukupna priključna vrijednost u kW	2,10-2,40
Napon u V	220-240
Osigurač u A	10
Frekvencija u Hz	50
Duljina električnog kabela u m	2

#### Isporučeni pribor

3 kapsule	•
UltraPhase 1 + 2	•
Vaučer za 5 kartuša Miele UltraPhase	•

#### Raspoloživi jezici na zaslonu


Raspoloživi jezici na zaslonu s MultiLingua

deutsch, english (GB),  
français (FR), hrvatski,  
italiano, magyar,  
nederlands, polski, română,  
slovenščina, srpski, türkçe,  
ελληνικά


WWI860 WCS PWash&TDos&9kg

W1 perilica rublja sa prednjim punjenjem:


A I 9 kg I 1600 okr/min I Auto. doziranje I QuickPowerWash I Virus Hygiene



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm