

PW 5084 XL Mop Star 80 [EL AV 3N AC 400V 50Hz]
Perilica rublja s električnim grijanjem
su posebno razvijene za zahtjeve za održavanje zgrada.



- Volumen bubnja 80 l, težina punjenja 9.0 kg
- Sigurni programi za pranje i dezinfekciju tekstila
- Najbolje uklanjanje nečistoća – Patentirano odvodnjavanje*
- Optimalno pripremljene krpe za brisanje i krpe – Ready-to-use
- Upravljanje okretnim regulatorom i tekstualnim prikazom

* Patent: EP 2 003 236 B1

EAN: 4002516252870 / Materijal: 11376090 / Stari broj materijala: 515084X6D

Izvedba i oprema	
Izvedba	Uređaj s prednjim punjenjem
Linija	MopStar
Prednja strana	Octo plava
Omjer punjenja	1:9
Količina punjenja u kg	9,0
Volumen bubnja u l	80
Otvor vrata [Ø] u mm	370
Kut otvaranja vrata u stupnjima	180
Smjer otvaranja vrata	desno
Motor kojem nije potrebno održavanje s pretvaračem frekvencije	•
Patentirani sačasti bubanj	•
Primjena	
Prikladno za održavanje zgrada	•
Podaci o snazi	
Specifična potrošnja vode kod priključka na toplu vodu izražena u l/kg	8,00
Specifična potrošnja energije kod priključka na toplu vodu u kWh/kg	0,05
Trajanje programa kod priključka na hladnu vodu, izraženo u min.	59
Trajanje programa u programu Mop standard 60°C kod priključka na hladnu vodu, izraženo u min.	53
Preostala vlaga za pripremu krpe za brisanje u %	25
Broj okretaja centrifuge u o/min.	1300
g-faktor	520
Testirani radni sati	30000
Upravljanje	
Vrsta upravljanja	ProfiLine Mop Symbol
Mogućnost programiranja	Defin. postavka Parametar
Maks. vrijeme odgode početka u h	24
Indikator preostalog vremena	•
Indikator tijeka programa	•
Upravljačka ploča s jednostavnim simbolima	•
Podesivi jezici na zaslonu	•
Osnovni/ciljani programi	
Osnovni programi	•
Programi za održavanje zgrada	•
Doziranje	
Kartuše za doziranje	3 pretinca
Patentirani adapter za tekuće doziranje	•
Maksimalne mogućnosti priključivanja za dozirne pumpe [broj]	6
Senzor napunjenosti	•
Standardni električni priključak	
Vrsta grijanja	Elektro
Električni priključak	3N AC 400V 50HZ
Snaga grijanja u kW	6,30
Ukupna priključna vrijednost u kW	6,50

PW 5084 XL Mop Star 80 [EL AV 3N AC 400V 50Hz]
 Perilica rublja s električnim grijanjem
 su posebno razvijene za zahtjeve za održavanje zgrada.



EAN: 4002516252870 / Materijal: 11376090 / Stari broj materijala: 515084X6D

Osigurač u A	10
Priključak za vodu/odvod vode	
Hladna voda [broj]	1x 1/2" s 3/4" vijčanim spojem
Topla voda [broj]	1x 1/2" s 3/4" vijčanim spojem
Odvodni ventil	DN 70
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	1020
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	700
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	727
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	1215
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	760
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	815
Neto masa u kg	140,0
Bruto masa u kg	148
Maksimalno opterećenje poda u N	2330
Vrijednosti emisije	
Razina zvučnog tlaka emisija na radnom mjestu	<70 dB(A) re 20 µPa
Predaja topline u prostoriju u Mj/h	2,30
Oprema	
Patentirano odvodnjavanje	•
Priprema krpe	•
Nadzor neravnoteže centrifugiranja	•
Nadziranje temperature	•
Posebno grijaće tijelo	•
Automatika količine	•
Brojač protočnog volumena	•
Dodatna oprema neovisna o uređaju	•
Učinkovitost i održivost	
Postotak recikliranja u %	95
Mogućnosti priključivanja	
Optičko sučelje za održavanje	•
Isključivanje vršnog opterećenja/upravljanje energijom (opcija)	•
Kapaciteti	
Krpe za brisanje, 22 g [broj]	182
Krpe, pamučne, 40 cm/190 g [broj]	42
Krpe, pamučne, 50 cm/220 g [broj]	36
Krpe, mikro vlakna, 40 cm/120 g [broj]	66
Krpe, mikro vlakna, 50 cm/170 g [broj]	47
Norme, ispitivanje i označavanje	
CE	•
VDE	•
Zaštita od prskanja vode IP X4	•
WEEE	•
U skladu s Direktivom za strojeve prema 2006/42/EZ	•