

PWT 6089 Vario XL [EL LP 3N AC 400V 50Hz]

Stup za pranje i sušenje

za pranje i sušenje na najužem prostoru, izvedba s pumpom za lužinu.



- Volumen bubnja 80 l odnosno 180 l l, punjenje 2 x 9.0 kg kg
- Velika raznolikost programa – specifična primjena programa
- Jednostavno rukovanje – srednja jedinica upravljanja
- Veliki protok vode – kratki programi
- Nježna njega rublja zahvaljujući Miele sačastom bubnju

EAN: 4002516264415 / Materijal: 11392950 / Stari broj materijala:

<b>Izvedba i oprema</b>	
Izvedba	Uređaj s prednjim punj., stup
Linija	Professional
Prednja strana	Octo plava
Količina punjenja perilice rublja u kg	9,0
Količina punjenja sušilice rublja u kg	9,0
Omjer punjenja perilice rublja	1:9
Omjer punjenja sušilice rublja	1:20
Volumen bubnja perilice rublja u l	80
Volumen bubnja sušilice rublja u l	180
Sustav sušenja	Odvod zraka
Otvor vrata perilice rublja [Ø] u mm	370
Otvor vrata sušilice rublja [Ø] u mm	440
Kut otvaranja vrata u stupnjevima	180
Smjer otvaranja vrata	Pranje desno/sušenje lijevo
Motor kojem nije potrebno održavanje s pretvaračem frekvencije u perilici	•
Patentirani sačasti bubanj	•
<b>Primjena</b>	
Prikladno za hotelijerstvo i gastronomiju	•
Prikladno za domove za njegu i brigu o starijim i nemoćnim osobama	•
Prikladno za praonice rublja	•
Prikladno za stambene zgrade i domove	•
Prikladno za čišćenje tekstila	•
Prikladno za praonice i glačalice rublja	•
Prikladno za radnje	•
Prikladno za vatrogasnu i spasilačku službu	•
Prikladno za fakultete, škole i vrtiće	•
Prikladno za bolnice	•
Prikladno za kampove	•
Prikladno za sportski klub	•
Prikladno za Beauty, Wellness & Fitness	•
Prikladno za privatnu uporabu	•
Prikladno za liječničku i stomatološku ordinaciju	•
<b>Podaci o snazi</b>	
Specifična potrošnja vode u l/kg	8,00
Specifična potrošnja energije perilice rublja u kWh/kg	0,05
Specifična potrošnja energije sušilice u kWh/kg	0,95
Maksimalna snaga sušenja u l/h	8,10
Odvijanje programa perilice rublja u min.	53
Odvijanje programa u sušilici u min.	41
Ostatak vlage kod hladnog ispiranja u %	49
Ostatak vlage pri toplom ispiranju u %	44
Broj okretaja centrifuge perilice rublja u o/min.	1300
g-faktor perilice rublja	520
<b>Upravljanje</b>	
Vrsta upravljanja	Profitronic L Vario

PWT 6089 Vario XL [EL LP 3N AC 400V 50Hz]

Stup za pranje i sušenje

za pranje i sušenje na najužem prostoru, izvedba s pumpom za lužinu.



EAN: 4002516264415 / Materijal: 11392950 / Stari broj materijala:

Mogućnost programiranja	Mogućnost programiranja
Upravljanje programima sušilice rublja	Uprav. preost. vlagom
Maks. vrijeme odgode početka u h	24
Indikator preostalog vremena	•
Indikator tijeka programa	•
Podesivi jezici na zaslonu	•
<b>Osnovni/ciljani programi</b>	
Osnovni programi	•
Programi za hotelijerstvo i gastronomiju	•
Programi za domove za starije i nemoćne osobe	•
Programi za praonice rublja	•
Programi za stambeni prostor	•
Programi za čišćenje tekstila	•
Programi za praonice i glačeonice rublja	•
Programi za radnje	•
Programi za vatrogasne i spasilačke službe	•
Programi za fakultete, vrtiče i škole	•
Programi za bolnice	•
Programi za kampove	•
Programi za sportska društva	•
Programi za kozmetičku, wellness i fitness primjenu	•
Programi za privatnu primjenu	•
Programi za liječničke i stomatološke ordinacije	•
<b>Doziranje za perilicu rublja</b>	
Kartuše za doziranje	3 pretinaca
Patentirani adapter za tekuće doziranje	•
Maksimalne mogućnosti priključivanja za dozirne pumpe [broj]	6
Senzor napunjenosti	•
<b>Standardni električni priključak</b>	
Vrsta grijanja perilice	Elektro
Vrsta grijanja sušilice	Elektro
Električni priključak za perilicu	3N AC 400V 50Hz
Snaga grijanja perilice u kW	7,95
Ukupni priključak perilice u kW	8,20
Osigurač perilice u A	16,0
Električni priključak sušilice	3N AC 400V 50Hz
Snaga grijanja sušilice u kW	7,94
Ukupni priključak sušilice u kW	8,50
Osigurač sušilice u A	16,0
<b>Moguće varijante napona</b>	
Električni priključak za perilicu	3N AC 400V 50Hz
Snaga grijanja perilice u kW	7,94
Ukupni priključak perilice u kW	8,50
Osigurač perilice u A	16,0
<b>Priključak za vodu/odvod vode</b>	
Hladna voda [broj]	1x 1/2" s 3/4" vijčanim spojem
Topla voda [broj]	1x 1/2" s 3/4" vijčanim spojem
Korištena voda (opcija) [broj]	1 x 1/2" s navojem od 3/4"
Pumpa za lužinu	DN 22

PWT 6089 Vario XL [EL LP 3N AC 400V 50Hz]

Stup za pranje i sušenje

za pranje i sušenje na najužem prostoru, izvedba s pumpom za lužinu.