

PDR 307 HP [EL]

Profesionalna sušilica s toplinskom pumpom, Mali velikani za jednostavno i fleksibilno postavljanje bez odvoda zraka.



- Volumen bubnja 130.00 l 130.00 l, težina punjenja 7.0 kg
- Testirano za intenzivnu uporabu – jedinstvena Miele kvaliteta
- Jezično neutralni zaslon s okretnim biračem programa – M Select
- Precizno sušenje za sve standardne tekstile – Perfect Dry

A++

EAN: 4002516320999 / Materijal: 11470810 / Stari broj materijala: 52307171ZER

Izvedba i oprema	
Izvedba	Uređaj s pred. punj., u stup
Linija	Evolution
Prednja strana	Lopoč bijela
Količina punjenja u kg	7,0
Volumen bubnja u l	130,00
Sustav sušenja	Toplinska pumpa
Otvor vrata [Ø] u mm	370
Kut otvaranja vrata u stupnjevima	167
Smjer otvaranja vrata	lijevo
Sačasti bubanj od plemenitog čelika	Da
Primjena	
Prikladno za hotelijerstvo i gastronomiju	•
Prikladno za stambene zgrade i domove	•
Prikladno za radnje	•
Prikladno za fakultete, škole i vrtiće	•
Prikladno za kampove	•
Prikladno za sportski klub	•
Prikladno za Beauty, Wellness & Fitness	•
Prikladno za kućanstvo	•
Prikladno za parkove i terene za slobodno vrijeme	•
Prikladno za državne/socijalne ustanove	•
Podaci o snazi	
Maksimalna snaga pare u l/h	2,70
Specifična potrošnja energije u kWh/kg	0,20
Specifična potrošnja energije za pamuk/suho za ormar, preostala vlažnost 48 %, u kWh/kg	0,20
Specifična potrošnja energije za mješovita vlakna/suho za ormar, preostala vlažnost 40 %, u kWh/kg	0,17
Odvijanje programa u min.	67
Vrijeme trajanja programa za pamuk/suho za ormar, preostala vlažnost 48 %, izraženo u min.	67
Vrijeme trajanja programa za mješovita vlakna/suho za ormar, preostala vlažnost 40 %, izraženo u min.	57
Upravljanje	
Vrsta upravljanja	M Select
Mogućnost programiranja	Mogućnost programiranja
Upravljanje programom	Uprav. preost. vlagom
Maks. vrijeme odgode početka u h	24
Indikator preostalog vremena	•
Indikator tijeka programa	•
Upravljačka ploča s jednostavnim simbolima	•
Jezik se u svakom trenutku može jednostavno odabrati	•
Osnovni/ciljani programi	
Osnovni programi	•
Standardni električni priključak	
Vrsta grijanja	Toplinska pumpa
Električni priključak	220-240V~ 50HZ
Snaga grijanja električno u kW	0,00
Ukupna priključna vrijednost u kW	1,44
Osigurač u A	10

PDR 307 HP [EL]

Profesionalna sušilica s toplinskom pumpom, Mali velikani za jednostavno i fleksibilno postavljanje bez odvoda zraka.



EAN: 4002516320999 / Materijal: 11470810 / Stari broj materijala: 52307171ZER

Isporuka s mrežnim utikačem

•

Dimenzije i težina sušilice

Vanjska dimenzija, neto visina u mm	850
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	596
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	777
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	940
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	660
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	820
Neto masa u kg	68,5
Bruto masa u kg	74
Maksimalno opterećenje poda u N	920

Vrijednosti emisije

Razina zvučnog tlaka emisija na radnom mjestu	<70 dB(A) re 20 µPa
Predaja topline u prostoru u Mj/h	3,60

Oprema

Inteligentna promjena smjera okretanja bubnja	•
Aksijalno dovodjenje zraka	•
Filter za vlakna u vratima	•
Sustav filtra izmjenivača topline bez održavanja	•
PerfectDry	•
Softlift rebra	•
Funkcija Nježno plus	•
Odvod kondenzacijske vode	•
Košara za sušilicu (opcija)	•
Osvjetljenje bubnja	•
Dodatna oprema neovisna o uređaju	•

Učinkovitost i održivost

Razred energetske učinkovitosti	A++
Razred učinkovitosti kondenzacije	A
Godišnja potrošnja energije u kWh	212
Buka u standardnom programu Pamuk suh za ormar pri punom bubnju u db(A)	67
Vrijeme rada u standardnom programu u min.	92
Princip rada	Kondenzacijska
Količina punjenja u kg	7,0
Sadrži fluorirane stakleničke plinove	•
Hermetički zatvoren sustav	•
Sredstvo za hlađenje	R134a
Količina sredstva za hlađenje u kg	0,61
Potencijal stvaranja stakleničkih plinova sredstva za hlađenje u kg CO ₂ e	1430
Potencijal stvaranja stakleničkih plinova uređaja u kg CO ₂ e	872,00

Mogućnosti priključivanja

Sustav za naplatu (opcija)	•
Optičko sučelje za održavanje	•
LAN/WLAN modul (opcija)	•
WiFiConn@ct	•

Norme, ispitivanje i označavanje

CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•

PDR 307 HP [EL]

Profesionalna sušilica s toplinskom pumpom, Mali velikani
za jednostavno i fleksibilno postavljanje bez odvoda zraka.



EAN: 4002516320999 / Materijal: 11470810 / Stari broj materijala: 52307171ZER

Zaštita od prskanja vode IP X4

WEEE

U skladu s Direktivom za strojeve prema 2006/42/EZ

•

•

•