

KM 7689 FL

Neovisna indukcijska ploča

u Panorama dizajnu s TempControl za savršene rezultate pečenja



- Intuitivan brzi odabir na liniji s brojevima – SmartSelect
- 4 Zone za kuhanje uklj. 1 PowerFlex područje i 1 TempControl zonu
- U panoramskom dizajnu za površinsku ili poravnatu ugradnju
- Najkraće vrijeme zakuhanja – TwinBooster
- Komunikacija s napom – Automatska funkcija Con@ctivity


EAN: 4002516339618 / Materijal: 11506330 / Stari broj materijala: 26768970D

<b>Vrsta grijanja</b>	
Vrsta grijanja	Indukcijska
<b>Izvedba</b>	
Neovisna o štednjaku	•
<b>Dizajn</b>	
Elegantna staklo-keramička površina	•
Ugradnja u ravnini s radnom površinom	•
Boja staklokeramičke površine	crna
Ugradnja polaganjem na radnu površinu	•
<b>Oprema zona za kuhanje</b>	
Broj zona za kuhanje	4
Broj polja za kuhanje	1
Maksimalni broj posuda za kuhanje	4
<b>PowerFlex zone za kuhanje</b>	
Broj	2
Vrsta	PowerFlex zona za kuhanje
Promjer u mm	Ø 150 – 230
Snaga u W	2100
Booster u W	3000
TwinBooster u W	3650
<b>1. Zona za kuhanje/područje za kuhanje</b>	
Položaj	lijevo
Vrsta	TempControl zona za kuhanje
Dimenzija u mm	Ø 160-230
Maks. Booster snaga u W	3000
Maks. snaga u W	2300
Maks. TwinBooster snaga u W	3650
<b>2. Zona za kuhanje/područje za kuhanje</b>	
Položaj	u sredini
Vrsta	PowerFlex most
Dimenzija u mm	230x390
Maks. Booster snaga u W	4800
Maks. snaga u W	3400
Maks. TwinBooster snaga u W	7300
<b>3. Zona za kuhanje/područje za kuhanje</b>	
Položaj	desno
Vrsta	Vario-zona za kuhanje
Dimenzija u mm	Ø 100-160
Maks. Booster snaga u W	1700
Maks. snaga u W	1400
Maks. TwinBooster snaga u W	2200
<b>Komfor pri korištenju</b>	
Miele@home	•
Upravljanje putem senzorskih tipki	SmartSelect
Automatska Con@ctivity 3.0 funkcija	•
Prepoznavanje prisutnosti i veličine posude	•
Boja indikatora	Žuto
Automatika zakuhanja	•
Trajno prepoznavanje posuda	•

KM 7689 FL

Neovisna indukcijska ploča

u Panorama dizajnu s TempControl za savršene rezultate pečenja



EAN: 4002516339618 / Materijal: 11506330 / Stari broj materijala: 26768970D

Održavanje topline	•
Stop&Go funkcija	•
Recall funkcija	•
TempControl	•
Automatika isključivanja	•
Održavanje topline plus	•
Mogućnosti individualne prilagodbe (primjerice zvučni signali)	•
Zaštita kod brisanja	•
Podsjetnik minuta	•
<b>Učinkovitost i održivost</b>	
Potrošnja električne energije u stanju isključenosti u W	0,5
Potrošnja električne energije u stanju pripravnosti u W	1,0
Potrošnja električne energije u umreženoj pripravnosti u W	2,0
Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje isključenosti u min	20
Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje spremno za rad u min	20
Trajanje do automatskog prebacivanja u umreženo stanje spremno za rad u min	20
<b>Komfor pri održavanju</b>	
Staklokeramička površina jednostavna za čišćenje	•
<b>Sigurnost</b>	
Sigurnosno isključivanje	•
Funkcija zaključavanja	•
Blokada uključivanja	•
Integrirani ventilator za hlađenje	•
Zaštita od pregrijavanja	•
Prikaz preostale topline	•
<b>Tehnički podaci</b>	
Dimenzije u mm (širina)	916
Dimenzije u mm (visina)	51
Dimenzije u mm (dubina)	408
Dimenzije izreza u mm (širina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu	886
Dimenzije izreza u mm (dubina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu	386
Visina ugradnje s priključnom kutijom u mm	51
Unutarnja dimenzija izreza u mm (širina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	896
Unutarnja dimenzije izreza u mm (dubina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	388
Težina u kg	12
Vanjska dimenzija izreza u mm (širina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	920
Vanjska dimenzija izreza u mm (dubina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	412
Ukupna priključna vrijednost u kW	7,30
Duljina električnog kabela u m	1,4
Napon u V	230
Frekvencija u Hz	50-60
<b>Isporučeni pribor</b>	
Priključni kabel	Da

**Miele**

KM 7689 FL


Neovisna indukcijska ploča

u Panorama dizajnu s TempControl za savršene rezultate pečenja


## KM 7689 FL

Neovisna indukcijska ploča

u Panorama dizajnu s TempControl za savršene rezultate pečenja



KM 7689 FL, overlying (installation drawing)



KM 7689 FL, flush (installation drawing)