

## CM 5310 Silence

Samostojeći aparat za kavu

praktično sa sustavom OneTouch for Two za najbolji okus kave.



- Istovremena priprema pritiskom na tipku – OneTouch for Two
- Savršeni rezultati i intenzivna aroma kave – AromaticSystem
- Kremasta mliječna pjena za različite specijalitete od kave
- Praktično čišćenje za njegu i održavanje – Programi za čišćenje
- Praktično posluživanje – za veće količine – funkcija posude

EAN: 4002516326816 / Materijal: 11510890 / Stari broj materijala: 29531020A

Izvedba i dizajn	
Samostojeći aparat za kavu sa sustavom kave u zrnju	•
Boja	Opsidijan crna
Prednosti	
AromaticSystem	•
OneTouch priprema	•
OneTouch for Two priprema	•
Stožasti mlinac za očuvanje arome	•
Podesivi stupanj mljevenja	•
Moguće druge vrste kave u mljevenom obliku	•
Mogućnost programiranja količine za mljevenje	•
Mogućnost programiranja količine vode	•
Mogućnost programiranja temperature vode	•
Mogućnost programiranja količine mlijeka	•
Mogućnost programiranja količine mliječne pjene	•
Mogućnost programiranja oparivanja	•
Komfor pri korištenju	
Zaslona	DirectSensor
Podešavanje mini. visine izlaza napitka u cm	8,0
Podešavanje maks. visine izlaza napitka u cm	13,5
Multilingua	•
Broj sorti zrna kave	1
Broj spremnika kave u zrnju	1
Zapremnina spremnika kave A u g	200
Ukupna zapremnina spremniku kave u g	200
Zapremnina spremnika za vodu u l	1,3
Zapremnina spremnika za talog	7
Zapremnina podloška za sakupljanje tekućine u l	0,8
Lako dostupni spremnici	•
Mogućnost programiranja vremena stanja pripravnosti	•
Individualne postavke	•
Specijaliteti od kave	
Odaberive količine napitka u ml	20-300
Ristretto	•
Ristretto dupli	•
Espresso	•
Espresso dupli	•
Kava	•
Dupla kava	•
Duga kava	•
Dupla duga kava	•
Cappuccino	•
Cappuccino dupli	•
Latte macchiato	•
Latte Macchiato dupli	•
Vruće mlijeko	•
Vruće mlijeko duplo	•
Mliječna pjena	•
Mliječna pjena dupla	•
Caffè latte	•

CM 5310 Silence

Samostojeći aparat za kavu

praktično sa sustavom OneTouch for Two za najbolji okus kave.



EAN: 4002516326816 / Materijal: 11510890 / Stari broj materijala: 29531020A

Caffè Latte dupli	•
Posuda za kavu	•
<b>Učinkovitost i održivost</b>	
Mogućnost rada u Eco načinu rada s uštedom energije	•
<b>Komfor pri održavanju</b>	
Ručno uklanjanje kamenca	•
Automatsko ispiranje mliječnih vodova vodom iz spremnika za vodu	•
Praktični programi čišćenja	•
Funkcija automatskog ispiranja	•
ComfortClean	•
Uklonjive cjevčice za mlijeko	•
Uklonjiva komora za pripremu	•
Podesiva tvrdoća vode	•
<b>Sigurnost</b>	
Blokada uključivanja	•
<b>Tehnički podaci</b>	
Širina uređaja u mm	241
Visina uređaja u mm	360
Dubina uređaja u mm	460
Ukupna priključna vrijednost u kW	1,45
Napon u V	220-240
Osigurač u A	10
Broj faza	1
Duljina električnog kabela u m	1,2
<b>Isporučeni pribor</b>	
Tablete za uklanjanje kamenca	•
Tablete za čišćenje	•
Kratke upute za uporabu na stražnjoj strani uređaja	•
<b>Raspoloživi jezici na zaslonu</b>	
Raspoloživi jezici na zaslonu s MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugues, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,