

WCA030 WCS Active

W1 perilica rublja sa prednjim punjenjem:

B | 7 kg | 1400 okr/min | CapDosing | Sačasti bubanj | AddLoad



- Testirano na 20 godina savršene njege rublja
- Ekskluzivni CapDosing asortiman za različiti tekstil i mrlje
- Naš sačasti bubanj brine o tome, da rublje ostane u savršenom stanju
- Tijekom postupka pranja dodajte pojedinačne predmete ili ih izvadite s AddLoad
- Brzo osvježeno programom Express 20



EAN: 4002516335498 / Materijal: 11518990 / Stari broj materijala: 11CA0301D

Izvedba	
Moguće postavljanje u stup	•
Side-by-Side	•
Ugradnja ispod radne ploče	•
Smjer otvaranja vrata	desno
Konstrukcija	
Linija proizvoda	W1 Chrome Edition
Perilica rublja s punjenjem s prednje strane	•
Centrifugiranje	
Maks. broj okretaja centrifuge	1400
Prekid nakon ispiranja	•
Funkcija „bez centrifuge“	•
Dizajn	
Boja uređaja	Lopoč bijela
Boja upravljačke ploče	Lopoč bijela
Dizajn vrata	Lopoč bijela
Boja okretnog regulatora	Lopoč bijela
Izvedba upravljačke ploče	Ukošena
Vrsta upravljanja	Okretni regulator
Zaslon	EasyControl žuto
Učinkovitost čišćenja	
Primjerena količina doziranja CapDosing	•
Njega rublja	
Sačasti bubanj	•
Punjenje u kg	7,0
Komfor pri korištenju	
Odgoda početka programa do 24 h	•
Prikaz preostalog vremena	•
AutoClean ladica za doziranje	•
AddLoad	•
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A–G)	B
Otežana potrošnja energije po 100 radnih ciklusa za ciklus pranja u kWh	51
Potrošnja vode po ciklusu rada izražena u l	45
Razred učinkov. centrifuge	B
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (tijekom centrifuge)	A
Emisija buke koja se prenosi zrakom pri centrifugiranju u dB(A) re 1 pW	72
Trajanje programa „ECO 40-60“ pri nazivnom kapacitetu	199
Potrošnja električne energije u stanju isključenosti u W	0,30
Pranje na niskim temperaturama „hladno“ i „20°C“	•
Automatika količine	•
Mjerač protoka vode	•
Regulacija pjene	•
ProfiEco motor	•
Programi pranja	
Pamuk	•
Pamuk s pretpranjem	•
Jednostavno za održavanje	•

WCA030 WCS Active

W1 perilica rublja sa prednjim punjenjem:

B | 7 kg | 1400 okr/min | CapDosing | Sačasti bubanj | AddLoad




EAN: 4002516335498 / Materijal: 11518990 / Stari broj materijala: 11CA0301D

Osjetljivo rublje	•
Vuna (ručno pranje)	•
Brzi program 20	•
Tamno rublje/Traper	•
Outdoor	•
Impregnacija	•
Samo ispiranje/štirkanje	•
Izbacivanje vode/Centrifugiranje	•
ECO 40-60	•
Dodatne opcije kod pranja	
Kratko	•
Namakanje	•
Više vode	•
Dodatno ispiranje	•
Sigurnost	
Sustav za zaštitu od izlivanja vode	Watercontrol-System
Zaštita za djecu	•
PIN kôd	•
Optičko sučelje	•
Tehnički podaci	
Dimenzije u mm (širina)	596
Dimenzije u mm (visina)	850
Dimenzije u mm (dubina)	636
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u mm	1054
Dubina uređaja bez vrata (za podgradnju) u mm	600
Težina u kg	80
Ukupna priključna vrijednost u kW	2,10-2,40
Napon u V	220-240
Osigurač u A	10
Frekvencija u Hz	50
Duljina električnog kabela u m	2


WCA030 WCS Active

W1 perilica rublja sa prednjim punjenjem:


B | 7 kg | 1400 okr/min | CapDosing | Saćasti bubanj | AddLoad




W1 installation drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm