

WTW870WPM PWash&TDos 9/6kg

WT1 perilica sa sušilicom rublja:

Brzi, praktičan svestrani uređaj za veliko rublje.



- 9 kg pranja – 6 kg sušenja – savršeno i za veliko rublje
- Automatsko doziranje sredstva za pranje na tipku – TwinDos
- Pranje i sušenje u najkraćem vremenu – QuickPower
- 50% manje glačanja plus raznolika primjena – SteamCare
- Miele@home – pametno umreženi za više mogućnosti*

* Dodatna digitalna ponuda tvrtke Miele & Cie. KG. Sve pametne primjene omogućuje sustav Miele@home. Opseg funkcija može varirati ovisno o modelu i državi.



EAN: 4002516362708 / Materijal: 11568210 / Stari broj materijala: 11TW8704D

| | |
|--|----------------------|
| Izvedba | |
| Side-by-Side | • |
| Klizna | • |
| Smjer otvaranja vrata | desno |
| Konstrukcija | |
| Perilica rublja s punjenjem s prednje strane | • |
| Perilica rublja sa sušilicom | |
| Kontinuirano pranje i sušenje | • |
| Elektroničko mjerenje preostale vlage | • |
| Kondenzacijska sušilica rublja s vodenim hlađenjem | • |
| Termo centrifuga | • |
| Centrifugiranje | |
| Maks. broj okretaja centrifuge | 1600 |
| Prekid nakon ispiranja | • |
| Funkcija „bez centrifuge“ | • |
| Dizajn | |
| Boja uređaja | Lopoč bijela |
| Boja upravljačke ploče | Lopoč bijela |
| Dizajn vrata | Krom |
| Izvedba upravljačke ploče | Ukošena |
| Vrsta upravljanja | Upravljanje na dodir |
| Zaslون | MTouch |
| Učinkovitost čišćenja | |
| Inovativna tehnologija pranja PowerWash | • |
| Automatsko doziranje sredstva za pranje TwinDos | • |
| Primjerena količina doziranja CapDosing | • |
| Opcija mrlje | • |
| Dokazana higijena | • |
| Njega rublja | |
| Sačasti bubanj | • |
| Punjenje u kg pri pranju | 9,0 |
| Punjenje u kg pri sušenju | 6,0 |
| PerfectCare tehnologija | • |
| Komfor pri korištenju | |
| Umrežavanje s Miele@home | • |
| Sustav pare SteamCare | • |
| Odgoda početka programa do 24 h | • |
| Prikaz preostalog vremena | • |
| Prikaz dnevnog vremena | • |
| Prikaz odvijanja programa | Da |
| Info tekst | • |
| Omiljeni programi | • |
| Automatsko ispiranje vlakana | • |
| Osvjetljenje bubnja | LED |
| MultiLingua | • |
| AutoClean ladica za doziranje | • |
| Prikaz punjenja bubnja i preporuka za doziranje | • |
| AddLoad | • |
| Učinkovitost i održivost | |
| Razred energetske učinkovitosti (A–G) | A |

WTW870WPM PWash&TDos 9/6kg

WT1 perilica sa sušilicom rublja:

Brzi, praktičan svestrani uređaj za veliko rublje.



EAN: 4002516362708 / Materijal: 11568210 / Stari broj materijala: 11TW8704D


| | |
|--|------|
| Razred energetske učinkovitosti pranja i sušenja (A–G) | D |
| Otežana potrošnja energije po 100 radnih ciklusa za potpuni radni ciklus u kWh | 307 |
| Otežana potrošnja energije po 100 radnih ciklusa za ciklus pranja u kWh | 49 |
| Potrošnja vode po ciklusu rada za ciklus pranja izražena u l | 48 |
| Potrošnja vode po ciklusu rada za potpuni radni ciklus, izražena u l | 73 |
| Razred učinkov. centrifuge | A |
| Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (tijekom centrifuge) | A |
| Emisija buke koja se prenosi zrakom pri centrifugiranju u dB(A) re 1 pW | 69 |
| Trajanje programa pri nazivnom kapacitetu za ciklus pranja | 199 |
| Trajanje programa pri nazivnom kapacitetu za potpuni radni ciklus | 439 |
| Potrošnja električne energije u stanju isključenosti u W | 0,10 |
| Potrošnja električne energije u umreženoj pripravnosti u W | 0,50 |
| Pranje na niskim temperaturama „hladno“ i „20°C“ | • |
| Mjerač protoka vode | • |
| Regulacija pjene | • |
| ProfiEco motor | • |
| Programi pranja | |
| QuickPower | • |
| Automatski program | • |
| Pamuk | • |
| Jednostavno za održavanje | • |
| Košulje | • |
| Svila (ručno pranje) | • |
| Vuna (ručno pranje) | • |
| Express | • |
| Tamno rublje | • |
| Traper | • |
| Outdoor | • |
| Impregnacija | • |
| Sportska odjeća | • |
| Sportska obuća | • |
| Jastuci | • |
| Perje | • |
| Zavjese | • |
| Pamuk, higijenski program | • |
| Čišćenje uređaja | • |
| Pamuk strelica | • |
| Novo rublje | • |
| Štirkanje | • |
| ECO 40–60 | • |
| Programi sušenja | |
| QuickPower | • |
| Automatski program | • |
| Pamuk | • |
| Jednostavno za održavanje | • |
| Osjetljivo rublje | • |
| Košulje | • |

WTW870WPM PWash&TDos 9/6kg


WT1 perilica sa sušicom rublja:

Brzi, praktičan svestrani uređaj za veliko rublje.


WTW870WPM PWash&TDos 9/6kg
WT1 perilica sa sušilicom rublja:
Brzi, praktičan svestrani uređaj za veliko rublje.




WT1 9/6 kg, installation drawing, slanted facia, straight facia, measures in mm



WT1 9/6 kg, drawing, slanted facia, straight facia, measures in mm



WT1 9/6 kg, drawing, slanted facia, straight facia, measures in mm



WT1 9/6 kg, drawing, slanted facia, straight facia, measures in mm