

WTW870WPM PWash&TDos 9/6kg

WT1 perilica sa sušilicom rublja:

Brzi, praktičan svestrani uređaj za veliko rublje.



- 9 kg pranja – 5 kg sušenja – savršeno i za veliko rublje
- Precizno i automatsko doziranje sredstva za pranje TwinDos®
- Pranje i sušenje u najkraćem vremenu – QuickPower
- SteamCare smanjuje vrijeme glačanja za do 50 % i osvježava Vašu odjeću



EAN: 4002516362708 / Materijal: 11568210 / Stari broj materijala: 11TW8704D

Izvedba	
Side-by-Side	•
Klizna	•
Smjer otvaranja vrata	desno
Konstrukcija	
Perilica rublja s punjenjem s prednje strane	•
Perilica rublja sa sušilicom	
Kontinuirano pranje i sušenje	•
Elektroničko mjerenje preostale vlage	•
Kondenzacijska sušilica rublja s vodenim hlađenjem	•
Termo centrifuga	•
Centrifugiranje	
Maks. broj okretaja centrifuge	1600
Prekid nakon ispiranja	•
Funkcija „bez centrifuge“	•
Dizajn	
Boja uređaja	Lopoch bijela
Boja upravljačke ploče	Lopoch bijela
Dizajn vrata	Krom
Izvedba upravljačke ploče	Ukošena
Vrsta upravljanja	Upravljanje na dodir
Zaslou	MTouch
Učinkovitost čišćenja	
Inovativna tehnologija pranja PowerWash	•
Automatsko doziranje sredstva za pranje TwinDos	•
Primjerena količina doziranja CapDosing	•
Opcija mrlje	•
Dokazana higijena	•
Njega rublja	
Sačasti bubanj	•
Punjenje u kg pri pranju	9,0
Punjenje u kg pri sušenju	6,0
PerfectCare tehnologija	•
Komfor pri korištenju	
Umrežavanje s Miele@home	•
Odgoda početka programa do 24 h	•
Prikaz preostalog vremena	•
Prikaz dnevnog vremena	•
Prikaz odvijanja programa	Da
Info tekst	•
Omiljeni programi	•
Automatsko ispiranje vlakana	•
Osvjetljenje bubnja	LED
MultiLingua	•
AutoClean ladica za doziranje	•
Prikaz punjenja bubnja i preporuka za doziranje	•
AddLoad	•
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A–G)	A
Razred energetske učinkovitosti pranja i sušenja (A–G)	D

WTW870WPM PWash&TDos 9/6kg

WT1 perilica sa sušilicom rublja:

Brzi, praktičan svestrani uređaj za veliko rublje.



EAN: 4002516362708 / Materijal: 11568210 / Stari broj materijala: 11TW8704D

Otežana potrošnja energije po 100 radnih ciklusa za potpuni radni ciklus u kWh	307
Otežana potrošnja energije po 100 radnih ciklusa za ciklus pranja u kWh	49
Potrošnja vode po ciklusu rada za ciklus pranja izražena u l	48
Potrošnja vode po ciklusu rada za potpuni radni ciklus, izražena u l	73
Razred učinkov. centrifuge	A
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (tijekom centrifuge)	A
Emisija buke koja se prenosi zrakom pri centrifugiranju u dB(A) re 1 pW	69
Trajanje programa pri nazivnom kapacitetu za ciklus pranja	199
Trajanje programa pri nazivnom kapacitetu za potpuni radni ciklus	439
Potrošnja električne energije u stanju isključenosti u W	0,10
Potrošnja električne energije u umreženoj pripravnosti u W	0,50
Pranje na niskim temperaturama „hladno“ i „20°C“	•
Automatika količine	•
Mjerač protoka vode	•
Regulacija pjene	•
ProfiEco motor	•
Programi pranja	
QuickPower	•
Automatski program	•
Pamuk	•
Jednostavno za održavanje	•
Košulje	•
Svila (ručno pranje)	•
Vuna (ručno pranje)	•
Express	•
Tamno rublje	•
Traper	•
Outdoor	•
Impregnacija	•
Sportska odjeća	•
Sportska obuća	•
Jastuci	•
Perje	•
Zavjese	•
Pamuk, higijenski program	•
Čišćenje uređaja	•
Pamuk strelica	•
Novo rublje	•
Štirkanje	•
ECO 40–60	•
Programi sušenja	
QuickPower	•
Automatski program	•
Pamuk	•
Pamuk strelica	•
Jednostavno za održavanje	•

WTW870WPM PWash&TDos 9/6kg

WT1 perilica sa sušilicom rublja:

Brzi, praktičan svestrani uređaj za veliko rublje.

EAN: 4002516362708 / Materijal: 11568210 / Stari broj materijala: 11TW8704D

Osjetljivo rublje	•
Košulje	•
Svila	•
Vuna	•
Brzi program	•
Tamno rublje	•
Traper	•
Outdoor	•
Impregnacija	•
Sportska odjeća	•
Sportska obuća	•
Standardni jastuci	•
Pamuk, higijenski program	•
Novo rublje	•
Hladno prozračivanje	•
Toplo prozračivanje	•
Osvježavanje	•
Završna obrada parom	•
Dodatne opcije kod pranja	
Kratko	•
Namakanje	•
Pretpranje	•
Više vode	•
Dodatno ispiranje	•
Predglačanje parom	•
Zvučni signal	•
AllergoWash	•
Single	•
Dodatne opcije kod sušenja	
Zaštita od gužvanja	•
Kvaliteta	
Protutezi od sivog gusa	•
Sigurnost	
Sustav za zaštitu od izlivanja vode	Waterproof-Metal
PIN kôd	•
Optičko sučelje	•
Tehnički podaci	
Dimenzije u mm (širina)	596
Dimenzije u mm (visina)	850
Dimenzije u mm (dubina)	714
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u mm	1132
Težina u kg	102
Ukupna priključna vrijednost u kW	2,10-2,40
Napon u V	220-240
Osigurač u A	10
Frekvencija u Hz	50
Duljina električnog kabela u m	2
Duljina električnog kabela u m	2,0
Isporučeni pribor	
3 kapsule	•
UltraPhase 1 + 2	•

WTW870WPM PWash&TDos 9/6kg

WT1 perilica sa sušilicom rublja:

Brzi, praktičan svestrani uređaj za veliko rublje.



EAN: 4002516362708 / Materijal: 11568210 / Stari broj materijala: 11TW8704D


Vaučer za 5 kartuša Miele UltraPhase

Raspoloživi jezici na zaslonu


Raspoloživi jezici na zaslonu s MultiLingua

•
bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english (AU),
english (CA), english (GB),
english (US), español,
français (CA), français
(FR), hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, português,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,


WTW870WPM PWash&TDos 9/6kg
WT1 perilica sa sušilicom rublja:
Brzi, praktičan svestrani uređaj za veliko rublje.




WT1 9/6 kg, installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



WT1 9/6 kg, drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



WT1 9/6 kg, drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



WT1 9/6 kg, drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm