

CM 6360 MilkPerfection

Samostojeći aparat za kavu

s WiFiConn@ct, kvalitetnom bocom za mlijeko i brojnim specijalitetima od kave.



- Kremasta mliječna pjena za različite specijalitete od kave
- Savršeni rezultati i intenzivna aroma kave – AromaticSystem
- Istovremena priprema pritiskom na tipku – OneTouch for Two
- Praktično čišćenje za njegu i održavanje – Programi za čišćenje
- Jednostavna komunikacija s uređajem – WiFiConn@ct

EAN: 4002516358732 / Materijal: 11580960 / Stari broj materijala: 29636009A

Izvedba i dizajn	
Samostojeći aparat za kavu sa sustavom kave u zrnu	•
Boja	Lotosweiß-CM
Prednosti	
AromaticSystem	•
OneTouch priprema	•
OneTouch for Two priprema	•
DoubleShot	•
Mogućnost programiranja korisničkih profila	8
Stožasti mlinač za očuvanje arome	•
Podesivi stupanj mljevenja	•
Moguće druge vrste kave u mljevenom obliku	•
Mogućnost programiranja količine za mljevenje	•
Mogućnost programiranja količine vode	•
Mogućnost programiranja temperature vode	•
Mogućnost programiranja količine mlijeka	•
Mogućnost programiranja količine mliječne pjene	•
Mogućnost programiranja oparivanja	•
TeaTimer	•
Komfor pri korištenju	
Umrežavanje s Miele@home	•
Zaslon	DirectSensor
Podešavanje mini. visine izlaza napitka u cm	8,0
Podešavanje maks. visine izlaza napitka u cm	14,0
Performance način rada	•
BrilliantLight	•
Expert način rada	•
Grijana površina za odlaganje šalice	•
MultiLingua	•
Broj sorti zrna kave	1
Broj spremnika kave u zrnu	1
Zapremnina spremnika kave A u g	300
Ukupna zapremnina spremniku kave u g	300
Zapremnina spremnika za vodu u l	1,8
Zapremnina boce za mlijeko u l	0,7
Zapremnina spremnika za talog	10
Zapremnina podloška za sakupljanje tekućine u l	0,8
Lako dostupni spremnici	•
Mogućnost programiranja vremena stanja pripravnosti	•
Individualne postavke	•
Specijaliteti od kave	
Odaberive količine napitka u ml	20-300
Ristretto	•
Ristretto dupli	•
Espresso	•
Espresso dupli	•
Kava	•
Dupla kava	•
Duga kava	•
Dupla duga kava	•

CM 6360 MilkPerfection

Samostojeći aparat za kavu

s WiFiConn@ct, kvalitetnom bocom za mlijeko i brojnim specijalitetima od kave.



EAN: 4002516358732 / Materijal: 11580960 / Stari broj materijala: 29636009A

Cappuccino	•
Cappuccino dupli	•
Latte macchiato	•
Latte Macchiato dupli	•
Vruće mlijeko	•
Vruće mlijeko duplo	•
Mliječna pjena	•
Mliječna pjena dupla	•
Espresso macchiato	•
Espresso Macchiato dupli	•
Cappuccino Italiano	•
Cappuccino Italiano dupli	•
Flat white	•
Flat white dupli	•
Café au lait	•
Café au lait dupli	•
Caffè latte	•
Caffè Latte dupli	•
Topla voda	•
Vruća voda	•
Crni čaj	•
Biljni čaj	•
Voćni čaj	•
Zeleni čaj	•
Bijeli čaj	•
Japanski čaj	•
Posuda za kavu	•
Učinkovitost i održivost	
Mogućnost rada u Eco načinu rada s uštedom energije	•
Potrošnja električne energije u stanju pripravnosti u W	0,1
Potrošnja električne energije u umreženoj pripravnosti u W	0,5
Komfor pri održavanju	
Ručno uklanjanje kamenca	•
Automatsko ispiranje mliječnih vodova vodom iz spremnika za vodu	•
Praktični programi čišćenja	•
Funkcija automatskog ispiranja	•
ComfortClean	•
Uklonjive cjevčice za mlijeko	•
Uklonjiva komora za pripremu	•
Podesiva tvrdoća vode	•
Tehnički podaci	
Širina uređaja u mm	251
Visina uređaja u mm	359
Dubina uređaja u mm	427
Ukupna priključna vrijednost u kW	1,45
Napon u V	220-240
Osigurač u A	10
Broj faza	1
Tlak pumpe u barima	15
Duljina električnog kabela u m	1,4

CM 6360 MilkPerfection

Samostojeći aparat za kavu

s WiFiConn@ct, kvalitetnom bocom za mlijeko i brojnim specijalitetima od kave.



EAN: 4002516358732 / Materijal: 11580960 / Stari broj materijala: 29636009A

Isporučeni pribor

Usisna cijev za mlijeko od plemenitog čelika

•

Staklena boca za mlijeko

•

Tablete za uklanjanje kamenca

•

Tablete za čišćenje

•

Kratke upute za uporabu na stražnjoj strani uređaja

•

Raspoloživi jezici na zaslonu

Raspoloživi jezici na zaslonu s MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,