

WTI370 WPM PWash 8/5kg

WT1 perilica sa sušilicom rublja:

S QuickPower i Single Wash&Dry – brzo i učinkovito pranje i sušenje.



- Pranje i sušenje u najkraćem vremenu – QuickPower
- Vaš omiljeni komad spreman za izlazak za < 1 h – Single Wash&Dry
- Ekskluzivni CapDosing asortiman za različiti tekstil i mrlje
- SteamCare smanjuje vrijeme glačanja za do 50 % i osvježava Vašu odjeću



EAN: 4002516368779 / Materijal: 11585720 / Stari broj materijala: 11TI3704A

Izvedba	
Moguće postavljanje u stup	•
Side-by-Side	•
Klizna	•
Smjer otvaranja vrata	desno
Konstrukcija	
Perilica rublja s punjenjem s prednje strane	•
Perilica rublja sa sušilicom	
Kontinuirano pranje i sušenje	•
Elektroničko mjerenje preostale vlage	•
Kondenzacijska sušilica rublja s vodenim hlađenjem	•
Termo centrifuga	•
Centrifugiranje	
Maks. broj okretaja centrifuge	1600
Prekid nakon ispiranja	•
Funkcija „bez centrifuge“	•
Dizajn	
Boja uređaja	Lopoch bijela
Boja upravljačke ploče	Lopoch bijela
Dizajn vrata	Krom
Boja okretnog regulatora	Lopoch bijela / obrub krom.
Izvedba upravljačke ploče	Ukošena
Vrsta upravljanja	Okretni regulator
Zaslون	ComfortSensor bijeli, 1 redak
Učinkovitost čišćenja	
Inovativna tehnologija pranja PowerWash	•
Primjerena količina doziranja CapDosing	•
Njega rublja	
Saćasti bubanj	•
Punjenje u kg pri pranju	8,0
Punjenje u kg pri sušenju	5,0
PerfectCare tehnologija	•
Komfor pri korištenju	
Umrežavanje s Miele@home	•
Odgoda početka programa do 24 h	•
Prikaz preostalog vremena	•
Prikaz odvijanja programa	Na zaslonu
Automatsko ispiranje vlakana	•
Osvjetljenje bubnja	LED
MultiLingua	•
AutoClean ladica za doziranje	•
AddLoad	•
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A–G)	A
Razred energetske učinkovitosti pranja i sušenja (A–G)	D
Otežana potrošnja energije po 100 radnih ciklusa za potpuni radni ciklus u kWh	262
Otežana potrošnja energije po 100 radnih ciklusa za ciklus pranja u kWh	46
Potrošnja vode po ciklusu rada za ciklus pranja izražena u l	47

WTI370 WPM PWash 8/5kg

WT1 perilica sa sušilicom rublja:

S QuickPower i Single Wash&Dry – brzo i učinkovito pranje i sušenje.



EAN: 4002516368779 / Materijal: 11585720 / Stari broj materijala: 11TI3704A

Potrošnja vode po ciklusu rada za potpuni radni ciklus, izražena u l	68
Razred učinkov. centrifuge	A
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (tijekom centrifuge)	A
Emisija buke koja se prenosi zrakom pri centrifugiranju u dB(A) re 1 pW	69
Trajanje programa pri nazivnom kapacitetu za ciklus pranja	219
Trajanje programa pri nazivnom kapacitetu za potpuni radni ciklus	389
Potrošnja električne energije u stanju isključenosti u W	0,30
Potrošnja električne energije u umreženoj pripravnosti u W	0,60
Pranje na niskim temperaturama „hladno“ i „20°C“	•
Automatika količine	•
Mjerač protoka vode	•
Regulacija pjene	•
ProfiEco motor	•
Programi pranja	
QuickPower	•
Automatski program	•
Pamuk	•
Jednostavno za održavanje	•
Košulje	•
Svila (ručno pranje)	•
Vuna (ručno pranje)	•
Express	•
Tamno rublje	•
Traper	•
Outdoor	•
Impregnacija	•
Sportska odjeća	•
Sportska obuća	•
Perje	•
Zavjese	•
Čišćenje uređaja	•
Pamuk strelica	•
ECO 40–60	•
Programi sušenja	
QuickPower	•
Automatski program	•
Pamuk	•
Pamuk strelica	•
Jednostavno za održavanje	•
Osjetljivo rublje	•
Košulje	•
Svila	•
Vuna	•
Brzi program	•
Tamno rublje	•
Traper	•
Outdoor	•

WTI370 WPM PWash 8/5kg

WT1 perilica sa sušilicom rublja:

S QuickPower i Single Wash&Dry – brzo i učinkovito pranje i sušenje.



EAN: 4002516368779 / Materijal: 11585720 / Stari broj materijala: 11TI3704A

Impregnacija	•
Sportska odjeća	•
Sportska obuća	•
Toplo prozračivanje	•
Osvježavanje	•
Završna obrada parom	•
Dodatne opcije kod pranja	
Kratko	•
Namakanje	•
Pretpranje	•
Više vode	•
Dodatno ispiranje	•
Predglačanje parom	•
Zvučni signal	•
AllergoWash	•
Single	•
Dodatne opcije kod sušenja	
Zaštita od gužvanja	•
Nježno	•
Kvaliteta	
Protutezi od sivog gusa	•
Sigurnost	
Sustav za zaštitu od izlivanja vode	Waterproof-Metal
PIN kôd	•
Optičko sučelje	•
Tehnički podaci	
Dimenzije u mm (širina)	596
Dimenzije u mm (visina)	850
Dimenzije u mm (dubina)	637
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u mm	1055
Težina u kg	97
Ukupna priključna vrijednost u kW	2,10-2,40
Napon u V	220-240
Osigurač u A	10
Frekvencija u Hz	50
Duljina električnog kabela u m	2
Isporučeni pribor	
3 kapsule	•
Vaučer za Miele sredstvo za pranje	•