

## PFD 104 SCVi XXL

Potpuno integ. perilice posuđa XXL s 3D MultiFlex ladicom za pribor za jelo za velike količine posuđa u kućanskim, poslovnim, čajnim i kuhinjama za pranje.



- Snaga pranja: 14 setova u samo 17 min.\*
- Predmeti pranja fleksibilno pozic. za postizanje najboljih rezultata
- Automatsko otvaranje vrata s dva kucanja – Knock2open
- Sve je suho u potpunosti – AutoOpen podrška sušenju
- Inovativan dizajn i maksimalan komfor – 3D MultiFlex ladica

\* Ovisno o mogućnostima ugradnje na mjestu postavljanja (dovod vode / strujni priključak) navedene se vrijednosti mogu mijenjati.



EAN: 4002516366706 / Materijal: 11605160 / Stari broj materijala: 61010405EP2

Izvedba i oprema	
Izvedba	Potpuno integrirane perilice posuđa
Perilica posuđa XXL	•
Linija	ProfilLine
Sustav pranja	Uređaj s prednjim punjenjem i svježom vodom
Broj razina pranja	2
Prednja strana	Bez prednje strane
Bočne stijenke	Pocinčano
Minimalna težina prednjih ploča u kg	5,0
Maksimalna težina prednjih ploča u kg	12,0
Primjena	
Prikladno za pansionere	•
Prikladno za fakultete i škole	•
Prikladno za urede i agencije	•
Prikladno za privatnu uporabu	•
Prikladno za radnje	•
Prikladno za sportski klub	•
Podaci o snazi	
Provjerena učinkovitost	•
Dokazana higijena	•
Optočna pumpa, Qmax u l/min	75
Najkraće trajanje programa u min.	17
Maksimalna temperatura naknadnog ispiranja u °C	75
Učinkovitost pranja/šarža	14
Radni vijek u ciklusima pranja	12500
Miele MOVE	
Mogućnost umrežavanja s Miele MOVE	•
Upravljanje	
Vrsta upravljanja	Elektronsko upravljanje
Odabir programa	Tipke za odabir programa
Maks. vrijeme odgode početka u h	24
Indikator preostalog vremena	•
Programi [broj]	8
Indikator tijeka programa	•
Podesivi jezici na zaslonu	•
Standardni električni priključak	
Električni priključak	3N AC 400V 50HZ
Snaga grijanja u kW	7,10
Ukupna priključna vrijednost u kW	7,30
Osigurač u A	16
Duljina priključnog kabela u m	1,70
Moguća varijanta napona 1	
Električni priključak	AC 230V 50HZ
Snaga grijanja u kW	1,90
Ukupna priključna vrijednost u kW	2,10
Osigurač u A	10-16
Priključak za vodu/odvod vode	
Hladna ili topla voda [broj]	1

## PFD 104 SCVi XXL

Potpuno integ. perilice posuđa XXL s 3D MultiFlex ladicom za pribor za jelo za velike količine posuđa u kućanskim, poslovnim, čajnim i kuhinjama za pranje.



EAN: 4002516366706 / Materijal: 11605160 / Stari broj materijala: 61010405EP2

Potreban pritisak protoka u barima	1,00-10,00
Odvodna pumpa [DN]	22
Maksimalna visina pumpanja odvodne pumpe u cm	100
Integrirani omekšivač vode	•
Maksimalna tvrdoća vode u mmol/l	6,50
Sustav za zaštitu od izlivanja vode	Waterproof sustav
Duljina crijeva za dovod vode u cm	150
Duljina crijeva za odvod vode u cm	150
<b>Dimenzije i težina</b>	
Vanjske dimenzije, visina u mm	845
Vanjske dimenzije, širina u mm	598
Vanjske dimenzije, dubina u mm	550
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	960
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	670
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	700
Iskoristivi prostor za pranje, visina u mm	580
Iskoristivi prostor za pranje, širina u mm	510
Iskoristivi prostor za pranje, dubina gornje košare u mm	450
Iskoristivi prostor za pranje, dubina donje košare u mm	450
Visina umetanja preko poda u mm	210
Potrebna širina niše u mm	600
Neto težina [kg]	51
Bruto masa u kg	58
Maksimalno opterećenje poda u N	1000
<b>Vrijednosti emisije</b>	
Emisija zvučnog tlaka na radnom mjestu (LpA)	33 dB(A) re 20 µPa
Razina zvučne snage (LwA)	45,0
<b>Programi</b>	
Univerzalni	•
Kratko	•
Higijenski program	•
Hladno/Pretpranje	•
Čaše	•
Plastika	•
Ušteda energije/Eco	•
Intenzivno	•
<b>Dizajn košara</b>	
Fleksibilna oprema košara FlexLine	•
FlexCare držač čaša [broj]	4
FlexCare polica za šalice [broj]	2
Gornja košara podesiva po visini	•
Patentirana 3D MultiFlex ladića	•
<b>Oprema</b>	
Profesionalni električni priključak	•
Sušenje	Dodatno sušenje, AutoOpen podrška sušenju, Aktivno sušenje kondenzacijom
1 kombinirani dozirni uređaj/vrata za prašak za čišćenje i sredstvo za ispiranje	•
Prostor za pranje od kvalitetnog plemenitog čelika	•

## PFD 104 SCVi XXL

Potpuno integ. perilice posuđa XXL s 3D MultiFlex ladicom za pribor za jelo za velike količine posuđa u kućanskim, poslovnim, čajnim i kuhinjama za pranje.



EAN: 4002516366706 / Materijal: 11605160 / Stari broj materijala: 61010405EP2

BrilliantLight	•
Knock2open	•
AutoClose	•
EcoFeedback	•
Brilliant GlassCare	•
Promjenjiva temperatura završnog ispiranja	•
Optičko sučelje	•
SmartStart	•
FlexiTimer s EcoStart	•
WLAN modul	•
<b>Učinkovitost i održivost</b>	
<b>Mogućnosti priključivanja</b>	
Vanjski modul za doziranje za tekuća sredstva za čišćenje	•
<b>Norme, ispitivanje i označavanje</b>	
CE	•
U skladu s Direktivom za strojeve prema 2006/42/EZ	•
VDE	•
EMC zaštita od radijskih smetnji	•
EN 1717	•