

Scout RX3 Home Vision HD
 Usisavač robot
 sa prijenosom uživo i 170 minuta rada.



- Prvoklasno usisavanje zahvaljujući četverostrukoj snazi čišćenja
- Sistematsko čišćenje sa 3D Smart navigacijom
- Praktično upravljanje sMiele Scout aplikacijom
- Provjerite je li kod kuće sve u redu pomoću Home Vision HD
- Izrazito dugo trajanje baterije* – Non-stop 170 min
- Štiti namještaj s Furniture Protection tehnologijom

* izmjereno u načinu čišćenja Silent u standardnom okruženju prema IEC 62929:2014

EAN: 4002516403890 / Materijal: 11713550 / Stari broj materijala: 41PQL030EU

Izvedba	
Usisavač robot	•
Linija proizvoda	Scout RX3
Tip proizvoda	SPQL0
Izvedba i dizajn	
Boja	Zlatno roza (PF)
Čišćenje	
Sustav za čišćenje	Quattro Cleaning Power
Navigacija	
Sustav navigacije	3D pametna navigacija
Poboljšano čišćenje kutova	•
Non-Stop snaga	•
Tehnologija zaštite namještaja	•
Učinak po m ²	140
Vrijeme rada u min	170
Vrijeme punjenja u min.	240
Prolazna visina tepiha u mm	17
Komfor pri korištenju	
Programi čišćenja	4
Automatski način rada	•
Spot način rada	•
Turbo način rada	•
Tih način rada	•
Ručno čišćenje	•
Programiranje tajmera	Svakodnevno individualno
Sučelje upravljanja na dodir	•
Aplikacija	
MobileControl	•
Home Mapping	•
Home Vision	•
Mobilnost	
Plosnata izvedba	85
Sustav filtracije	
Filtar izlaznog zraka	AirClean Plus filtari
Volumen vrećice za prašinu u l	0,4
Tehnički podaci	
Tip baterije	Litij-ion
Nazivni kapacitet baterije u mAh	5200
Glasnoća izražena u dB	71,0
Širina u mm	354
Visina u mm	85
Težina u kg	3,2
Isporučeni pribor	
Filtar	AirClean Plus filtari
Daljinski upravljač	•
Stanica za punjenje	•
Adapter	•
Četkica za čišćenje	Integrirano
Ograničavanje prostora	Magnetna traka
Filtar	1 Filter