

DGC 7450

Parna pećnica

za pripr. na pari, pečenje, pečenje s umrež., TasteControl i LED osvjetljenje.



- Veliki zaslon s upravljanjem senzorima – DirectSensor
- Izvršni rezultati – MonoSteam tehnologija pare
- Posebno mekana tijesta i hrskava korica – Klimatsko pečenje
- Zajamčeno je da se namirnice neće prepeći – TasteControl
- Lako čišćenje – PerfectClean oprema

A⁺

EAN: 4002516587569 / Materijal: 11785170 / Stari broj materijala: 22745032D

Izvedba	
Boja uređaja	Grafitno siva
Izvedba i dizajn	
Pećnica s parom	•
VitroLine	•
Prednosti	
TasteControl	•
Brzo zagrijavanje	•
Prethodno zagrijavanje	•
Vanjsko stvaranje pare	•
CrispFunction	•
Načini rada	
Odmrzavanje	•
Automatski programi	•
Nacionalni automatski programi	•
Automatika pečenja	•
Priprema na pari	•
Načini rada s roštiljem	•
Roštilj	•
Vrući zrak plus	•
Intenzivno pečenje	•
Klimatsko pečenje	•
Klimatsko pečenje s vrućim zrakom plus	•
Klimatsko pečenje s gornjim/donjim grijačem	•
Klimatsko pečenje s intenzivnim pečenjem	•
Klimatsko pečenje s automatskim pečenjem	•
Gornji i donji grijač	•
Donji grijač	•
Roštilj s kruženjem zraka	•
Eco vrući zrak	•
Posebne primjene	•
Komfor pri korištenju	
Umrežavanje s Miele@home	•
Zaslon	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Vremenski programirano dodavanje pare	•
Priprema jela neovisna o količini	•
Prikaz dnevnog vremena	•
Prikaz datuma	•
Podsjetnik minuta	•
Programiranje vremena početka pripreme	•
Programiranje vremena završetka pripreme	•
Programiranje trajanja pripreme	•
Prikaz stvarne temperature	•
Prikaz željene temperature	•
Signalni ton pri postizanju potrebne temperature	•
Preporučena temperatura	•
Osobni programi	•

DGC 7450

Parna pećnica

za priprav. na pari, pečenje, pečenje s umrež., TasteControl i LED osvjetljenje.



EAN: 4002516587569 / Materijal: 11785170 / Stari broj materijala: 22745032D

Individualne postavke	•
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A+++ – D)	A+
Automatsko iskorištavanje preostale topline	•
Potrošnja električne energije u stanju isključenosti u W	0,5
Potrošnja električne energije u stanju pripravnosti u W	1,0
Potrošnja električne energije u umreženoj pripravnosti u W	2,0
Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje spremno za rad u min	20
Trajanje do automatskog prebacivanja u umreženo stanje spremno za rad u min	20
Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje isključenosti u min	20
Komfor pri održavanju	
Emajlirani prostor za pripremu jela s PerfectClean slojem i katalitičkom stražnjom stjenkom	•
Vanjski generator pare	•
Grijač u podnožju za redukciju kondenzata	•
Programi za održavanje	•
Programi za održavanje Namakanje	•
Program sušenja prostora za pripremu jela	•
Uklonjive bočne vodilice	•
Uklanjanje kamenca	•
CleanGlass vrata	•
Tehn. pare/Opskrba vodom	
MonoSteam	•
Snaga generatora pare u kW	2,20
Volumen spremnika za svježju vodu l	1,0
Usisna cijev za prihvata vode	•
Sigurnost	
Sustav hlađenja s hladnom prednjom stranom uređaja	•
Sigurnosno isključivanje	•
Blokada uključivanja	•
Blokada tipki	•
Tehnički podaci	
Volumen prostora za pripremu jela u l	76
Broj razina umetanja	5
Oznaka razina umetanja	•
Smjer otvaranja vrata	dolje
Osvjetljenje prostora za pripremu jela	1 LED sijalica
Min. temperatura kod pečenja u °C	30
Maks. temperatura kod pečenja u °C	250
Min. temperatura kod rada na pari u °C	70
Maks. temperatura kod rada na pari u °C	100
Min. širina niše u mm	560
Maks. širina niše u mm	568
Min. visina niše u mm	590
Maks. visina niše u mm	595
Dubina niše u mm	550
Dimenzije uređaja (Š x V x D) u mm	595 x 596 x 568
Širina uređaja u mm	595

DGC 7450

Parna pećnica

za pripr. na pari, pečenje, pečenje s umrež., TasteControl i LED osvjetljenje.



EAN: 4002516587569 / Materijal: 11785170 / Stari broj materijala: 22745032D

Visina uređaja u mm	596
Dubina uređaja u mm	568
Težina u kg	42,0
Ukupna priključna vrijednost u kW	3,50
Napon u V	220-240
Frekvencija u Hz	50
Osigurač u A	16
Broj faza	1
Priključni kabel s mrežnim utikačem	•
Zamjena rasvjetnog tijela	Servisna služba

Isporučeni pribor

Lim za pečenje s PerfectClean slojem HBB 71	1
Univerzalni lim s PerfectClean slojem HUBB 71	1
Rešetka za pečenje i roštilj s PerfectClean slojem HBBR 71	1
FlexiClip vodilice s PerfectClean slojem HFC 71 (par)	1
Uklonjive bočne vodilice (par)	1
Perforirana posuda za kuhanje od plemenitog čelika	1
Neperforirana posuda za kuhanje od plemenitog čelika	1
Tablete za uklanjanje kamenca	2

Raspoloživi jezici na zaslonu

Raspoloživi jezici na zaslonu s MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugûês, русский, româna, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,
---	---

DGC 7450

Parna pečnica

za priprav. na pari, pečenje, pečenje s umrež., TasteControl i LED osvetljenje.



installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings



built-in H7000 XL, installation drawing



Installation H7000 XL underframe, installation drawings



H7000 handle, glass, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing