

DGC 7450

Parna pećnica

za pripravu na pari, pečenje, pečenje s umrež., TasteControl i LED osvjetljenje.



- Veliki zaslon s upravljanjem senzorima – DirectSensor
- Izvrsni rezultati – MonoSteam tehnologija pare
- Posebno mekana tijesta i hrskava korica – Klimatsko pečenje
- Zajamčeno je da se namirnice neće prepeći – TasteControl
- Lako čišćenje – PerfectClean oprema



EAN: 4002516587576 / Materijal: 11785200 / Stari broj materijala: 22745042D

Izvedba i dizajn	
Boja	Plemeniti čelik/CleanSteel
Pećnica s parom	•
PureLine	•
Prednosti	
TasteControl	•
Brzo zagrijavanje	•
Prethodno zagrijavanje	•
Vanjsko stvaranje pare	•
CrispFunction	•
Načini rada	
Odmrzavanje	•
Automatski programi	•
Nacionalni automatski programi	•
Automatika pečenja	•
Priprema na pari	•
Načini rada s roštiljem	•
Roštilj	•
Vrući zrak plus	•
Intenzivno pečenje	•
Klimatsko pečenje	•
Klimatsko pečenje s vrućim zrakom plus	•
Klimatsko pečenje s gornjim/donjim grijačem	•
Klimatsko pečenje s intenzivnim pečenjem	•
Klimatsko pečenje s automatskim pečenjem	•
Gornji i donji grijač	•
Donji grijač	•
Roštilj s kruženjem zraka	•
Eco vrući zrak	•
Posebne primjene	•
Komfor pri korištenju	
Umrežavanje s Miele@home	•
Zaslon	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Vremenski programirano dodavanje pare	•
Priprema jela neovisna o količini	•
Prikaz dnevnog vremena	•
Prikaz datuma	•
Podsjetnik minuta	•
Programiranje vremena početka pripreme	•
Programiranje vremena završetka pripreme	•
Programiranje trajanja pripreme	•
Prikaz stvarne temperature	•
Prikaz željene temperature	•
Signalni ton pri postizanju potrebne temperature	•
Preporučena temperatura	•
Osobni programi	•
Individualne postavke	•

DGC 7450

Parna pećnica

za priprav. na pari, pečenje, pečenje s umrež., TasteControl i LED osvjetljenje.



EAN: 4002516587576 / Materijal: 11785200 / Stari broj materijala: 22745042D

Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A+++ – D)	A+
Automatsko iskorištavanje preostale topline	•
Potrošnja električne energije u stanju isključenosti u W	0,5
Potrošnja električne energije u stanju pripravnosti u W	1,0
Potrošnja električne energije u umreženoj pripravnosti u W	2,0
Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje spremno za rad u min	20
Trajanje do automatskog prebacivanja u umreženo stanje spremno za rad u min	20
Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje isključenosti u min	20
Komfor pri održavanju	
Površina od plemenitog čelika/CleanSteel	•
Emajlirani prostor za pripremu jela s PerfectClean slojem i katalitičkom stražnjom stjenkom	•
Vanjski generator pare	•
Grijač u podnožju za redukciju kondenzata	•
Programi za održavanje	•
Programi za održavanje Namakanje	•
Program sušenja prostora za pripremu jela	•
Uklonjive bočne vodilice	•
Uklanjanje kamenca	•
CleanGlass vrata	•
Tehn. pare/Opskrba vodom	
MonoSteam	•
Snaga generatora pare u kW	2,20
Volumen spremnika za svježju vodu l	1,0
Usisna cijev za prihvata vode	•
Sigurnost	
Sustav hlađenja s hladnom prednjom stranom uređaja	•
Sigurnosno isključivanje	•
Blokada uključivanja	•
Blokada tipki	•
Tehnički podaci	
Volumen prostora za pripremu jela u l	76
Broj razina umetanja	5
Oznaka razina umetanja	•
Smjer otvaranja vrata	dolje
Osvjetljenje prostora za pripremu jela	1 LED sijalica
Min. temperatura kod pečenja u °C	30
Maks. temperatura kod pečenja u °C	250
Min. temperatura kod rada na pari u °C	70
Maks. temperatura kod rada na pari u °C	100
Min. širina niše u mm	560
Maks. širina niše u mm	568
Min. visina niše u mm	590
Maks. visina niše u mm	595
Dubina niše u mm	550
Dimenzije uređaja (Š x V x D) u mm	595 x 596 x 569
Širina uređaja u mm	595

DGC 7450

Parna pećnica

za pripravu na pari, pečenje, pečenje s umrež., TasteControl i LED osvjetljenje.



EAN: 4002516587576 / Materijal: 11785200 / Stari broj materijala: 22745042D

Visina uređaja u mm	596
Dubina uređaja u mm	569,3
Težina u kg	42,0
Ukupna priključna vrijednost u kW	3,50
Napon u V	220-240
Frekvencija u Hz	50
Osigurač u A	16
Broj faza	1
Priključni kabel s mrežnim utikačem	•
Zamjena rasvjetnog tijela	Servisna služba

Isporučeni pribor

Lim za pečenje s PerfectClean slojem HBB 71	1
Univerzalni lim s PerfectClean slojem HUBB 71	1
Rešetka za pečenje i roštilj s PerfectClean slojem HBBR 71	1
FlexiClip vodilice s PerfectClean slojem HFC 71 (par)	1
Uklonjive bočne vodilice (par)	1
Perforirana posuda za kuhanje od plemenitog čelika	1
Neperforirana posuda za kuhanje od plemenitog čelika	1
Tablete za uklanjanje kamenca	2

Raspoloživi jezici na zaslonu

Raspoloživi jezici na zaslonu s MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,
---	--


DGC 7450

Parna pečnica

za priprav. na pari, pečenje, pečenje s umrež., TasteControl i LED osvetljenje.




installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings



built-in H7000 XL, installation drawing



Installation H7000 XL underframe, installation drawings



H7000 handle, installation drawing



side view H7000 XL build-under, installation drawing