

## Triflex HX2 Pro

### Baterijski usisavači

Triflex HX2 Pro – najsnažniji Miele usisavač s posebno dugim vremenom rada



- Trajanje do 120 minuta\* s jednim punjenjem
- Široka četka s LED osvjetljenjem za uočavanje skrivenih čestica
- 99,999 %\*\* kapaciteta zadržavanja prašine s HEPA\*\* filtrom
- Patentirani\*\*\* 3u1 dizajn za svestrano čišćenje
- Kontinuirani učinak s dodatnom baterijom i punjačem

\* Vrijedi za stupanj učinkovitosti 1 bez priključene električne četke Multi Floor XXL i pri uporabi 2 baterije.

\*\* IEC 62885-4

\*\*\* Patent: DE 10 2016 105 475 B4

EAN: 4002516445609 / Materijal: 11806010 / Stari broj materijala: 410ML031EU1

<b>Izvedba</b>	
Baterijski usisavači	•
Linija proizvoda	Triflex HX2
Tip proizvoda	SOMLO
Boja uređaja	Infinity siva PF
<b>Čišćenje</b>	
Vortex tehnologija	•
Električna četka Multi Floor XXL SEB 435 s BrilliantLight	•
<b>Komfor pri korištenju</b>	
Elektronska regulacija snage rada	Trostupanjski klizni regulator
Zamjenjiva litij-ionska baterija	•
Funkcija 3 u 1	•
<b>Učinkovitost i održivost</b>	
Nazivna ulazna snaga u W	192
<b>Sustav filtracije</b>	
ComfortClean	•
Filtar izlaznog zraka	HEPA Lifetime filter
Zapremnina posude za prašinu u l	0,5
<b>Tehnički podaci</b>	
Tip baterije	Litij-ion
Nazivni kapacitet baterije u mAh	2500
Glasnoća izražena u dB	77,0
Širina u mm	260
Visina u mm	1297
Težina u kg	3,6
Volt	25,2
Vrijeme rada na MINstupnju PowerUnit solo	120
Vrijeme rada na MINstupnju s električnim priborom	60
Vrijeme rada na MAX stupnju s električnim priborom	28
Učinak po m <sup>2</sup>	250
Vrijeme punjenja u min.	240
<b>Isporučeni pribor</b>	
Trodijelni pribor	Integrirani zidni nosač
Uski nastavak	•
Usisni kist s umj. vlaknima	•
Nastavak za tapecirani namještaj XXL SPD 20	•
Električna četka Multi Floor XXL SEB 435 s BrilliantLight	•
Četkica za čišćenje	Ne
Punjač za bateriju	•
Zidni držač	•
Mrežni dio	•
Dodatna baterija	•
Hardfloor Care Tool	•
Carpet Care Tool	•