

TWC220WP 8kg

T1 sušilica rublja s toplinskom pumpom:

S A++ i izvrsnom Miele kvalitetom po atraktivnoj početnoj cijeni.



- Ušteda, za vrijeme radnog vijeka sušilice – EcoDry tehnologija
- Mirišljivo rublje, kakvo želite – FragranceDos
- Precizno sušenje za sve tekstile – Perfect Dry
- Najbolja zaštita za prostorije i namještaj – Najbolje kondenzacijsko djelovanje
- Jednostavno rukovanje pritiskom prsta – DirectSensor

**A++**

EAN: 4002516462811 / Materijal: 11819550 / Stari broj materijala: 12WC2202D

Izvedba	
Moguće postavljanje u stup	•
Side-by-Side	•
Klizna	•
Smjer otvaranja vrata	lijevo, promjenjivo
Promjenjiv smjer otvaranja vrata	•
Konstrukcija	
Linija proizvoda	T1 White Edition
Sušilica rublja s toplinskom pumpom	•
Dizajn	
Boja uređaja	Lopoch bijela
Boja upravljačke ploče	Lopoch bijela
Dizajn vrata	Bijela
Boja okretnog regulatora	Lopoch bijela
Izvedba upravljačke ploče	5° zaobljena
Vrsta upravljanja	Okretni regulator
Zaslon	DirectSensor žuti, 7-segmentni
Rezultat sušenja	
Precizno sušenje PerfectDry	•
Sustav mirisa FragranceDos	•
Inteligentna promjena smjera okretanja bubnja	•
Njega rublja	
Saćasti bubanj	•
Punjenje u kg	8,0
Komfor pri korištenju	
Odgoda početka programa do 24 h	•
Prikaz preostalog vremena	•
Prikaz odvijanja programa	Ne
Osvjetljenje bubnja	LED
Posuda za kondenzat	•
Integrirani odvod kondenzata	•
AddLoad	•
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A+++ – D)	A++
Godišnja potrošnja energije u kWh	192
Vrijeme rada u standardnom programu u min	165
Buka u standardnom programu Pamuk pri punom bubnju u db(A) re1pW	66
Razred učinkovitosti kondenzacije	A
Potrošnja energije u standardnom programu Pamuk suho za ormar pri punom bubnju u kWh	1,55
EcoDry tehnologija	•
Izmjenjivač topline bez održavanja	•
ProfiEco motor	•
Programi sušenja	
Pamuk	•
Jednostavno za održavanje	•
Osjetljivo rublje	•
Košulje	•
Završna obrada vune	•

TWC220WP 8kg

T1 sušilica rublja s toplinskom pumpom:

S A++ i izvrsnom Miele kvalitetom po atraktivnoj početnoj cijeni.




EAN: 4002516462811 / Materijal: 11819550 / Stari broj materijala: 12WC2202D

Express	•
Traper	•
Impregnacija	•
Predglačanje	•
Posteljina	•
Toplo prozračivanje/DryFresh	•
<b>Dodatne opcije kod sušenja</b>	
Zaštita od gužvanja	•
Nježno sušenje plus	•
Zvučni signal	•
<b>Kvaliteta</b>	
Nježna rebra	•
<b>Sigurnost</b>	
PIN kôd	•
Prikaz „Isprazniti spremnik“	•
Prikaz „Očistiti filter“	•
Optičko sučelje	•
<b>Tehnički podaci</b>	
Dimenzije u mm (širina)	596
Dimenzije u mm (visina)	850
Dimenzije u mm (dubina)	655
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u mm	1077
Težina u kg	52
Ukupna priključna vrijednost u kW	1,10
Napon u V	220-240
Osigurač u A	10
Frekvencija u Hz	50
Duljina električnog kabela u m	2,0
Hermetički zatvoreno	•
Vrsta sredstva za hlađenje	R290
Količina rashladnog sredstva u kg	0,11
Potencijal stvaranja stakleničkih plinova sredstva za hlađenje u CO <sub>2</sub> e	3
Potencijal stvaranja stakleničkih plinova uređaja u CO <sub>2</sub> e	0,33
Zamjena rasvjetnog tijela	Servisna služba
<b>Isporučeni pribor</b>	
Mirisni umetak	•
Vaučer za još jedan mirisni umetak	•


TWC220WP 8kg

T1 sušilica rublja s toplinskom pumpom:


S A++ i izvrsnom Miele kvalitetom po atraktivnoj početnoj cijeni.




T1 installation drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, without porthole, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm