

TWC560WP EcoSpeed&8kg

T1 sušilica rublja s toplinskom pumpom:

A+++ | 8 kg | EcoDry | FragranceDos | PerfectDry



- EcoSpeed učinkovito smanjuje vrijeme sušenja za 20 minuta*
- EcoDry jamči efikasan učinak čitav radni vijek sušilice
- FragranceDos se brine da Vaše rublje nakon sušenja miriši svježije**
- PerfectDry se brine da rublje ne bude previše vlažno ili previše suho
- Potpuno upravljanje Vašom sušilicom rublja preko aplikacije Miele@home***

* U usporedbi s Miele sušilicama rublja bez EcoSpeed pri istoj količini punjenja i razreda energetske učinkovitosti. Ispitano u programu „Pamuk“ pri punom punjenju.

** Patent EP 2 431 516

*** Dodatna digitalna ponuda tvrtke Miele & Cie. KG. Sve pametne primjene omogućuje sustav Miele@home. Opseg funkcija može varirati ovisno o modelu i državi.



EAN: 4002516462767 / Materijal: 11819560 / Stari broj materijala: 12WC5602D

Izvedba	
Moguće postavljanje u stup	•
Side-by-Side	•
Klizna	•
Smjer otvaranja vrata	lijevo, promjenjivo
Promjenjiv smjer otvaranja vrata	•
Konstrukcija	
Linija proizvoda	T1 White Edition
Sušilica rublja s toplinskom pumpom	•
Dizajn	
Boja uređaja	Lopoch bijela
Boja upravljačke ploče	Lopoch bijela
Dizajn vrata	Lopoch bijela
Boja okretnog regulatora	Lopoch bijela
Izvedba upravljačke ploče	5° zaobljena
Vrsta upravljanja	Okretni regulator
Zaslon	DirectSensor žuti, 7-segmentni
Rezultat sušenja	
Precizno sušenje PerfectDry	•
Sustav mirisa FragranceDos	•
Inteligentna promjena smjera okretanja bubnja	•
Njega rublja	
Sačasti bubanj	•
Punjenje u kg	8,0
Komfor pri korištenju	
Umrežavanje s Miele@home	•
Wash2Dry	•
Odgoda početka programa do 24 h	•
Prikaz preostalog vremena	•
Prikaz odvijanja programa	Ne
Osvjetljenje bubnja	LED
Posuda za kondenzat	•
Integrirani odvod kondenzata	•
AddLoad	•
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A+++ – D)	A+++
Godišnja potrošnja energije u kWh	177
Vrijeme rada u standardnom programu u min	165
Buka u standardnom programu Pamuk pri punom bubnju u db(A) re1pW	66
Razred učinkovitosti kondenzacije	A
Potrošnja energije u standardnom programu Pamuk suho za ormar pri punom bubnju u kWh	1,44
EcoDry tehnologija	•
Izmjenjivač topline bez održavanja	•
ProfiEco motor	•
EcoSpeed	•
Programi sušenja	
Pamuk	•
Pamuk strelica	•

TWC560WP EcoSpeed&8kg

T1 sušilica rublja s toplinskom pumpom:

A+++ | 8 kg | EcoDry | FragranceDos | PerfectDry




EAN: 4002516462767 / Materijal: 11819560 / Stari broj materijala: 12WC5602D

Jednostavno za održavanje	•
Osjetljivo rublje	•
Košulje	•
Završna obrada vune	•
Express	•
Impregnacija	•
Posteljina	•
Toplo prozračivanje/DryFresh	•
Dodatne opcije kod sušenja	
Zaštita od gužvanja	•
Nježno sušenje plus	•
Zvučni signal	•
Kvaliteta	
Nježna rebra	•
Sigurnost	
PIN kôd	•
Prikaz „Isprazniti spremnik“	•
Prikaz „Očistiti filter“	•
Optičko sučelje	•
Tehnički podaci	
Dimenzije u mm (širina)	596
Dimenzije u mm (visina)	850
Dimenzije u mm (dubina)	655
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u mm	1077
Težina u kg	56
Ukupna priključna vrijednost u kW	1,10
Napon u V	220-240
Osigurač u A	10
Frekvencija u Hz	50
Duljina električnog kabela u m	2,0
Hermetički zatvoreno	•
Vrsta sredstva za hlađenje	R290
Količina rashladnog sredstva u kg	0,14
Potencijal stvaranja stakleničkih plinova sredstva za hlađenje u CO ₂ e	3
Potencijal stvaranja stakleničkih plinova uređaja u CO ₂ e	0,42
Zamjena rasvjetnog tijela	Servisna služba
Isporučeni pribor	
Mirisni umetak	•
Vaučer za još jedan mirisni umetak	•


TWC560WP EcoSpeed&8kg

T1 sušilica rublja s toplinskom pumpom:


A+++ | 8 kg | EcoDry | FragranceDos | PerfectDry




T1 installation drawing, fascia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, fascia 5 degree, without porthole, measures in mm



T1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm