

TCC570WP EcoSpeed&8kg

T1 sušilica rublja s toplinskom pumpom:

S A+++ i EcoSpeed za brzo sušenje pri najvišoj energetske učinkovitosti.



- EcoSpeed učinkovito smanjuje vrijeme sušenja za 20 minuta\*
- EcoDry jamči efikasan učinak čitav radni vijek sušilice
- FragranceDosse brine da Vaše rublje nakon sušenja miriši svježije\*\*
- PerfectDry se brine da rublje ne bude previše vlažno ili previše suho
- Fleksibilnost i udobnost zahvaljujući umrežavanju – Miele@home

\* U usporedbi s Miele sušilicama rublja bez EcoSpeed pri istoj količini punjenja i razreda energetske učinkovitosti. Ispitano u programu „Pamuk“ pri punom punjenju.

\*\* Patent EP 2 431 516

**A+++**

EAN: 4002516463467 / Materijal: 11819660 / Stari broj materijala: 12CC5702D

Izvedba	
Moguće postavljanje u stup	•
Side-by-Side	•
Klizna	•
Smjer otvaranja vrata	lijevo
Konstrukcija	
Linija proizvoda	T1 Chrome Edition
Sušilica rublja s toplinskom pumpom	•
Dizajn	
Boja uređaja	Lopoch bijela
Boja upravljačke ploče	Lopoch bijela
Dizajn vrata	Lopoch bijela
Boja okretnog regulatora	Lopoch bijela
Izvedba upravljačke ploče	Ukošena
Vrsta upravljanja	Okretni regulator
Zaslon	DirectSensor žuti, 7-segmentni
Rezultat sušenja	
Precizno sušenje PerfectDry	•
Sustav mirisa FragranceDos	•
Inteligentna promjena smjera okretanja bubnja	•
Njega rublja	
Saćasti bubanj	•
Punjenje u kg	8,0
Komfor pri korištenju	
Umrežavanje s Miele@home	•
Wash2Dry	•
Odgoda početka programa do 24 h	•
Prikaz preostalog vremena	•
Prikaz odvijanja programa	Ne
Osvjetljenje bubnja	LED
Posuda za kondenzat	•
Integrirani odvod kondenzata	•
AddLoad	•
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A+++ – D)	A+++
Godišnja potrošnja energije u kWh	177
Vrijeme rada u standardnom programu u min	165
Buka u standardnom programu Pamuk pri punom bubnju u db(A) re1pW	66
Razred učinkovitosti kondenzacije	A
Potrošnja energije u standardnom programu Pamuk suho za ormar pri punom bubnju u kWh	1,44
EcoDry tehnologija	•
Izmjenjivač topline bez održavanja	•
ProfiEco motor	•
EcoSpeed	•
Programi sušenja	
Pamuk	•
Pamuk strelica	•
Jednostavno za održavanje	•

TCC570WP EcoSpeed&8kg

T1 sušilica rublja s toplinskom pumpom:

S A+++ i EcoSpeed za brzo sušenje pri najvišoj energetskej učinkovitosti.




EAN: 4002516463467 / Materijal: 11819660 / Stari broj materijala: 12CC5702D

Osjetljivo rublje	•
Košulje	•
Završna obrada vune	•
Express	•
Impregnacija	•
Posteljina	•
Toplo prozračivanje/DryFresh	•
<b>Dodatne opcije kod sušenja</b>	
Zaštita od gužvanja	•
Nježno sušenje plus	•
Zvučni signal	•
<b>Kvaliteta</b>	
Nježna rebra	•
<b>Sigurnost</b>	
PIN kôd	•
Prikaz „Isprazniti spremnik“	•
Prikaz „Očistiti filter“	•
Optičko sučelje	•
<b>Tehnički podaci</b>	
Dimenzije u mm (širina)	596
Dimenzije u mm (visina)	850
Dimenzije u mm (dubina)	640
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u mm	1054
Težina u kg	55
Ukupna priključna vrijednost u kW	1,10
Napon u V	220-240
Osigurač u A	10
Frekvencija u Hz	50
Duljina električnog kabela u m	2,0
Hermetički zatvoreno	•
Vrsta sredstva za hlađenje	R290
Količina rashladnog sredstva u kg	0,14
Potencijal stvaranja stakleničkih plinova sredstva za hlađenje u CO <sub>2</sub> e	3
Potencijal stvaranja stakleničkih plinova uređaja u CO <sub>2</sub> e	0,42
Zamjena rasvjetnog tijela	Servisna služba
<b>Isporučeni pribor</b>	
Mirisni umetak	•
Vaučer za još jedan mirisni umetak	•


TCC570WP EcoSpeed&8kg

T1 sušilica rublja s toplinskom pumpom:


S A+++ i EcoSpeed za brzo sušenje pri najvišoj energetskej učinkovitosti.




T1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, without porthole, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm