

TCL780WP EcoSpeed&Steam&9kg

T1 sušilica rublja s toplinskom pumpom:

Sa SteamFinish, DryCare 40 i SilenceDrum za nježno sušenje.



EAN: 4002516453529 / Materijal: 11819910 / Stari broj materijala: 12CL7802D

- Manje glačanja, više svježine – SteamFinish
- Ugodno tiho sušenje – SilenceDrum
- DryCare 40 – suši gotovo sve, što se može prati na 40°C
- Brzo sušenje pri najvišoj energetske učinkovitosti – EcoSpeed
- Miele@home – pametno umreženi za više mogućnosti*

* Dodatna digitalna ponuda tvrtke Miele & Cie. KG. Sve pametne primjene omogućuje sustav Miele@home. Opseg funkcija može varirati ovisno o modelu i državi.

A+++

Izvedba	
Moguće postavljanje u stup	•
Side-by-Side	•
Ugradnja ispod radne ploče	•
Mogućnost podgradnje	•
Smjer otvaranja vrata	lijevo
Konstrukcija	
Linija proizvoda	T1 Chrome Edition
Sušilica rublja s toplinskom pumpom	•
Dizajn	
Boja uređaja	Lopoč bijela
Boja upravljačke ploče	Lopoč bijela
Dizajn vrata	Grafitno siva Pearlfinit
Boja okretnog regulatora	Lopoč bijela / obrub krom.
Izvedba upravljačke ploče	ravna
Vrsta upravljanja	Okretni regulator
Zaslون	ComfortSensor bijeli, 1 redak
Rezultat sušenja	
Precizno sušenje PerfectDry	•
Sustav mirisa FragranceDos ²	•
Inteligentna promjena smjera okretanja bubnja	•
Dokazana higijena	•
Njega rublja	
SilenceDrum	•
Punjenje u kg	9,0
Komfor pri korištenju	
Umrežavanje s Miele@home	•
Wash2Dry	•
Odgoda početka programa do 24 h	•
Prikaz preostalog vremena	•
Prikaz odvijanja programa	Ne
Osvjetljenje bubnja	LED
MultiLingua	•
Akustični paket za najniže zvučne vrijedosti	•
Posuda za kondenzat	•
Integrirani odvod kondenzata	•
AddLoad	•
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A+++ – D)	A+++
Godišnja potrošnja energije u kWh	185
Vrijeme rada u standardnom programu u min	184
Buka u standardnom programu Pamuk pri punom bubnju u db(A) re1pW	64
Razred učinkovitosti kondenzacije	A
Potrošnja energije u standardnom programu Pamuk suho za ormar pri punom bubnju u kWh	1,55
EcoFeedback	•
EcoDry tehnologija	•
Izmjenjivač topline bez održavanja	•
ProfiEco motor	•

TCL780WP EcoSpeed&Steam&9kg

T1 sušilica rublja s toplinskom pumpom:

Sa SteamFinish, DryCare 40 i SilenceDrum za nježno sušenje.



EAN: 4002516453529 / Materijal: 11819910 / Stari broj materijala: 12CL7802D

EcoSpeed	•
Programi sušenja	
Automatski program plus	•
Pamuk	•
Jednostavno za održavanje	•
Osjetljivo rublje	•
Košulje	•
Završna obrada svile	•
Završna obrada vune	•
Express	•
Traper	•
Outdoor	•
Impregnacija	•
Sportska odjeća	•
Standardni jastuci	•
Hladno prozračivanje	•
Toplo prozračivanje	•
Program s košarom	•
Predglačanje	•
Posteljina	•
Završna obrada parom	•
Dodatne funkcije	
Zaštita od gužvanja	•
Zvučni signal	•
DryCare 40	•
DryFresh	•
PowerFresh	•
Kvaliteta	
Nježna rebra	•
Sigurnost	
PIN kôd	•
Prikaz „Isprazniti spremnik“	•
Prikaz „Očistiti filter“	•
Optičko sučelje	•
Tehnički podaci	
Dimenzije u mm (širina)	596
Dimenzije u mm (visina)	850
Dimenzije u mm (dubina)	636
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u mm	1054
Težina u kg	56
Ukupna priključna vrijednost u kW	1,10
Napon u V	220-240
Osigurač u A	10
Frekvencija u Hz	50
Duljina električnog kabela u m	2,0
Hermetički zatvoreno	•
Vrsta sredstva za hlađenje	R290
Količina sredstva za hlađenje	0,14
Potencijal globalnog zagrijavanja sredstva za hlađenje	3
Potencijal globalnog zagrijavanja uređaja	0,42

TCL780WP EcoSpeed&Steam&9kg

T1 sušilica rublja s toplinskom pumpom:

Sa SteamFinish, DryCare 40 i SilenceDrum za nježno sušenje.



EAN: 4002516453529 / Materijal: 11819910 / Stari broj materijala: 12CL7802D

Isporučeni pribor

Mirisni umetak

•

Vaučer za još jedan mirisni umetak

•

Raspoloživi jezici na zaslonu


Raspoloživi jezici na zaslonu s MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugûês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , ,


TCL780WP EcoSpeed&Steam&9kg

T1 sušilica rublja s toplinskom pumpom:


Sa SteamFinish, DryCare 40 i SilenceDrum za nježno sušenje.




T1 installation drawing, slanted facia, straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia, straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia, straight facia, with porthole, measures in mm



T1 drawing, slanted facia, straight facia, measures in mm