

TCL790WP EcoSpeed&Steam&9kg

T1 sušilica rublja s toplinskom pumpom:

Sa SteamFinish, DryCare 40 i SilenceDrum za nježno sušenje.



EAN: 4002516453536 / Materijal: 11819920 / Stari broj materijala: 12CL7902D

- SteamFinishravna i osvježava, čime štedite vrijeme za glačanje
- Silence bubanj<sup>†</sup> smanjuje buku za znatno tiše sušenje
- Uštedite vrijeme za razvrstavanje; DryCare 40 je savršen za pranje na 40°C<sup>\*\*</sup>
- EcoSpeed učinkovito smanjuje vrijeme sušenja za 20 minuta<sup>\*\*\*</sup>
- Fleksibilnost i udobnost zahvaljujući umrežavanju – Miele@home

<sup>†</sup> Patent EP 4 163 433

<sup>\*\*</sup> Nije prikladno za vunu ili svilu.

<sup>\*\*\*</sup> U usporedbi s Miele sušilicama rublja bez EcoSpeed pri istoj količini punjenja i razreda energetske učinkovitosti. Ispitano u programu „Pamuk“ pri punom punjenju.



Izvedba	
Moguće postavljanje u stup	•
Side-by-Side	•
Klizna	•
Smjer otvaranja vrata	lijevo
Konstrukcija	
Linija proizvoda	T1 Chrome Edition
Sušilica rublja s toplinskom pumpom	•
Dizajn	
Boja uređaja	Lopoč bijela
Boja upravljačke ploče	Lopoč bijela
Dizajn vrata	Grafitno siva Pearlfinish
Boja okretnog regulatora	Lopoč bijela / obrub krom.
Izvedba upravljačke ploče	Ukošena
Vrsta upravljanja	Okretni regulator
Zaslon	ComfortSensor bijeli, 1 redak
Rezultat sušenja	
Precizno sušenje PerfectDry	•
Sustav mirisa FragranceDos <sup>2</sup>	•
Inteligentna promjena smjera okretanja bubnja	•
Dokazana higijena	•
Njega rublja	
SilenceDrum	•
Punjenje u kg	9,0
Komfor pri korištenju	
U mrežavanje s Miele@home	•
Wash2Dry	•
Odgoda početka programa do 24 h	•
Prikaz preostalog vremena	•
Prikaz odvijanja programa	Ne
Osvjetljenje bubnja	LED
MultiLingua	•
Akustični paket za najniže zvučne vrijedosti	•
Posuda za kondenzat	•
Integrirani odvod kondenzata	•
AddLoad	•
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A+++ – D)	A+++
Godišnja potrošnja energije u kWh	185
Vrijeme rada u standardnom programu u min	184
Buka u standardnom programu Pamuk pri punom bubnju u db(A) re1pW	64
Razred učinkovitosti kondenzacije	A
Potrošnja energije u standardnom programu Pamuk suho za ormar pri punom bubnju u kWh	1,55
EcoFeedback	•
EcoDry tehnologija	•
Izmjenjivač topline bez održavanja	•
ProfiEco motor	•
EcoSpeed	•

TCL790WP EcoSpeed&Steam&9kg

T1 sušilica rublja s toplinskom pumpom:

Sa SteamFinish, DryCare 40 i SilenceDrum za nježno sušenje.



EAN: 4002516453536 / Materijal: 11819920 / Stari broj materijala: 12CL7902D

<b>Programi sušenja</b>	
Automatski program plus	•
Pamuk	•
Pamuk strelica	•
Jednostavno za održavanje	•
Osjetljivo rublje	•
Košulje	•
Završna obrada svile	•
Završna obrada vune	•
Express	•
Traper	•
Outdoor	•
Impregnacija	•
Sportska odjeća	•
Standardni jastuci	•
Hladno prozračivanje	•
Toplo prozračivanje	•
Program s košarom	•
Predglačanje	•
Posteljina	•
Završna obrada parom	•
<b>Dodatne opcije kod sušenja</b>	
Zaštita od gužvanja	•
Zvučni signal	•
DryCare 40	•
DryFresh	•
PowerFresh	•
<b>Kvaliteta</b>	
Nježna rebra	•
<b>Sigurnost</b>	
PIN kôd	•
Prikaz „Isprazniti spremnik“	•
Prikaz „Očistiti filter“	•
Optičko sučelje	•
<b>Tehnički podaci</b>	
Dimenzije u mm (širina)	596
Dimenzije u mm (visina)	850
Dimenzije u mm (dubina)	636
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u mm	1054
Težina u kg	56
Ukupna priključna vrijednost u kW	1,10
Napon u V	220-240
Osigurač u A	10
Frekvencija u Hz	50
Duljina električnog kabela u m	2,0
Hermetički zatvoreno	•
Vrsta sredstva za hlađenje	R290
Količina rashladnog sredstva u kg	0,14
Potencijal stvaranja stakleničkih plinova sredstva za hlađenje u CO <sub>2</sub> e	3
Potencijal stvaranja stakleničkih plinova uređaja u CO <sub>2</sub> e	0,42

TCL790WP EcoSpeed&Steam&9kg

T1 sušilica rublja s toplinskom pumpom:

Sa SteamFinish, DryCare 40 i SilenceDrum za nježno sušenje.



EAN: 4002516453536 / Materijal: 11819920 / Stari broj materijala: 12CL7902D

Zamjena rasvjetnog tijela

Servisna služba

#### Isporučeni pribor

Mirisni umetak

•

Vaučer za još jedan mirisni umetak

•

#### Raspoloživi jezici na zaslonu


Raspoloživi jezici na zaslonu s MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugûês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , ,


TCL790WP EcoSpeed&Steam&9kg

T1 sušilica rublja s toplinskom pumpom:


Sa SteamFinish, DryCare 40 i SilenceDrum za nježno sušenje.




T1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, with porthole, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm