

TCR780WP Eco&Steam&9kg

T1 sušilica rublja s toplinskom pumpom:

Sa SteamFinish, SilenceDrum i M Touch za izrazito zahtjevne situacije.



- M Touch – upravljanje preko direktnih tipki ili dodirrom
- Manje glačanja, više svježine – SteamFinish
- Ugodno tiho sušenje – SilenceDrum
- DryCare 40 – suši gotovo sve, što se može prati na 40°C
- Miele@home – pametno umreženi za više mogućnosti\*

\* Dodatna digitalna ponuda tvrtke Miele & Cie. KG. Sve pametne primjene omogućuje sustav Miele@home. Opseg funkcija može varirati ovisno o modelu i državi.

**A+++**

EAN: 4002516463566 / Materijal: 11819930 / Stari broj materijala: 12CR7802D

<b>Izvedba</b>	
Moguće postavljanje u stup	•
Side-by-Side	•
Ugradnja ispod radne ploče	•
Mogućnost podgradnje	•
Smjer otvaranja vrata	lijevo
<b>Konstrukcija</b>	
Linija proizvoda	T1 Chrome Edition
Sušilica rublja s toplinskom pumpom	•
<b>Dizajn</b>	
Boja uređaja	Lopoch bijela
Boja upravljačke ploče	Lopoch bijela
Izvedba upravljačke ploče	ravna
Vrsta upravljanja	Upravljanje na dodir
Zaslon	MTouch
<b>Rezultat sušenja</b>	
Precizno sušenje PerfectDry	•
Sustav mirisa FragranceDos <sup>2</sup>	•
Inteligentna promjena smjera okretanja bubnja	•
Dokazana higijena	•
<b>Njega rublja</b>	
SilenceDrum	•
Punjenje u kg	9,0
<b>Komfor pri korištenju</b>	
Umrežavanje s Miele@home	•
Wash2Dry	•
Odgoda početka programa do 24 h	•
Prikaz preostalog vremena	•
Prikaz dnevnog vremena	•
Prikaz odvijanja programa	da
Savjetnik pri sušenju	•
Info tekst	•
Omiljeni programi	•
Osvjetljenje bubnja	LED
MultiLingua	•
Akustični paket za najniže zvučne vrijedosti	•
Posuda za kondenzat	•
Integrirani odvod kondenzata	•
AddLoad	•
<b>Učinkovitost i održivost</b>	
Razred energetske učinkovitosti (A+++ – D)	A+++
štedljivije od granične vrijednosti (24) razreda energetske učinkovitosti A+++	10%
Godišnja potrošnja energije u kWh	174
Vrijeme rada u standardnom programu u min	220
Buka u standardnom programu Pamuk pri punom bubnju u db(A) re1pW	62
Razred učinkovitosti kondenzacije	A
Potrošnja energije u standardnom programu Pamuk suho za ormar pri punom bubnju u kWh	1,47
EcoFeedback	•

TCR780WP Eco&Steam&9kg

T1 sušilica rublja s toplinskom pumpom:

Sa SteamFinish, SilenceDrum i M Touch za izrazito zahtjevne situacije.



EAN: 4002516463566 / Materijal: 11819930 / Stari broj materijala: 12CR7802D

EcoDry tehnologija	•
Izmjenjivač topline bez održavanja	•
ProfiEco motor	•
<b>Programi sušenja</b>	
Automatski program plus	•
Pamuk	•
Jednostavno za održavanje	•
Osjetljivo rublje	•
Košulje	•
Završna obrada svile	•
Završna obrada vune	•
Express	•
Traper	•
Outdoor	•
Impregnacija	•
Sportska odjeća	•
Standardni jastuci	•
Veliki jastuci	•
Pamuk, higijenski program	•
Hladno prozračivanje	•
Toplo prozračivanje	•
Program s košarom	•
Predglačanje	•
Posteljina	•
Završna obrada parom	•
<b>Dodatne funkcije</b>	
Zaštita od gužvanja	•
Nježno sušenje plus	•
Osvježavanje	•
Zvučni signal	•
DryCare 40	•
DryFresh	•
PowerFresh	•
<b>Kvaliteta</b>	
Nježna rebra	•
<b>Sigurnost</b>	
PIN kôd	•
Prikaz „Isprazniti spremnik“	•
Prikaz „Očistiti filter“	•
Optičko sučelje	•
<b>Tehnički podaci</b>	
Dimenzije u mm (širina)	596
Dimenzije u mm (visina)	850
Dimenzije u mm (dubina)	636
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u mm	1054
Dubina uređaja bez vrata (za podgradnju) u mm	600
Težina u kg	62
Ukupna priključna vrijednost u kW	1,10
Napon u V	220-240
Osigurač u A	10
Frekvencija u Hz	50

TCR780WP Eco&Steam&9kg

T1 sušilica rublja s toplinskom pumpom:

Sa SteamFinish, SilenceDrum i M Touch za izrazito zahtjevne situacije.




EAN: 4002516463566 / Materijal: 11819930 / Stari broj materijala: 12CR7802D

Duljina električnog kabela u m	2,0
Sadrži fluorirane stakleničke plinove	•
Hermetički zatvoreno	•
Vrsta sredstva za hlađenje	R134a
Količina sredstva za hlađenje	0,48
Potencijal globalnog zagrijavanja sredstva za hlađenje	1430
Potencijal globalnog zagrijavanja uređaja	686,00
Zamjena rasvjetnog tijela	Kundendienst
<b>Isporučeni pribor</b>	
Mirisni umetak	•
Vaučer za još jedan mirisni umetak	•
<b>Raspoloživi jezici na zaslonu</b>	
Raspoloživi jezici zna zaslonu s MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugues, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


TCR780WP Eco&Steam&9kg

T1 sušilica rublja s toplinskom pumpom:


Sa SteamFinish, SilenceDrum i M Touch za izrazito zahtjevne situacije.




T1 installation drawing, slanted facia, straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia, straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia, straight facia, with porthole, measures in mm



T1 drawing, slanted facia, straight facia, measures in mm