

TCR780WP Eco&Steam&9kg

T1 sušilica rublja s toplinskom pumpom:

Sa SteamFinish, SilenceDrum i M Touch za izrazito zahtjevne situacije.



- M Touch – jednostavno upravljanje dodiranjem ili pomicanjem prsta
- SteamFinishravna i osvježava, čime štedite vrijeme za glačanje
- Silence bubanj smanjuje buku za znatno tiše sušenje
- Uštedite vrijeme za razvrstavanje; DryCare 40 je savršen za pranje na 40°C **
- Fleksibilnost i udobnost zahvaljujući umrežavanju – Miele@home

* Patent EP 4 163 433

** Nije prikladno za vunu ili svilu.



EAN: 4002516463566 / Materijal: 11819930 / Stari broj materijala: 12CR7802D

Izvedba	
Moguće postavljanje u stup	•
Side-by-Side	•
Klizna	•
Mogućnost podgradnje	•
Smjer otvaranja vrata	lijevo
Konstrukcija	
Linija proizvoda	T1 Chrome Edition
Sušilica rublja s toplinskom pumpom	•
Dizajn	
Boja uređaja	Lopoch bijela
Boja upravljačke ploče	Lopoch bijela
Izvedba upravljačke ploče	Ravna
Vrsta upravljanja	Upravljanje na dodir
Zaslon	MTouch
Rezultat sušenja	
Precizno sušenje PerfectDry	•
Sustav mirisa FragranceDos ²	•
Inteligentna promjena smjera okretanja bubnja	•
Dokazana higijena	•
Njega rublja	
SilenceDrum	•
Punjenje u kg	9,0
Komfor pri korištenju	
U mrežavanje s Miele@home	•
Wash2Dry	•
Odgoda početka programa do 24 h	•
Prikaz preostalog vremena	•
Prikaz dnevnog vremena	•
Prikaz odvijanja programa	Da
Savjetnik pri sušenju	•
Info tekst	•
Omiljeni programi	•
Osvjetljenje bubnja	LED
MultiLingua	•
Akustični paket za najniže zvučne vrijedosti	•
Posuda za kondenzat	•
Integrirani odvod kondenzata	•
AddLoad	•
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A+++ – D)	A+++
Štedljivije od granične vrijednosti (24) razreda energetske učinkovitosti A+++	10%
Godišnja potrošnja energije u kWh	174
Vrijeme rada u standardnom programu u min	220
Buka u standardnom programu Pamuk pri punom bubnju u db(A) re1pW	62
Razred učinkovitosti kondenzacije	A
Potrošnja energije u standardnom programu Pamuk suho za ormar pri punom bubnju u kWh	1,47
EcoFeedback	•

TCR780WP Eco&Steam&9kg

T1 sušilica rublja s toplinskom pumpom:

Sa SteamFinish, SilenceDrum i M Touch za izrazito zahtjevne situacije.



EAN: 4002516463566 / Materijal: 11819930 / Stari broj materijala: 12CR7802D

EcoDry tehnologija	•
Izmjenjivač topline bez održavanja	•
ProfiEco motor	•
Programi sušenja	
Automatski program plus	•
Pamuk	•
Pamuk strelica	•
Jednostavno za održavanje	•
Osjetljivo rublje	•
Košulje	•
Završna obrada svile	•
Završna obrada vune	•
Express	•
Traper	•
Outdoor	•
Impregnacija	•
Sportska odjeća	•
Standardni jastuci	•
Veliki jastuci	•
Pamuk, higijenski program	•
Hladno prozračivanje	•
Toplo prozračivanje	•
Program s košarom	•
Predglačanje	•
Posteljina	•
Završna obrada parom	•
Dodatne opcije kod sušenja	
Zaštita od gužvanja	•
Nježno sušenje plus	•
Osvježavanje	•
Zvučni signal	•
DryCare 40	•
DryFresh	•
PowerFresh	•
Kvaliteta	
Nježna rebra	•
Sigurnost	
PIN kôd	•
Prikaz „Isprazniti spremnik“	•
Prikaz „Očistiti filter“	•
Optičko sučelje	•
Tehnički podaci	
Dimenzije u mm (širina)	596
Dimenzije u mm (visina)	850
Dimenzije u mm (dubina)	636
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u mm	1054
Dubina uređaja bez vrata (za podgradnju) u mm	600
Težina u kg	62
Ukupna priključna vrijednost u kW	1,10
Napon u V	220-240
Osigurač u A	10

TCR780WP Eco&Steam&9kg

T1 sušilica rublja s toplinskom pumpom:

Sa SteamFinish, SilenceDrum i M Touch za izrazito zahtjevne situacije.



EAN: 4002516463566 / Materijal: 11819930 / Stari broj materijala: 12CR7802D

Frekvencija u Hz	50
Duljina električnog kabela u m	2,0
Sadrži fluorirane stakleničke plinove	•
Hermetički zatvoreno	•
Vrsta sredstva za hlađenje	R134a
Količina rashladnog sredstva u kg	0,48
Potencijal stvaranja stakleničkih plinova sredstva za hlađenje u CO ₂ e	1430
Potencijal stvaranja stakleničkih plinova uređaja u CO ₂ e	686,00
Zamjena rasvjetnog tijela	Servisna služba

Isporučeni pribor

Mirisni umetak

Vaučer za još jedan mirisni umetak

Raspoloživi jezici na zaslonu


Raspoloživi jezici na zaslonu s MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portuguis, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


TCR780WP Eco&Steam&9kg

T1 sušilica rublja s toplinskom pumpom:


Sa SteamFinish, SilenceDrum i M Touch za izrazito zahtjevne situacije.




T1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, with porthole, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm