

## TWL780WP EcoSpeed&Steam&9kg

T1 sušilica rublja s toplinskom pumpom:

Sa SteamFinish, DryCare 40 i SilenceDrum za nježno sušenje.



EAN: 4002516453543 / Materijal: 11820300 / Stari broj materijala: 12WL7802D

- SteamFinish ravna i osvježava, čime štedite vrijeme za glačanje
- Silence bubanj smanjuje buku za znatno tiše sušenje
- Uštedite vrijeme za razvrstavanje; DryCare 40 je savršen za pranje na 40°C\*\*
- EcoSpeed učinkovito smanjuje vrijeme sušenja za 20 minuta\*\*\*
- Potpuno upravljanje Vašom sušilicom rublja preko aplikacije Miele@home\*\*\*\*

\* Patent EP 4 163 433

\*\* Nije prikladno za vunu ili svilu.

\*\*\* U usporedbi s Miele sušilicama rublja bez EcoSpeed pri istoj količini punjenja i razreda energetske učinkovitosti. Ispitano u programu „Pamuk“ pri punom punjenju.

\*\*\*\* Dodatna digitalna ponuda tvrtke Miele & Cie. KG. Sve pametne primjene omogućuje sustav Miele@home. Opseg funkcija može varirati ovisno o modelu i državi.



Izvedba	
Moguće postavljanje u stup	•
Side-by-Side	•
Klizna	•
Smjer otvaranja vrata	lijevo, promjenjivo
Promjenjiv smjer otvaranja vrata	•
Konstrukcija	
Linija proizvoda	T1 White Edition
Sušilica rublja s toplinskom pumpom	•
Dizajn	
Boja uređaja	Lopoč bijela
Boja upravljačke ploče	Lopoč bijela
Dizajn vrata	Opsidijan crna s kromiranim prstenom
Boja okretnog regulatora	Lopoč bijela / obrub krom.
Izvedba upravljačke ploče	5° zaobljena
Vrsta upravljanja	Okretni regulator
Zaslون	ComfortSensor bijeli, 1 redak
Rezultat sušenja	
Precizno sušenje PerfectDry	•
Sustav mirisa FragranceDos <sup>2</sup>	•
Inteligentna promjena smjera okretanja bubnja	•
Dokazana higijena	•
Njega rublja	
SilenceDrum	•
Punjenje u kg	9,0
Komfor pri korištenju	
Umrežavanje s Miele@home	•
Wash2Dry	•
Odgoda početka programa do 24 h	•
Prikaz preostalog vremena	•
Prikaz odvijanja programa	Ne
Osvjetljenje bubnja	LED
MultiLingua	•
Akustični paket za najniže zvučne vrijedosti	•
Posuda za kondenzat	•
Integrirani odvod kondenzata	•
AddLoad	•
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A+++ – D)	A+++
Godišnja potrošnja energije u kWh	185
Vrijeme rada u standardnom programu u min	184
Buka u standardnom programu Pamuk pri punom bubnju u db(A) re1pW	64
Razred učinkovitosti kondenzacije	A
Potrošnja energije u standardnom programu Pamuk suho za ormar pri punom bubnju u kWh	1,55
EcoFeedback	•
EcoDry tehnologija	•
Izmjenjivač topline bez održavanja	•

TWL780WP EcoSpeed&Steam&9kg

T1 sušilica rublja s toplinskom pumpom:

Sa SteamFinish, DryCare 40 i SilenceDrum za nježno sušenje.



EAN: 4002516453543 / Materijal: 11820300 / Stari broj materijala: 12WL7802D

ProfiEco motor	•
EcoSpeed	•
<b>Programi sušenja</b>	
Automatski program plus	•
Pamuk	•
Pamuk strelica	•
Jednostavno za održavanje	•
Osjetljivo rublje	•
Košulje	•
Završna obrada svile	•
Završna obrada vune	•
Express	•
Traper	•
Outdoor	•
Impregnacija	•
Sportska odjeća	•
Standardni jastuci	•
Hladno prozračivanje	•
Toplo prozračivanje	•
Program s košarom	•
Predglačanje	•
Posteljina	•
Završna obrada parom	•
<b>Dodatne opcije kod sušenja</b>	
Zaštita od gužvanja	•
Zvučni signal	•
DryCare 40	•
DryFresh	•
PowerFresh	•
<b>Kvaliteta</b>	
Nježna rebra	•
<b>Sigurnost</b>	
PIN kôd	•
Prikaz „Isprazniti spremnik“	•
Prikaz „Očistiti filter“	•
Optičko sučelje	•
<b>Tehnički podaci</b>	
Dimenzije u mm (širina)	596
Dimenzije u mm (visina)	850
Dimenzije u mm (dubina)	643
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u mm	1077
Težina u kg	57
Ukupna priključna vrijednost u kW	1,10
Napon u V	220-240
Osigurač u A	10
Frekvencija u Hz	50
Duljina električnog kabela u m	2,0
Hermetički zatvoreno	•
Vrsta sredstva za hlađenje	R290
Količina rashladnog sredstva u kg	0,14

TWL780WP EcoSpeed&Steam&9kg

T1 sušilica rublja s toplinskom pumpom:

Sa SteamFinish, DryCare 40 i SilenceDrum za nježno sušenje.



EAN: 4002516453543 / Materijal: 11820300 / Stari broj materijala: 12WL7802D

Potencijal stvaranja stakleničkih plinova sredstva za hlađenje u CO <sub>2</sub> e	3
Potencijal stvaranja stakleničkih plinova uređaja u CO <sub>2</sub> e	0,42
Zamjena rasvjetnog tijela	Servisna služba
<b>Isporučeni pribor</b>	
Mirisni umetak	•
Vaučer za još jedan mirisni umetak	•
<b>Raspoloživi jezici na zaslonu</b>	
Raspoloživi jezici na zaslonu s MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugûês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , ,


TWL780WP EcoSpeed&Steam&9kg

T1 sušilica rublja s toplinskom pumpom:

Sa SteamFinish, DryCare 40 i SilenceDrum za nježno sušenje.



T1 installation drawing, fascia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, fascia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm