

TWL780WP EcoSpeed&Steam&9kg

T1 sušilica rublja s toplinskom pumpom:

9 kg | ComfortSensor | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40



EAN: 4002516453543 / Materijal: 11820300 / Stari broj materijala: 12WL7802D

## Opće informacije

Oznaka modela	TWL780WP EcoSpeed&Steam&9kg
Kataloški broj proizvođača	11820300
EAN broj	4002516453543
Marketinški razred	Platinum

## Izvedba

Moguće postavljanje u stup	•
Smjer otvaranja vrata	Lijevo, Promjenjivo
Side-by-Side	•
Klizna	•

## Konstrukcija

Linija proizvoda	T1 White Edition
Sušilica rublja s toplinskom pumpom	•

## Dizajn

Boja uređaja	Lopoch bijela
Boja upravljačke ploče	Lopoch bijela
Dizajn vrata	Opsidijan crna s kromiranim prstenom
Boja okretnog regulatora	Lopoch bijela / Kromirani prsten
Izvedba upravljačke ploče	5° stupnja zaobljena
Vrsta upravljanja	Okretni regulator
Zaslون	ComfortSensor bijeli, 1 redak

## Rezultat sušenja

Precizno sušenje PerfectDry	•
Sustav mirisa FragranceDos <sup>2</sup>	•
Inteligentna promjena smjera okretanja bubnja	•
HygieneDry	•

## Njega rublja

SilenceDrum	•
Punjenje u kg	9

## Komfor pri korištenju

Umrežavanje s Miele@home	•
Wash2Dry	•
Odgoda početka programa do 24 h	•
Prikaz preostalog vremena	•
Prikaz odvijanja programa	Ne
Osvjetljenje bubnja	LED
MultiLingua	•
Akustični paket za najniže zvučne vrijednosti	•
Posuda za kondenzat	•
Integrirani odvod kondenzata	•
AddLoad	•

## Učinkovitost i održivost

EcoFeedback	•
EcoDry tehnologija	•
Izmjenjivač topline bez održavanja	•

- Ispitano na 20 godina savršene njege rublja\*
- SteamCare ravna i osvježava, čime štedite vrijeme pri glačanju
- Silence bubanj\*\* smanjuje buku za znatno tiše sušenje
- Uštedite vrijeme za razvrstavanje; DryCare 40 je savršen za pranje na 40°C\*\*\*
- EcoSpeed učinkovito smanjuje vrijeme sušenja za 20 minuta\*\*\*\*
- Potpuno upravljanje Vašom sušilicom rublja preko aplikacije Miele@home\*\*\*\*\*

\* Tijekom faze razvoja serija sušilica rublja T1 / T2, Miele je ispitao modele i ključne komponente kroz 5000 ciklusa sušenja (= 5 ciklusa sušenja tjedno tijekom 50 tjedana godišnje) u raznim programima. Više: [miele.com/20years](http://miele.com/20years)

\*\* Patent EP 4 163 433

\*\*\* Nije prikladno za vunu ili svilu.

\*\*\*\* Ušteda vremena izračunata u usporedbi s Miele sušilicama rublja bez funkcije EcoSpeed pri istoj količini punjenja i sličnoj energetske učinkovitosti. Ispitano u programu „Pamuk“ pri punoj količini punjenja.

\*\*\*\*\* Ovo je zasebna digitalna ponuda Miele & Cie. KG. Raspon funkcija može varirati ovisno o modelu i državi. Potrebno je prihvatiti Uvjete i Pravila o privatnosti za Miele digitalne proizvode i usluge u Miele aplikaciji. Miele zadržava pravo izmjene ili ukidanja digitalnih ponuda u bilo kojem trenutku.



TWL780WP EcoSpeed&Steam&9kg

T1 sušilica rublja s toplinskom pumpom:

9 kg | ComfortSensor | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40



EAN: 4002516453543 / Materijal: 11820300 / Stari broj materijala: 12WL7802D

ProfiEco motor	•
EcoSpeed	•
<b>Učinkovitost i održivost</b>	
Razred energetske učinkovitosti (A–G)	C
Klasa učinkovitosti kondenzacije (A – D)	A
Učinkovitost kondenzacije u %	94
Ponderirana potrošnja energije na 100 radnih ciklusa u programu „ECO suho za ormar“ u kWh	101
Emisija buke koja se prenosi zrakom u standardnom programu „ECO suho za ormar“ u dB(A) re1pW	62
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (A – D)	B
Izvođenje programa u programu „ECO suho za ormar“ u min.	184
<b>Programi sušenja</b>	
Automatski program plus	•
Pamuk	•
ECO	•
Jednostavno za održavanje	•
Osjetljivo rublje	•
Košulje	•
Završna obrada svile	•
Završna obrada vune	•
Express	•
Traper	•
Outdoor	•
Impregnacija	•
Sportska odjeća	•
Standardni jastuci	•
Hladno prozračivanje	•
Toplo prozračivanje	•
Program s košarom	•
Predglačanje	•
Posteljina	•
Završna obrada parom	•
<b>Dodatne opcije kod sušenja</b>	
Zaštita od gužvanja	•
Zvučni signal	•
DryCare 40	•
DryFresh	•
PowerFresh	•
<b>Kvaliteta</b>	
Nježna rebra	•
<b>Sigurnost</b>	
PIN kôd	•
Prikaz „Isprazniti spremnik“	•
Prikaz „Očistiti filter“	•
Optičko sučelje	•
<b>Tehnički podaci</b>	
Dimenzije u mm (širina)	596

TWL780WP EcoSpeed&Steam&9kg

T1 sušilica rublja s toplinskom pumpom:


9 kg | ComfortSensor | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40




EAN: 4002516453543 / Materijal: 11820300 / Stari broj materijala: 12WL7802D

Dimenzije (V x Š x D) u mm	850 x 596 x 643
Dimenzije u mm (visina)	850
Dimenzije u mm (dubina)	643
Težina u kg	57
Napon u V	220-240
Osigurač u A	10
Frekvencija u Hz	50
Ukupna priključna vrijednost u kW	1,10
Duljina električnog kabela u m	2,0
Hermetički zatvoreno	•
Vrsta sredstva za hlađenje	R290
Količina rashladnog sredstva u kg	0,14
Potencijal stvaranja stakleničkih plinova sredstva za hlađenje u CO <sub>2</sub> e	3
Potencijal stvaranja stakleničkih plinova uređaja u CO <sub>2</sub> e	0,42
Zamjena rasvjetnog tijela	Usluga
<b>Isporučeni pribor</b>	
Mirisni umetak	•
Vaučer za još jedan mirisni umetak	•
<b>Raspoloživi jezici na zaslonu</b>	
Raspoloživi jezici na zaslonu s MultiLingua	☐☐, ☐☐☐☐, deutsch, dansk, english (AU), english (GB), english (US), suomi, français (CA), français (FR), ελληνικά, italiano, ☐☐☐, ☐☐☐, hrvatski, bahasa malaysia, nederlands, norsk, polski, português, română, русский, svenska, srpski, slovenčina, slovensčina, español, čeština, türkçe, українська, magyar


TWL780WP EcoSpeed&Steam&9kg  
T1 sušilica rublja s toplinskom pumpom:  
9 kg | ComfortSensor | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40




T1 installation drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm