

TWL780WP EcoSpeed&Steam&9kg

T1 sušilica rublja s toplinskom pumpom:

Sa SteamFinish, DryCare 40 i SilenceDrum za nježno sušenje.



- Manje glačanja, više svježine – SteamFinish
- Ugodno tiho sušenje – SilenceDrum
- DryCare 40 – suši gotovo sve, što se može prati na 40°C
- Brzo sušenje pri najvišoj energetske učinkovitosti – EcoSpeed
- Miele@home – pametno umreženi za više mogućnosti*

* Dodatna digitalna ponuda tvrtke Miele & Cie. KG. Sve pametne primjene omogućuje sustav Miele@home. Opseg funkcija može varirati ovisno o modelu i državi.

A+++

EAN: 4002516453543 / Materijal: 11820300 / Stari broj materijala: 12WL7802D

Izvedba	
Moguće postavljanje u stup	•
Side-by-Side	•
Klizna	•
Smjer otvaranja vrata	lijevo, promjenjivo
Promjenjiv smjer otvaranja vrata	•
Konstrukcija	
Linija proizvoda	T1 White Edition
Sušilica rublja s toplinskom pumpom	•
Dizajn	
Boja uređaja	Lopoč bijela
Boja upravljačke ploče	Lopoč bijela
Dizajn vrata	Opsidijan crna s kromiranim prstenom
Boja okretnog regulatora	Lopoč bijela / obrub krom.
Izvedba upravljačke ploče	5° zaobljena
Vrsta upravljanja	Okretni regulator
Zaslون	ComfortSensor bijeli, 1 redak
Rezultat sušenja	
Precizno sušenje PerfectDry	•
Sustav mirisa FragranceDos ²	•
Inteligentna promjena smjera okretanja bubnja	•
Dokazana higijena	•
Njega rublja	
SilenceDrum	•
Punjenje u kg	9,0
Komfor pri korištenju	
Umrežavanje s Miele@home	•
Wash2Dry	•
Odgoda početka programa do 24 h	•
Prikaz preostalog vremena	•
Prikaz odvijanja programa	Ne
Osvjetljenje bubnja	LED
MultiLingua	•
Akustični paket za najniže zvučne vrijedosti	•
Posuda za kondenzat	•
Integrirani odvod kondenzata	•
AddLoad	•
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A+++ – D)	A+++
Godišnja potrošnja energije u kWh	185
Vrijeme rada u standardnom programu u min	184
Buka u standardnom programu Pamuk pri punom bubnju u db(A) re1pW	64
Razred učinkovitosti kondenzacije	A
Potrošnja energije u standardnom programu Pamuk suho za ormar pri punom bubnju u kWh	1,55
EcoFeedback	•
EcoDry tehnologija	•
Izmjenjivač topline bez održavanja	•

TWL780WP EcoSpeed&Steam&9kg

T1 sušilica rublja s toplinskom pumpom:

Sa SteamFinish, DryCare 40 i SilenceDrum za nježno sušenje.



EAN: 4002516453543 / Materijal: 11820300 / Stari broj materijala: 12WL7802D

ProfiEco motor	•
EcoSpeed	•
Programi sušenja	
Automatski program plus	•
Pamuk	•
Jednostavno za održavanje	•
Osjetljivo rublje	•
Košulje	•
Završna obrada svile	•
Završna obrada vune	•
Express	•
Traper	•
Outdoor	•
Impregnacija	•
Sportska odjeća	•
Standardni jastuci	•
Hladno prozračivanje	•
Toplo prozračivanje	•
Program s košarom	•
Predglačanje	•
Posteljina	•
Završna obrada parom	•
Dodatne opcije kod sušenja	
Zaštita od gužvanja	•
Zvučni signal	•
DryCare 40	•
DryFresh	•
PowerFresh	•
Kvaliteta	
Nježna rebra	•
Sigurnost	
PIN kôd	•
Prikaz „Isprazniti spremnik“	•
Prikaz „Očistiti filter“	•
Optičko sučelje	•
Tehnički podaci	
Dimenzije u mm (širina)	596
Dimenzije u mm (visina)	850
Dimenzije u mm (dubina)	643
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u mm	1077
Težina u kg	57
Ukupna priključna vrijednost u kW	1,10
Napon u V	220-240
Osigurač u A	10
Frekvencija u Hz	50
Duljina električnog kabela u m	2,0
Hermetički zatvoreno	•
Vrsta sredstva za hlađenje	R290
Količina rashladnog sredstva u kg	0,14
Potencijal stvaranja stakleničkih plinova sredstva za hlađenje u CO ₂ e	3
Potencijal stvaranja stakleničkih plinova uređaja u CO ₂ e	0,42

TWL780WP EcoSpeed&Steam&9kg


T1 sušilica rublja s toplinskom pumpom:

Sa SteamFinish, DryCare 40 i SilenceDrum za nježno sušenje.


TWL780WP EcoSpeed&Steam&9kg

T1 sušilica rublja s toplinskom pumpom:


Sa SteamFinish, DryCare 40 i SilenceDrum za nježno sušenje.




T1 installation drawing, fascia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, fascia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm