

TWR780WP Eco&Steam&9kg

T1 sušilica rublja s toplinskom pumpom:

A+++ -10 % | 9 kg | M Touch | SteamFinish | SilenceDrum



- M Touch – jednostavno upravljanje dodirnom ili pomicanjem prsta
- SteamFinish ravna i osvježava, čime štedite vrijeme za glačanje
- Silence bubanj smanjuje buku za znatno tiše sušenje
- Uštedite vrijeme za razvrstavanje; DryCare 40 je savršen za pranje na 40°C\*\*
- Potpuno upravljanje Vašom sušilicom rublja preko aplikacije Miele@home\*\*\*

\* Patent EP 4 163 433

\*\* Nije prikladno za vunu ili svilu.

\*\*\* Dodatna digitalna ponuda tvrtke Miele & Cie. KG. Sve pametne primjene omogućuje sustav Miele@home. Opseg funkcija može varirati ovisno o modelu i državi.



EAN: 4002516463696 / Materijal: 11820320 / Stari broj materijala: 12WR7802D

<b>Izvedba</b>	
Moguće postavljanje u stup	•
Side-by-Side	•
Klizna	•
Smjer otvaranja vrata	lijevo, promjenjivo
Promjenjiv smjer otvaranja vrata	•
<b>Konstrukcija</b>	
Linija proizvoda	T1 White Edition
Sušilica rublja s toplinskom pumpom	•
<b>Dizajn</b>	
Boja uređaja	Lopoč bijela
Boja upravljačke ploče	Lopoč bijela
Dizajn vrata	Lopoč bijela s kromiranim prstenom
Izvedba upravljačke ploče	5° zaobljena
Vrsta upravljanja	Upravljanje na dodir
Zaslon	MTouch
<b>Rezultat sušenja</b>	
Precizno sušenje PerfectDry	•
Sustav mirisa FragranceDos <sup>2</sup>	•
Inteligentna promjena smjera okretanja bubnja	•
Dokazana higijena	•
<b>Njega rublja</b>	
SilenceDrum	•
Punjenje u kg	9,0
<b>Komfor pri korištenju</b>	
Umrežavanje s Miele@home	•
Wash2Dry	•
Odgoda početka programa do 24 h	•
Prikaz preostalog vremena	•
Prikaz dnevnog vremena	•
Prikaz odvijanja programa	Da
Savjetnik pri sušenju	•
Info tekst	•
Omiljeni programi	•
Osvjetljenje bubnja	LED
Multilingua	•
Akustični paket za najniže zvučne vrijedosti	•
Posuda za kondenzat	•
Integrirani odvod kondenzata	•
AddLoad	•
<b>Učinkovitost i održivost</b>	
Razred energetske učinkovitosti (A+++ – D)	A+++
Štedljivije od granične vrijednosti (24) razreda energetske učinkovitosti A+++	10%
Godišnja potrošnja energije u kWh	174
Vrijeme rada u standardnom programu u min	220
Buka u standardnom programu Pamuk pri punom bubnju u db(A) re1pW	62
Razred učinkovitosti kondenzacije	A

TWR780WP Eco&Steam&9kg

T1 sušilica rublja s toplinskom pumpom:

A+++ -10 % | 9 kg | M Touch | SteamFinish | SilenceDrum



EAN: 4002516463696 / Materijal: 11820320 / Stari broj materijala: 12WR7802D

Potrošnja energije u standardnom programu Pamuk suho za ormar pri punom bubnju u kWh	1,47
EcoFeedback	•
EcoDry tehnologija	•
Izmjenjivač topline bez održavanja	•
ProfiEco motor	•
<b>Programi sušenja</b>	
Automatski program plus	•
Pamuk	•
Pamuk strelica	•
Jednostavno za održavanje	•
Osjetljivo rublje	•
Košulje	•
Završna obrada svile	•
Završna obrada vune	•
Express	•
Traper	•
Outdoor	•
Impregnacija	•
Sportska odjeća	•
Standardni jastuci	•
Veliki jastuci	•
Pamuk, higijenski program	•
Hladno prozračivanje	•
Toplo prozračivanje	•
Program s košarom	•
Predglačanje	•
Posteljina	•
Završna obrada parom	•
<b>Dodatne opcije kod sušenja</b>	
Zaštita od gužvanja	•
Nježno sušenje plus	•
Osvježavanje	•
Zvučni signal	•
DryCare 40	•
DryFresh	•
PowerFresh	•
<b>Kvaliteta</b>	
Nježna rebra	•
<b>Sigurnost</b>	
PIN kôd	•
Prikaz „Isprazniti spremnik“	•
Prikaz „Očistiti filter“	•
Optičko sučelje	•
<b>Tehnički podaci</b>	
Dimenzije u mm (širina)	596
Dimenzije u mm (visina)	850
Dimenzije u mm (dubina)	643
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u mm	1077
Težina u kg	62
Ukupna priključna vrijednost u kW	1,10

TWR780WP Eco&Steam&9kg

T1 sušilica rublja s toplinskom pumpom:

A+++ -10 % | 9 kg | M Touch | SteamFinish | SilenceDrum



EAN: 4002516463696 / Materijal: 11820320 / Stari broj materijala: 12WR7802D

Napon u V	220-240
Osigurač u A	10
Frekvencija u Hz	50
Duljina električnog kabela u m	2,0
Sadrži fluorirane stakleničke plinove	•
Hermetički zatvoreno	•
Vrsta sredstva za hlađenje	R134a
Količina rashladnog sredstva u kg	0,48
Potencijal stvaranja stakleničkih plinova sredstva za hlađenje u CO <sub>2</sub> e	1430
Potencijal stvaranja stakleničkih plinova uređaja u CO <sub>2</sub> e	686,00
Zamjena rasvjetnog tijela	Servisna služba
<b>Isporučeni pribor</b>	
Mirisni umetak	•
Vaučer za još jedan mirisni umetak	•
<b>Raspoloživi jezici na zaslonu</b>	

Raspoloživi jezici na zaslonu s MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


TWR780WP Eco&Steam&9kg

T1 sušilica rublja s toplinskom pumpom:

A+++ -10 % | 9 kg | M Touch | SteamFinish | SilenceDrum



T1 installation drawing, fascia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, fascia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm