

## TWW780WP Passion

T1 sušilica rublja s toplinskom pumpom:

Miele svestrani uređaj za ispunjavanje najviših zahtjeva i optim. njegu rublja.



- M Touch – upravljanje preko direktnih tipki ili dodirnom
- Manje glačanja, više svježine – SteamFinish
- Ugodno tiho sušenje – SilenceDrum
- Najbolja njega osjetljivih tekstila – Miele košara za sušilicu
- Miele@home – pametno umreženi za više mogućnosti\*

\* Dodatna digitalna ponuda tvrtke Miele & Cie. KG. Sve pametne primjene omogućuje sustav Miele@home. Opseg funkcija može varirati ovisno o modelu i državi.



EAN: 4002516463726 / Materijal: 11820350 / Stari broj materijala: 12WV7802D

<b>Izvedba</b>	
Moguće postavljanje u stup	•
Side-by-Side	•
Ugradnja ispod radne ploče	•
Smjer otvaranja vrata	lijevo, promjenjivo
Promjenjiv smjer otvaranja vrata	•
<b>Konstrukcija</b>	
Linija proizvoda	T1 White Edition
Sušilica rublja s toplinskom pumpom	•
<b>Dizajn</b>	
Boja uređaja	Lopoč bijela
Boja upravljačke ploče	Lopoč bijela
Dizajn vrata	Aluminij srebrna s kromiranim prstenom
Izvedba upravljačke ploče	5° nagnuta
Vrsta upravljanja	Upravljanje na dodir
Zaslon	MTouch
<b>Rezultat sušenja</b>	
Precizno sušenje PerfectDry	•
Sustav mirisa FragranceDos <sup>2</sup>	•
Inteligentna promjena smjera okretanja bubnja	•
Dokazana higijena	•
<b>Njega rublja</b>	
SilenceDrum	•
Punjenje u kg	9,0
<b>Komfor pri korištenju</b>	
Umrežavanje s Miele@home	•
Wash2Dry	•
Odgoda početka programa do 24 h	•
Prikaz preostalog vremena	•
Prikaz dnevnog vremena	•
Prikaz odvijanja programa	da
Savjetnik pri sušenju	•
Info tekst	•
Omiljeni programi	•
Osvjetljenje bubnja	LED
MultiLingua	•
Akustični paket za najniže zvučne vrijedosti	•
Posuda za kondenzat	•
Integrirani odvod kondenzata	•
AddLoad	•
<b>Učinkovitost i održivost</b>	
Razred energetske učinkovitosti (A+++ – D)	A+++
Štedljivije od granične vrijednosti (24) razreda energetske učinkovitosti A+++	10%
Godišnja potrošnja energije u kWh	174
Vrijeme rada u standardnom programu u min	220
Buka u standardnom programu Pamuk pri punom bubnju u db(A) re1pW	62
Razred učinkovitosti kondenzacije	A

## TW780WP Passion

T1 sušilica rublja s toplinskom pumpom:

Miele svestrani uređaj za ispunjavanje najviših zahtjeva i optim. njegu rublja.



EAN: 4002516463726 / Materijal: 11820350 / Stari broj materijala: 12WV7802D

Potrošnja energije u standardnom programu Pamuk suho za ormar pri punom bubnju u kWh	1,47
EcoFeedback	•
EcoDry tehnologija	•
Izmjenjivač topline bez održavanja	•
ProfiEco motor	•
<b>Programi sušenja</b>	
Automatski program plus	•
Pamuk	•
Jednostavno za održavanje	•
Osjetljivo rublje	•
Košulje	•
Završna obrada svile	•
Završna obrada vune	•
Express	•
Traper	•
Outdoor	•
Impregnacija	•
Sportska odjeća	•
Standardni jastuci	•
Veliki jastuci	•
Pamuk, higijenski program	•
Hladno prozračivanje	•
Toplo prozračivanje	•
Program s košarom	•
Posebno tiho	•
Predglačanje	•
Posteljina	•
Završna obrada parom	•
<b>Dodatne funkcije</b>	
Zaštita od gužvanja	•
Nježno sušenje plus	•
Osvježavanje	•
Eco	•
Zvučni signal	•
Quick	•
DryCare 40	•
DryFresh	•
PowerFresh	•
<b>Kvaliteta</b>	
Nježna rebra	•
<b>Sigurnost</b>	
PIN kôd	•
Prikaz „Isprazniti spremnik“	•
Prikaz „Očistiti filter“	•
Optičko sučelje	•
<b>Tehnički podaci</b>	
Dimenzije u mm (širina)	596
Dimenzije u mm (visina)	850
Dimenzije u mm (dubina)	643
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u mm	1077

## TW780WP Passion

T1 sušilica rublja s toplinskom pumpom:

Miele svestrani uređaj za ispunjavanje najviših zahtjeva i optim. njegu rublja.



EAN: 4002516463726 / Materijal: 11820350 / Stari broj materijala: 12WV7802D

Težina u kg	62
Ukupna priključna vrijednost u kW	1,10
Napon u V	220-240
Osigurač u A	10
Frekvencija u Hz	50
Duljina električnog kabela u m	2,0
Sadrži fluorirane stakleničke plinove	•
Hermetički zatvoreno	•
Vrsta sredstva za hlađenje	R134a
Količina sredstva za hlađenje	0,48
Potencijal globalnog zagrijavanja sredstva za hlađenje	1430
Potencijal globalnog zagrijavanja uređaja	686,00
<b>Isporučeni pribor</b>	
Mirisni umetak	•
Vaučer za još jedan mirisni umetak	•
Vaučer za košaru za sušilicu	•

### Raspoloživi jezici na zaslonu

Raspoloživi jezici na zaslonu s MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portuguis, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


## TWW780WP Passion

T1 sušilica rublja s toplinskom pumpom:

Miele svestrani uređaj za ispunjavanje najviših zahtjeva i optim. njegu rublja.



T1 installation drawing, fascia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, fascia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm