

TW780WP Passion

T1 sušilica rublja s toplinskom pumpom:

A+++ -10 % | 9 kg | M Touch | SteamFinish | SilenceDrum



- M Touch – jednostavno upravljanje dodirnim ili pomicanjem prsta
- SteamFinishravna i osvježava, čime štedite vrijeme za glačanje
- Silence bubanj smanjuje buku za znatno tiše sušenje
- Najbolja njega osjetljivih tekstila – Miele košara za sušilicu
- Potpuno upravljanje Vašom sušilicom rublja preko aplikacije Miele@home**

* Patent EP 4 163 433

** Dodatna digitalna ponuda tvrtke Miele & Cie. KG. Sve pametne primjene omogućuje sustav Miele@home. Opseg funkcija može varirati ovisno o modelu i državi.

A+++

EAN: 4002516463726 / Materijal: 11820350 / Stari broj materijala: 12WV7802D

Izvedba	
Moguće postavljanje u stup	•
Side-by-Side	•
Klizna	•
Smjer otvaranja vrata	lijevo, promjenjivo
Promjenjiv smjer otvaranja vrata	•
Konstrukcija	
Linija proizvoda	T1 White Edition
Sušilica rublja s toplinskom pumpom	•
Dizajn	
Boja uređaja	Lopoč bijela
Boja upravljačke ploče	Lopoč bijela
Dizajn vrata	Aluminij srebrna s kromiranim prstenom
Izvedba upravljačke ploče	5° zaobljena
Vrsta upravljanja	Upravljanje na dodir
Zaslon	MTouch
Rezultat sušenja	
Precizno sušenje PerfectDry	•
Sustav mirisa FragranceDos ²	•
Inteligentna promjena smjera okretanja bubnja	•
Dokazana higijena	•
Njega rublja	
SilenceDrum	•
Punjenje u kg	9,0
Komfor pri korištenju	
Umrežavanje s Miele@home	•
Wash2Dry	•
Odgoda početka programa do 24 h	•
Prikaz preostalog vremena	•
Prikaz dnevnog vremena	•
Prikaz odvijanja programa	Da
Savjetnik pri sušenju	•
Info tekst	•
Omiljeni programi	•
Osvjetljenje bubnja	LED
Multilingua	•
Akustični paket za najniže zvučne vrijedosti	•
Posuda za kondenzat	•
Integrirani odvod kondenzata	•
AddLoad	•
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A+++ – D)	A+++
Štedljivije od granične vrijednosti (24) razreda energetske učinkovitosti A+++	10%
Godišnja potrošnja energije u kWh	174
Vrijeme rada u standardnom programu u min	220
Buka u standardnom programu Pamuk pri punom bubnju u db(A) re1pW	62
Razred učinkovitosti kondenzacije	A

TW780WP Passion

T1 sušilica rublja s toplinskom pumpom:

A+++ -10 % | 9 kg | M Touch | SteamFinish | SilenceDrum



EAN: 4002516463726 / Materijal: 11820350 / Stari broj materijala: 12WV7802D

Potrošnja energije u standardnom programu Pamuk suho za ormar pri punom bubnju u kWh	1,47
EcoFeedback	•
EcoDry tehnologija	•
Izmjenjivač topline bez održavanja	•
ProfiEco motor	•
Programi sušenja	
Automatski program plus	•
Pamuk	•
Pamuk strelica	•
Jednostavno za održavanje	•
Osjetljivo rublje	•
Košulje	•
Završna obrada svile	•
Završna obrada vune	•
Express	•
Traper	•
Outdoor	•
Impregnacija	•
Sportska odjeća	•
Standardni jastuci	•
Veliki jastuci	•
Pamuk, higijenski program	•
Hladno prozračivanje	•
Toplo prozračivanje	•
Program s košarom	•
Posebno tiho	•
Predglačanje	•
Posteljina	•
Završna obrada parom	•
Dodatne opcije kod sušenja	
Zaštita od gužvanja	•
Nježno sušenje plus	•
Osvježavanje	•
Eco	•
Zvučni signal	•
Quick	•
DryCare 40	•
DryFresh	•
PowerFresh	•
Kvaliteta	
Nježna rebra	•
Sigurnost	
PIN kôd	•
Prikaz „Isprazniti spremnik“	•
Prikaz „Očistiti filter“	•
Optičko sučelje	•
Tehnički podaci	
Dimenzije u mm (širina)	596
Dimenzije u mm (visina)	850
Dimenzije u mm (dubina)	643

TWW780WP Passion

T1 sušilica rublja s toplinskom pumpom:

A+++ -10 % | 9 kg | M Touch | SteamFinish | SilenceDrum



EAN: 4002516463726 / Materijal: 11820350 / Stari broj materijala: 12WV7802D

Dubina uređaja pri otvorenim vratima u mm	1077
Težina u kg	62
Ukupna priključna vrijednost u kW	1,10
Napon u V	220-240
Osigurač u A	10
Frekvencija u Hz	50
Duljina električnog kabela u m	2,0
Sadrži fluorirane stakleničke plinove	•
Hermetički zatvoreno	•
Vrsta sredstva za hlađenje	R134a
Količina rashladnog sredstva u kg	0,48
Potencijal stvaranja stakleničkih plinova sredstva za hlađenje u CO ₂ e	1430
Potencijal stvaranja stakleničkih plinova uređaja u CO ₂ e	686,00
Zamjena rasvjetnog tijela	Servisna služba

Isporučeni pribor

Mirisni umetak	•
Vaučer za još jedan mirisni umetak	•
Vaučer za košaru za sušilicu	•


Raspoloživi jezici na zaslonu

Raspoloživi jezici na zaslonu s MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederland, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,
---	--


TWW780WP Passion

T1 sušilica rublja s toplinskom pumpom:


A+++ -10 % | 9 kg | M Touch | SteamFinish | SilenceDrum




T1 installation drawing, fascia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, fascia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm