

DAS 2920

Nape sa plosnatim panelom
s EasySwitch upravljanjem za praktično rukovanje



- Klasičan dizajn – panel od plemenitog čelika širine 90 cm
- Ravnomjerno osvjetljenje zahvaljujući LED traci
- Učinkovita filtracija – filter od plemenitog čelika s 10 slojeva
- Sigurno i lako za čišćenje – Miele CleanCover
- Nač. r. na kruž. zr. s Active AirClean ili Longlife AirClean f.



EAN: 4002516495895 / Materijal: 11862170 / Stari broj materijala: 28S2920SD

Izvedba	
Napa s plosnatim panelom	•
Izvedba i dizajn	
Boja	Plemeniti čelik
Načini rada	
Vrsta provođenja zraka	Mogućnost pregradnje
Potrebna dodatni set za pregradnju na kruženje zraka	DUU 151
Potrebna dodatni aktivni ugljeni filter	DKFS 31-P, DKFS 31-R
Komfor pri korištenju	
Elektroničko upravljanje	•
EasySwitch	•
CleanCover unutrašnjost nape za jednostavno čišćenje	•
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A+++ – D)	A
Godišnja potrošnja energije u kWh/godini	42,0
Razred učinkovitosti dinamike fluida	A
Razred učinkovitosti osvjetljenja	A
Razred učinkovitosti filtriranja masnoće	A
Sustav filtracije	
Broj perivih u perilici posuđa Metalni filteri za masnoću od plemenitog čelika (10-slojni)	1
Osvjetljenje	
LED	•
Broj x W	1 x 3,2 W
Jačina osvjetljenja u Lx	275 lx
Temperatura boje u K	3500 Kelvin
Ventilator	
Ventilator s dvostranim usisavanjem	•
Motor na izmjeničnu struju (izmjenični motor)	•
Odvod zraka	
Protok zraka, stupanj 1 (m ³ /h) prema EN 61591	195
Protok zraka, stupanj 2 (m ³ /h) prema EN 61591	295
Protok zraka, stupanj 3 (m ³ /h) prema EN 61591	410
Protok zraka, Booster stupanj (m ³ /h)	555
Zvučna snaga, stupanj 1 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	47,0
Zvučna snaga, stupanj 2 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	54,0
Zvučna snaga, stupanj 3 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	61,0
Zvučna snaga, Booster stupanj (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	69,0
Zvučni tlak u stupnju rada 1 (dB(A) re20μPa)	33,0
Zvučni tlak, stupanj 2 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	40,0
Zvučni tlak, stupanj 3 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	47,0
Zvučni tlak, Booster stupanj (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	55,0
Kruženje zraka	
Protok zraka, stupanj 1 (m ³ /h) prema EN 61591	190
Protok zraka, stupanj 2 (m ³ /h) prema EN 61591	290
Protok zraka, stupanj 3 (m ³ /h) prema EN 61591	415
Protok zraka, Booster stupanj 1 (m ³ /h) prema EN 61591	550

DAS 2920

Nape sa plosnatim panelom
s EasySwitch upravljanjem za praktično rukovanje





EAN: 4002516495895 / Materijal: 11862170 / Stari broj materijala: 28S2920SD

Zvučna snaga, stupanj 1 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	52,0
Zvučna snaga, stupanj 2 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	60,0
Zvučna snaga, stupanj 3 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	68,0
Zvučna snaga, Booster stupanj 1 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	75,0
Zvučni tlak, stupanj 1 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	38,0
Zvučni tlak, stupanj 2 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	46,0
Zvučni tlak, stupanj 3 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	54,0
Zvučni tlak, Booster stupanj 1 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	61,0
Sigurnost	
Sigurnosno isključivanje	•
Tehnički podaci	
Širina kućišta nape u mm	896
Visina kućišta nape u mm	36
Dubina kućišta nape u mm	273
Minimalna udaljenost iznad električne ploče za kuhanje u mm	450
Neto težina u kg	14,0
Duljina električnog kabela u m	1,5
Sigurnosni priključak	•
Minimalna udaljenost iznad plinske ploče za kuhanje (maks. 12,6 kW ukupne snage, plamenik ≤ 4,5 kW) u mm	650
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,20
Napon u V	230
Osigurač u A	10
Broj faza	1
Frekvencija u Hz	50
Upute za montažu	
Priključak za odvod zraka gore	•
Promjer ispušnog nastavka u mm	150
Isporučeni pribor	
Zaklopka za sprječavanje povrata zraka	•
Dodatni pribor	
Aktivni ugljeni filter	Nein

DAS 2920

Nape sa plosnatim panelom
s EasySwitch upravljanjem za praktično rukovanje



DAS2920, DAS2920EXTA, DAS2922Living, DAS4920,
Installation drawings