

DAS 4620

Nape sa plosnatim panelom
s EasySwitch upravljanjem za praktično rukovanje



- Klasičan dizajn – panel od plemenitog čelika širine 60 cm
- Jedinstveni komfor pri korištenju – Con@ctivity
- Ravnomjerno osvjetljenje zahvaljujući LED traci
- Učinkovita filtracija – filter od plemenitog čelika s 10 slojeva
- Nač. r. na kruž. zr. s Active AirClean ili Longlife AirClean f.



EAN: 4002516495963 / Materijal: 11862180 / Stari broj materijala: 28S4620SD

Izvedba	
Napa s plosnatim panelom	•
Izvedba i dizajn	
Boja	Plemeniti čelik
Načini rada	
Vrsta provođenja zraka	Mogućnost pregradnje
Potrebni dodatni set za pregradnju na kruženje zraka	DUU 151
Potrebni dodatni aktivni ugljeni filter	DKFS 31-P, DKFS 31-R
Komfor pri korištenju	
Umrežavanje s Miele@home	•
Automatska Con@ctivity funkcija	•
Elektroničko upravljanje	•
EasySwitch	•
Naknadni rad 5/15 min	•
Programiranje isključivanja Booster stupnja	•
Prikaz zasićenosti filtra za masnoću	•
Programirani prikaz zasićenosti filtra za masnoću	•
Moguće programiranje zasićenosti aktivnog ugljenog filtra	•
CleanCover unutrašnjost nape za jednostavno čišćenje	•
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A+++ – D)	A+++
ECO motor	•
PowerManagement sustav	•
Godišnja potrošnja energije u kWh/godini	23,1
Razred učinkovitosti dinamike fluida	A
Razred učinkovitosti osvjetljenja	A
Razred učinkovitosti filtriranja masnoće	A
Sustav filtracije	
Broj perivih u perilici posuđa Metalni filteri za masnoću od plemenitog čelika (10-slojni)	1
Osvjetljenje	
LED	•
Broj x W	1 x 3 W
Jačina osvjetljenja u Lx	330 lx
Temperatura boje u K	3500 Kelvin
Funkcija prigušivanja osvjetljenja	•
Ventilator	
Ventilator s dvostranim usisavanjem	•
Motor na istosmjernu struju (DC-motor)	•
Odvod zraka	
Protok zraka, stupanj 1 (m ³ /h) prema EN 61591	180
Protok zraka, stupanj 2 (m ³ /h) prema EN 61591	280
Protok zraka, stupanj 3 (m ³ /h) prema EN 61591	400
Protok zraka, Booster stupanj (m ³ /h)	600
Zvučna snaga, stupanj 1 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	38,0
Zvučna snaga, stupanj 2 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	48,0
Zvučna snaga, stupanj 3 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	56,0
Zvučna snaga, Booster stupanj (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	66,0
Zvučni tlak u stupnju rada 1 (dB(A) re20µPa)	25,0

DAS 4620

Nape sa plosnatim panelom
s EasySwitch upravljanjem za praktično rukovanje




EAN: 4002516495963 / Materijal: 11862180 / Stari broj materijala: 28S4620SD

Zvučni tlak, stupanj 2 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	34,0
Zvučni tlak, stupanj 3 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	42,0
Zvučni tlak, Booster stupanj (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	53,0
Kruženje zraka	
Protok zraka, stupanj 1 (m ³ /h) prema EN 61591	165
Protok zraka, stupanj 2 (m ³ /h) prema EN 61591	265
Protok zraka, intenzivni stupanj (m ³ /h) prema EN 61591	585
Protok zraka, stupanj 3 (m ³ /h) prema EN 61591	380
Zvučna snaga, stupanj 1 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	43,0
Zvučna snaga, intenzivni stupanj (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	72,0
Zvučna snaga, stupanj 2 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	53,0
Zvučna snaga, stupanj 3 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	62,0
Zvučni tlak, stupanj 1 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	29,0
Zvučni tlak, stupanj 2 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	40,0
Zvučni tlak, stupanj 3 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	48,0
Zvučni tlak, intenzivni stupanj (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13	59,0
Sigurnost	
Sigurnosno isključivanje	•
Tehnički podaci	
Širina kućišta nape u mm	596
Visina kućišta nape u mm	36
Dubina kućišta nape u mm	273
Minimalna udaljenost iznad električne ploče za kuhanje u mm	450
Neto težina u kg	12,0
Duljina električnog kabela u m	1,5
Sigurnosni priključak	•
Minimalna udaljenost iznad plinske ploče za kuhanje (maks. 12,6 kW ukupne snage, plamenik ≤ 4,5 kW) u mm	650
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,09
Napon u V	230
Osigurač u A	10
Broj faza	1
Frekvencija u Hz	50
Upute za montažu	
Priključak za odvod zraka gore	•
Promjer ispušnog nastavka u mm	150
Isporučeni pribor	
Zaklopka za sprječavanje povrata zraka	•
Dodatni pribor	
Aktivni ugljeni filter	Nein

DAS 4620

Nape sa plosnatim panelom
s EasySwitch upravljanjem za praktično rukovanje



DAS2620, DAS2622 Living, DAS2620 EXTA, DAS4620.
Installation drawings