

DAS 4620

Nape sa plosnatim panelom
s EasySwitch upravljanjem za praktično rukovanje



- Klasičan dizajn – panel od plemenitog čelika širine 60 cm
- Jedinstveni komfor pri korištenju – Con@ctivity
- Ravnomjerno osvjetljenje zahvaljujući LED traci
- Učinkovita filtracija – filter od plemenitog čelika s 10 slojeva
- Nač. r. na kruž. zr. s Active AirClean ili Longlife AirClean f.

A+++

EAN: 4002516495963 / Materijal: 11862180 / Stari broj materijala: 28S4620SD

| | |
|---|----------------------|
| Izvedba | |
| Napa s plosnatim panelom | • |
| Načini rada | |
| Vrsta provođenja zraka | Mogućnost pregradnje |
| Potreban dodatni set za pregradnju na kruženje zraka | DUU 151 |
| Potreban dodatni aktivni ugljeni filter | DKFS 31-P, DKFS 31-R |
| Dizajn | |
| Boja | Plemeniti čelik |
| Komfor pri korištenju | |
| Umrežavanje s Miele@home | • |
| Automatska Con@ctivity funkcija | • |
| Elektroničko upravljanje | • |
| EasySwitch | • |
| Programiranje isključivanja Booster stupnja | • |
| Naknadni rad 5/15 min | • |
| Prikaz zasićenosti filtra za masnoću | • |
| Programirani prikaz zasićenosti filtra za masnoću | • |
| Moguće programiranje zasićenosti aktivnog ugljenog filtra | • |
| CleanCover unutrašnjost nape za jednostavno čišćenje | • |
| Učinkovitost i održivost | |
| Razred energetske učinkovitosti (A+++ – D) | A+++ |
| ECO motor | • |
| PowerManagement sustav | • |
| Godišnja potrošnja energije u kWh/godini | 23,1 |
| Razred učinkovitosti dinamike fluida | A |
| Razred učinkovitosti osvjetljenja | A |
| Razred učinkovitosti filtriranja masnoće | A |
| Sustav filtracije | |
| Broj perivih u perilici posuđa Metalni filtri za masnoću od plemenitog čelika (10-slojni) | 1 |
| Osvjetljenje | |
| LED | • |
| Broj x W | 1 x 3 W |
| Jačina osvjetljenja u Lx | 330 lx |
| Temperatura boje u K | 3500 Kelvin |
| Funkcija prigušivanja osvjetljenja | • |
| Ventilator | |
| Ventilator s dvostranim usisavanjem | • |
| Motor na istosmjernu struju (DC-motor) | • |
| Odvod zraka | |
| Protok zraka, stupanj 1 (m ³ /h) prema EN 61591 | 180 |
| Protok zraka, stupanj 2 (m ³ /h) prema EN 61591 | 280 |
| Protok zraka, stupanj 3 (m ³ /h) prema EN 61591 | 400 |
| Protok zraka, Booster stupanj (m ³ /h) | 600 |
| Zvučna snaga, stupanj 1 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3 | 38,0 |
| Zvučna snaga, stupanj 2 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3 | 48,0 |
| Zvučna snaga, stupanj 3 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3 | 56,0 |
| Zvučna snaga, Booster stupanj (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3 | 66,0 |
| Zvučni tlak u stupnju rada 1 (dB(A) re20μPa) | 25,0 |

DAS 4620

Nape sa plosnatim panelom
s EasySwitch upravljanjem za praktično rukovanje




EAN: 4002516495963 / Materijal: 11862180 / Stari broj materijala: 28S4620SD

| | |
|--|------|
| Zvučni tlak, stupanj 2 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13 | 34,0 |
| Zvučni tlak, stupanj 3 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13 | 42,0 |
| Zvučni tlak, Booster stupanj (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13 | 53,0 |
| Kruženje zraka | |
| Protok zraka, stupanj 1 (m ³ /h) prema EN 61591 | 165 |
| Protok zraka, stupanj 2 (m ³ /h) prema EN 61591 | 265 |
| Protok zraka, stupanj 3 (m ³ /h) prema EN 61591 | 380 |
| Protok zraka, Booster stupanj 1 (m ³ /h) prema EN 61591 | 585 |
| Zvučna snaga, stupanj 1 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3 | 43,0 |
| Zvučna snaga, stupanj 2 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3 | 53,0 |
| Zvučna snaga, stupanj 3 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3 | 62,0 |
| Zvučna snaga, Booster stupanj 1 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3 | 72,0 |
| Zvučni tlak, stupanj 1 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13 | 29,0 |
| Zvučni tlak, stupanj 2 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13 | 40,0 |
| Zvučni tlak, stupanj 3 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13 | 48,0 |
| Zvučni tlak, Booster stupanj 1 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13 | 59,0 |
| Sigurnost | |
| Sigurnosno isključivanje | • |
| Tehnički podaci | |
| Širina kućišta nape u mm | 596 |
| Visina kućišta nape u mm | 36 |
| Dubina kućišta nape u mm | 273 |
| Minimalna udaljenost iznad električne ploče za kuhanje u mm | 450 |
| Neto težina u kg | 12,0 |
| Duljina električnog kabela u m | 1,5 |
| Sigurnosni priključak | • |
| Minimalna udaljenost iznad plinske ploče za kuhanje (maks. 12,6 kW ukupne snage, plamenik ≤ 4,5 kW) u mm | 650 |
| Ukupna priključna vrijednost u kW | 0,09 |
| Napon u V | 230 |
| Osigurač u A | 10 |
| Broj faza | 1 |
| Frekvencija u Hz | 50 |
| Upute za montažu | |
| Priključak za odvod zraka gore | • |
| Promjer ispušnog nastavka u mm | 150 |
| Isporučeni pribor | |
| Zaklopka za sprječavanje povrata zraka | • |
| Dodatni pribor | |
| Aktivni ugljeni filter | Nein |

DAS 4620

Nape sa plosnatim panelom
s EasySwitch upravljanjem za praktično rukovanje



DAS2620, DAS2622 Living, DAS2620 EXTA, DAS4620.
Installation drawings