


DAS 4640

Nape sa plosnatim panelom
za ugradnju u plitke gornje elemente s EasySwitch upravljanjem



- Savršena kombi. s pločama za kuhanje osposob. za Con@ctivity
- Lagani dizajn – Prozirni stakleni panel širine 60 cm
- Ravnomjerno osvjetljenje zahvaljujući LED traci
- Učinkovita filtracija – filter od plemenitog čelika s 10 slojeva
- Nač. r. na kruž. zr. s Active AirClean ili Longlife AirClean f.




EAN: 4002516496304 / Materijal: 11862220 / Stari broj materijala: 28S4640TD

Izvedba	
Napa s plosnatim panelom	•
Izvedba i dizajn	
Boja	Prozirno staklo
Načini rada	
Vrsta provođenja zraka	Mogućnost pregradnje
Potrebni dodatni set za pregradnju na kruženje zraka	DUU 151
Potrebni dodatni aktivni ugljeni filter	DKF 31-P, DKF 31-R
Komfor pri korištenju	
Umrežavanje s Miele@home	•
Automatska Con@ctivity funkcija	•
Elektroničko upravljanje	•
EasySwitch	•
Programiranje isključivanja Booster stupnja	•
Naknadni rad 5/15 min	•
Prikaz zasićenosti filtra za masnoću	•
Programirani prikaz zasićenosti filtra za masnoću	•
Moguće programiranje zasićenosti aktivnog ugljenog filtra	•
CleanCover unutrašnjost nape za jednostavno čišćenje	•
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A+++ – D)	A+
ECO motor	•
PowerManagement sustav	•
Godišnja potrošnja energije u kWh/godini	27,4
Razred učinkovitosti dinamike fluida	A
Razred učinkovitosti osvjetljenja	A
Razred učinkovitosti filtriranja masnoće	B
Sustav filtracije	
Broj perivih u perilici posuđa Metalni filteri za masnoću od plemenitog čelika (10-slojni)	2
Osvjetljenje	
LED	•
Broj x W	1 x 3 W
Jačina osvjetljenja u Lx	300 lx
Temperatura boje u K	3500 Kelvin
Funkcija prigušivanja osvjetljenja	•
Ventilator	
Ventilator s dvostranim usisavanjem	•
Motor na istosmjernu struju (DC-motor)	•
Odvod zraka	
Protok zraka, stupanj 1 (m ³ /h) prema EN 61591	180
Protok zraka, stupanj 2 (m ³ /h) prema EN 61591	270
Protok zraka, stupanj 3 (m ³ /h) prema EN 61591	380
Protok zraka, Booster stupanj (m ³ /h)	600
Zvučna snaga, stupanj 1 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	37,0
Zvučna snaga, stupanj 2 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	45,0
Zvučna snaga, stupanj 3 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	52,0
Zvučna snaga, Booster stupanj (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	64,0
Zvučni tlak u stupnju rada 1 (dB(A) re20µPa)	23,0

DAS 4640

Nape sa plosnatim panelom

za ugradnju u plitke gornje elemente s EasySwitch upravljanjem



EAN: 4002516496304 / Materijal: 11862220 / Stari broj materijala: 28S4640TD

Zvučni tlak, stupanj 2 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	31,0
--	------

Zvučni tlak, stupanj 3 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	39,0
--	------

Zvučni tlak, Booster stupanj (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	50,0
--	------

Kruženje zraka

Protok zraka, stupanj 1 (m ³ /h) prema EN 61591	160
--	-----

Protok zraka, stupanj 2 (m ³ /h) prema EN 61591	260
--	-----

Protok zraka, stupanj 3 (m ³ /h) prema EN 61591	405
--	-----

Protok zraka, Booster stupanj 1 (m ³ /h) prema EN 61591	580
--	-----

Zvučna snaga, stupanj 1 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	41,0
--	------

Zvučna snaga, stupanj 2 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	50,0
--	------

Zvučna snaga, stupanj 3 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	61,0
--	------

Zvučna snaga, Booster stupanj 1 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	70,0
--	------

Zvučni tlak, stupanj 1 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	27,0
--	------

Zvučni tlak, stupanj 2 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	37,0
--	------

Zvučni tlak, stupanj 3 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	48,0
--	------

Zvučni tlak, Booster stupanj 1 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	57,0
--	------

Sigurnost

Sigurnosno isključivanje	•
--------------------------	---

Kaljeno sigurnosno staklo (ESG)	•
---------------------------------	---

Tehnički podaci

Širina kućišta nape u mm	561
--------------------------	-----

Visina kućišta nape u mm	68
--------------------------	----

Dubina kućišta nape u mm	307
--------------------------	-----

Minimalna udaljenost iznad električne ploče za kuhanje u mm	450
---	-----

Neto težina u kg	12,0
------------------	------

Duljina električnog kabela u m	1,5
--------------------------------	-----

Sigurnosni priključak	•
-----------------------	---

Ukupna priključna vrijednost u kW	0,08
-----------------------------------	------

Napon u V	230
-----------	-----

Osigurač u A	10
--------------	----

Broj faza	1
-----------	---

Frekvencija u Hz	50
------------------	----

Upute za montažu

Priključak za odvod zraka gore	•
--------------------------------	---

Priključak za odvod zraka gore i straga	•
---	---

Promjer ispušnog nastavka u mm	150
--------------------------------	-----

Predložak za ugradnju	•
-----------------------	---

Isporučeni pribor

Zaklopka za sprječavanje povrata zraka	•
--	---


Dodatni pribor

Aktivni ugljeni filter	Nein
------------------------	------

DAS 4640

Nape sa plosnatim panelom

za ugradnju u plitke gornje elemente s EasySwitch upravljanjem



DAS4640, Installation drawings