

DAS 8930

Nape sa plosnatim panelom
s intuitivnim SmartControl White uprav. za ugradnju u plitke gornje elemente



- Filigranski dizajn – plosnati panel od plem. čelika širine 90 cm
- Jedinstveni komfor pri korištenju – Con@ctivity
- Ravnomjerno osvjetljenje zahvaljujući LED traci
- Učinkovita filtracija – filter od plemenitog čelika s 10 slojeva
- Nač. r. na kruž. zr. s Active AirClean ili Longlife AirClean f.

A++

EAN: 4002516495659 / Materijal: 11862350 / Stari broj materijala: 28S8930SD

Izvedba	
Napa s plosnatim panelom	•
Načini rada	
Vrsta provođenja zraka	Mogućnost pregradnje
Potreban dodatni set za pregradnju na kruženje zraka	DUU 151
Potreban dodatni aktivni ugljeni filter	DKF 31-P, DKF 31-R
Dizajn	
Boja	Plemeniti čelik
Komfor pri korištenju	
Umrežavanje s Miele@home	•
Automatska Con@ctivity funkcija	•
Elektroničko upravljanje	•
SmartControl	•
Programiranje isključivanja Booster stupnja	•
Naknadni rad 5/15 min	•
Prikaz zasićenosti filtra za masnoću	•
Programirani prikaz zasićenosti filtra za masnoću	•
Moguće programiranje zasićenosti aktivnog ugljenog filtra	•
CleanCover unutrašnjost nape za jednostavno čišćenje	•
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A+++ – D)	A++
ECO motor	•
PowerManagement sustav	•
Godišnja potrošnja energije u kWh/godini	25,2
Razred učinkovitosti dinamike fluida	A
Razred učinkovitosti osvjetljenja	A
Razred učinkovitosti filtriranja masnoće	B
Sustav filtracije	
Broj perivih u perilici posuđa Metalni filteri za masnoću od plemenitog čelika (10-slojni)	2
Osvjetljenje	
LED	•
Broj x W	1 x 3 W
Jačina osvjetljenja u lx	270 lx
Temperatura boje u K	3500 Kelvin
Funkcija prigušivanja osvjetljenja	•
Ventilator	
Ventilator s dvostranim usisavanjem	•
Motor na istosmjernu struju (DC-motor)	•
Odvod zraka	
Protok zraka, stupanj 1 (m ³ /h) prema EN 61591	190
Protok zraka, stupanj 2 (m ³ /h) prema EN 61591	290
Protok zraka, stupanj 3 (m ³ /h) prema EN 61591	400
Protok zraka, Booster stupanj (m ³ /h)	630
Protok zraka, Booster stupanj 2 (m ³ /h)	880
Zvučna snaga, stupanj 1 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	35,0
Zvučna snaga, stupanj 2 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	44,0
Zvučna snaga, stupanj 3 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	51,0
Zvučna snaga, Booster stupanj (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	62,0

DAS 8930

Nape sa plosnatim panelom

s intuitivnim SmartControl White uprav. za ugradnju u plitke gornje elemente



EAN: 4002516495659 / Materijal: 11862350 / Stari broj materijala: 28S8930SD

Zvučna snaga, Booster stupanj 2 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	70,0
Zvučni tlak u stupnju rada 1 (dB(A) re20μPa)	21,0
Zvučni tlak, stupanj 2 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	30,0
Zvučni tlak, stupanj 3 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	37,0
Zvučni tlak, Booster stupanj (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	48,0
Zvučni tlak, Booster stupanj 2 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	56,0
Kruženje zraka	
Protok zraka, stupanj 1 (m ³ /h) prema EN 61591	175
Protok zraka, stupanj 2 (m ³ /h) prema EN 61591	270
Protok zraka, stupanj 3 (m ³ /h) prema EN 61591	425
Protok zraka, Booster stupanj 1 (m ³ /h) prema EN 61591	630
Protok zraka, Booster stupanj 2 (m ³ /h) prema EN 61591	720
Zvučna snaga, stupanj 1 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	40,0
Zvučna snaga, stupanj 2 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	49,0
Zvučna snaga, stupanj 3 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	61,0
Zvučna snaga, Booster stupanj 1 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	71,0
Zvučna snaga, Booster stupanj 2 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	74,0
Zvučni tlak, stupanj 1 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	26,0
Zvučni tlak, stupanj 2 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	36,0
Zvučni tlak, stupanj 3 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	47,0
Zvučni tlak, Booster stupanj 1 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	57,0
Zvučni tlak, Booster stupanj 2 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	60,0
Sigurnost	
Sigurnosno isključivanje	•
Tehnički podaci	
Širina kućišta nape u mm	861
Visina kućišta nape u mm	60
Dubina kućišta nape u mm	307
Minimalna udaljenost iznad električne ploče za kuhanje u mm	450
Neto težina u kg	17,0
Duljina električnog kabela u m	1,5
Sigurnosni priključak	•
Minimalna udaljenost iznad plinske ploče za kuhanje (maks. 12,6 kW ukupne snage, plamenik ≤ 4,5 kW) u mm	650
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,23
Napon u V	230
Osigurač u A	10
Broj faza	1
Frekvencija u Hz	50

DAS 8930

Nape sa plosnatim panelom

s intuitivnim SmartControl White uprav. za ugradnju u plitke gornje elemente



EAN: 4002516495659 / Materijal: 11862350 / Stari broj materijala: 28S8930SD

Upute za montažu

Priključak za odvod zraka gore

•

Priključak za odvod zraka gore i straga

•

Promjer ispušnog nastavka u mm

150

Predložak za ugradnju

•

Isporučeni pribor

Zaklopka za sprječavanje povrata zraka

•

Dodatni pribor



Aktivni ugljeni filter

Nein

DAS 8930

Nape sa plosnatim panelom

s intuitivnim SmartControl White uprav. za ugradnju u plitke gornje elemente



DAS8930, Installation drawings