

G 7690 SCVi AutoDos K2O

Potpuno integrirana perilica posuđa

s automat. doziranjem zahvaljujući AutoDos funkciji s integriranim PowerDisk.



- Naše čudo prostora – 3D MultiFlex ladica s više prostora za Vaš pribor za jelo
- Više informacija i suvremeno umrežavanje kućanskih uređaja – Miele@home
- Omogućuje savršenstvo dizajna kuhinje i automatsko otvaranje – Knock2open
- Praktično punjenje zahv. savršenom pregledu čak i u mraku – BrilliantLight
- Izrazita fleksibilnost i Premium oprema košara – MaxiComfort P košare



EAN: 4002516468806 / Materijal: 11885080 / Stari broj materijala: 21769062A

Konstrukcija

- Potpuno integrirana perilica posuđa
- Perilica posuđa širine 60 cm

Dizajn

- Boja upravljačke ploče: CleanSteel/Opsidijan crna
- Izvedba upravljačke ploče: Potpuno integrirana up. ploča
- Vrsta upravljanja: Softkeys
- Zaslon: Zaslon s 1 retkom teksta
- Boja prikaza: bijela
- MultiLingua: •

Komfor

- Umrežavanje s Miele@home: •
- Automatsko doziranje s PowerDisk: •
- Knock2open: •
- BrilliantLight: •
- Prikaz preostalog vremena: •
- Odgoda početka programa do 24 h: •
- Kontrola funkcija: optičko i akustično
- Odabir jezika na zaslonu: •

Učinkovitost i održivost

- Razred energetske učinkovitosti (A–G): A
- Potrošnja vode u automatskom programu u l od: 6,0
- Potrošnja vode Eco programa u l po programu pranja (ciklus): 8,4
- Potrošnja električne energije u programu ECO u kWh: 0,54
- Potrošnja energije Eco programa u kWh kod 100 programa pranja (ciklusa): 54
- Vrijednost potrošnje priključka tople vode u programu ECO u kWh: 0,29
- Trajanje Eco programa u minutama: 230
- Razred emisije buke: B
- Emisija zvuka u dB(A): 41
- EcoFeedback: •
- EcoPower tehnologija: •
- Dokazana higijena: •
- Priključak na toplu vodu: •
- Polu punjenja: •

Kvaliteta rezultata

- Pranje svježom vodom: •
- SensorDry: •
- Aktivno kondenzacijsko sušenje: •
- BrilliantGlassCare: •

Programi pranja

- QuickPowerWash: •
- ECO: •
- Automatski program: •
- Intenzivni program 75°C: •
- PowerWash: •

G 7690 SCVi AutoDos K2O

Potpuno integrirana perilica posuđa

s automat. doziranjem zahvaljujući AutoDos funkciji s integriranim PowerDisk.



EAN: 4002516468806 / Materijal: 11885080 / Stari broj materijala: 21769062A

Blagi program	•
Higijenski program	•
SolarSpar	•
Posebno tihi program 38 dB(A)	•
Tjestenina/Riža	•
Bez gornje košare 65°C	•
Pivske čaše, toplo	•
Čišćenje uređaja	•
Opcije pranja	
AutoDos	•
IntenseZone	•
Express	•
Posebno čisto	•
Posebno suho	•
Dizajn košara	
Smještaj pribora za jelo	3D MultiFlex ladica
FlexCare držač čaša	4
FlexCare polica za šalice	1
Oprema košara	MaxiComfort P
Broj kompleta za jelo	14
Sigurnost	
Waterproof sustav	•
Prikaz kontrole sita	•
Tehnički podaci	
Širina niše minimalna u mm	600
Širina niše maksimalna u mm	600
Visina niše minimalna u mm	805
Visina niše maksimalna u mm	870
Dubina niše u mm	550
Širina uređaja u mm	598
Visina uređaja u mm	805
Dubina uređaja u mm	550
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u cm	116,5
Neto težina u kg	48,0
Ukupna priključna vrijednost u kW	2,00
Napon u V	230
Osigurač u A	10
Broj faza	1
Standardna električna frekvencija	50
Duljina crijeva za dovod vode u cm	1,50
Duljina crijeva za odvod vode u cm	1,50
Duljina električnog kabela u m	1,70
Mini. težina prednje ploče u kg	4,0
Maks. težina prednje ploče u kg	11,0
[putem servisne službe se može opremiti na mini.]	7,0
[putem servisne službe se može opremiti na maks.]	14,0
Zamjena rasvjetnog tijela	Servisna služba

G 7690 SCVi AutoDos K2O

Potpuno integrirana perilica posuđa

s automat. doziranjem zahvaljujući AutoDos funkciji s integriranim PowerDisk.



EAN: 4002516468806 / Materijal: 11885080 / Stari broj materijala: 21769062A

Raspoloživi jezici na zaslonu

Raspoloživi jezici na zaslonu s MultiLingua

deutsch, english (GB),
hrvatski, română,
slovenščina, srpski,
ελληνικά

Isporučeni pribor

1 x PowerDisk

•


Vaučer za 6 x PowerDisk

•


G 7690 SCVi AutoDos K2O

Potpuno integrirana perilica posuđa

s automat. doziranjem zahvaljujući AutoDos funkciji s integriranim PowerDisk.



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)