

G 7970 SCVi AutoDos K2O

Potpuno integrirana perilica posuđa

- svestrani Miele kuhinjski uređaj za kuhinje bez ručki.



- Automatsko doziranje – AutoDos s integriranim PowerDisk
- Inovativan dizajn i maksimalan komfor – 3D MultiFlex ladica
- Jednostavna komunikacija s uređajem – Miele@home
- Automatsko otvaranje vrata kucanjem dva puta – Knock2open
- Brzo upravljanje potezom prsta – M Touch zaslon



EAN: 4002516469445 / Materijal: 11885120 / Stari broj materijala: 21797062A

Konstrukcija	
Potpuno integrirana perilica posuđa	•
Perilica posuđa širine 60 cm	•
Dizajn	
Boja upravljačke ploče	CleanSteel/Opsidijan crna
Izvedba upravljačke ploče	Potpuno integrirana up. ploča
Vrsta upravljanja	Upravljanje na dodir
Zaslon	M Touch Vi
Boja prikaza	bijela
MultiLingua	•
Komfor	
Umrežavanje s Miele@home	•
Automatsko doziranje s PowerDisk	•
Knock2open	•
Pomoć pri zatvaranju vrata	AutoClose
BrilliantLight	•
Prikaz preostalog vremena	•
Odgoda početka programa do 24 h	•
Kontrola funkcija	optičko i akustično
Moguće dodavanje posuđa	•
Odabir jezika na zaslonu	•
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A–G)	A
Potrošnja vode u automatskom programu u l od	6,0
Potrošnja vode Eco programa u l po programu pranja (ciklus)	8,4
Potrošnja električne energije u programu ECO u kWh	0,54
Potrošnja energije Eco programa u kWh kod 100 programa pranja (ciklusa)	54
Vrijednost potrošnje priključka tople vode u programu ECO u kWh	0,29
Trajanje Eco programa u minutama	230
Razred emisije buke	B
Emisija zvuka u dB(A)	41
EcoFeedback	•
EcoPower tehnologija	•
Dokazana higijena	•
Priključak na toplu vodu	•
Polu punjenja	•
Kvaliteta rezultata	
Pranje svježom vodom	•
SensorDry	•
Turbothermic sušenje s kruženjem zraka	•
Aktivno kondenzacijsko sušenje	•
BrilliantGlassCare	•
Programi pranja	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatski program	•
Intenzivni program 75°C	•

G 7970 SCVi AutoDos K20

Potpuno integrirana perilica posuđa

- svestrani Miele kuhinjski uređaj za kuhinje bez ručki.



EAN: 4002516469445 / Materijal: 11885120 / Stari broj materijala: 21797062A

PowerWash	•
Blagi program	•
Higijenski program	•
SolarSpar	•
Posebno tihi program 39 dB(A)	•
Tjestenina/Riža	•
Bez gornje košare 65°C	•
Pivske čaše, toplo	•
Čišćenje uređaja	•
Opcije pranja	
AutoDos	•
IntenseZone	•
Express	•
Posebno čisto	•
Posebno suho	•
Dizajn košara	
Smještaj pribora za jelo	3D MultiFlex ladica
FlexCare držač čaša	4
FlexCare polica za šalice	1
Oprema košara	MaxiComfort P
Broj kompleta za jelo	14
Sigurnost	
Waterproof sustav	•
Prikaz kontrole sita	•
Tehnički podaci	
Širina niše minimalna u mm	600
Širina niše maksimalna u mm	600
Visina niše minimalna u mm	805
Visina niše maksimalna u mm	870
Dubina niše u mm	550
Širina uređaja u mm	598
Visina uređaja u mm	805
Dubina uređaja u mm	550
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u cm	116,5
Neto težina u kg	48,0
Ukupna priključna vrijednost u kW	2,00
Napon u V	230
Osigurač u A	10
Broj faza	1
Standardna električna frekvencija	50
Duljina crijeva za dovod vode u cm	1,50
Duljina crijeva za odvod vode u cm	1,50
Duljina električnog kabela u m	1,70
Mini. težina prednje ploče u kg	4,0
Maks. težina prednje ploče u kg	11,0
[putem servisne službe se može opremiti na mini.]	7,0
[putem servisne službe se može opremiti na maks.]	14,0
Zamjena rasvjetnog tijela	Servisna služba

G 7970 SCVi AutoDos K2O

Potpuno integrirana perilica posuđa

- svestrani Miele kuhinjski uređaj za kuhinje bez ručki.



EAN: 4002516469445 / Materijal: 11885120 / Stari broj materijala: 21797062A

Raspoloživi jezici na zaslonu

Raspoloživi jezici na zaslonu s MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (GB), english (US), español, français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portuguese, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

Isporučeni pribor

1 x PowerDisk


Vaučer za 6 x PowerDisk

-
-


G 7970 SCVi AutoDos K20

Potpuno integrirana perilica posuđa

- svestrani Miele kuhinjski uređaj za kuhinje bez ručki.



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)