

KS 4887 DD

Samostojeći hladnjak

s PerfectFresh Active, FlexiLight 2.0 i Click2open za najveću praktičnost.



- 5x duža svježina zahv. aktiv. ovlaživanju – PerfectFresh Active
- Individ. podešivo osvijetljenje dna zahvaljujući FlexiLight 2.0
- Čak se i uređaji bez ručke lako otvaraju zahvaljujući Click2open
- Ravnomjer. raspodjela temp. u cijelom prost. za hlad. – DynaCool
- Individualno prilagodljivo podešavanje visine pretinaca u vratima



EAN: 4002516515913 / Materijal: 11949670 / Stari broj materijala: 36488740EU1

Kategorija uređaja	
Hladnjak	•
Izvedba	
Samostojeći uređaj	•
Smjer otvaranja vrata	desno
Promjenjiv smjer otvaranja vrata	•
Mogućnost postavljanja side-by-side	•
Dizajn	
Boja kućišta	srebrna
Boja prednje strane	Plemeniti čelik s CleanSteel
Osvjetljenje zone za hlađenje	FlexiLight 2,0
Osvjetljenje ventilatora	•
Osvjetljenje sustava za održavanje svježine	•
Komfor pri korištenju	
Umrežavanje s Miele@home	•
Sustav za održavanje svježine	PerfectFresh Active
Precizno podešavanje unutarnjih vrata	•
ComfortClean	•
DynaCool	•
XL unutrašnjost	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Pomoć za otvaranje vrata	Click2open
Upravljanje	
Koncept upravljanja	FreshTouch
Precizno podešavanje	Temperatura hlađenja
Nezavisna regulacija temperature zone za hlađenje i zone za zamrzavanje	Ne
Brzo hlađenje	•
Broj temperaturnih zona	2
Šabat način rada	•
Party način rada	•
Holiday način rada	•
Uređaj/zona za hlađenje	
Broj površina za odlaganje	5
od toga djeljivo (FlexiBoard)	1
od toga osvijetljeno	3
Kromirana polica za boce	•
Broj ladicica za održavanje svježine namirnica	3
Suha stražnja stjenka	CleanSteel
Broj policica za konzerve na vratima	2
Polica za boce na vratima	2
Polica u vratima	4
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A–G)	D
Godišnja potrošnja energije u kWh	134,30
Potrošnja energije u 24 h u kWh	0,36
Sigurnost	
Funkcija zaključavanja	•
Akustični alarm vrata	•

KS 4887 DD

Samostojeći hladnjak

s PerfectFresh Active, FlexiLight 2.0 i Click2open za najveću praktičnost.



EAN: 4002516515913 / Materijal: 11949670 / Stari broj materijala: 36488740EU1

Optički alarm vrata

•


Tehnički podaci

Širina uređaja u mm	600
Visina uređaja u mm	1855
Dubina uređaja u mm	675
Težina u kg	76,3
Klimatski razred	SN-T
Zona za hlađenje u l	387
od toga PerfectFresh zona u l	141
Zona za zamrzavanje sa 4 zvjezdice u l	0
Ukupna iskoristiva zapremnina u l	386
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (A-D)	B
Emisija buke koja se prenosi zrakom u dB(A) re1pW	35
Potrošnja električne energije u miliamperima (mA)	1200
Napon u V	220-240
Osigurač u A	10
Broj faza	1
Frekvencija u Hz	50-60
Duljina električnog kabela u m	2,0
Zamjena rasvjetnog tijela	Servisna služba
Isporučeni pribor	
Posuda za jaja	•
PerfectFresh kutija za razvrstavanje	•


KS 4887 DD

Samostojeći hladnjak


s PerfectFresh Active, FlexiLight 2.0 i Click2open za najveću praktičnost.




KS4373ED, KS4383ED, KS4383 C ED, KS4783 bb Blackboard, KS4887DD, installation (footnote*) (installation drawings)




FN4872D, FN4874C, KS4887DD, installation sketch (footnote*) (installation drawings)




KFN4898CD bs, KS4887DD edt/cs, top view (footnote*) (installation drawings)




KS4887DD, FNS4882D, top view, Side-by-Side (*footnote) (installation drawings)




KS4383ED, KS4887DD, FNS4382D, FNS4382E, FNS4882D, installation sketch, Side-by-Side (*footnote) (installation drawings)



Integrating freestanding refrigeration appliance in a run of kitchen units, edt/cs, ws, bst, el (*footnote)



KWTS4785F, KS4887DD, KWTS4785F, KS4383ED, KWTS4785F, KWNS4784DE, KWNS4784DE, KS4887DD, installation sketch (*footnote)



KWTS4785F, KS4887DD, KWTS4785F, KS4383ED, KWTS4785F, KWNS4784DE, KWNS4784DE, KS4887DD, top view (*footnote)