

## KDN 7714 E Active

Ugradbeni hladnjak sa zamrzivačem  
s DailyFresh ExtraCool, praktičnim LED osvjetljenjem i NoFrost.



- 2 ladice, jedna s regulacijom vlažnosti – DailyFresh ExtraCool
- Optimalno osvjetljenje unutra, koje ne zahtijeva održavanje putem LED
- Bez zaleđivanja smrznute namirnice – više nikad odmrzavanje. zahvaljujući NoFrost
- Brzo hlađenje namirnice zahvaljujući automatski brzom hlađenju



EAN: 4002516531876 / Materijal: 11990690 / Stari broj materijala: 38771450EU1

<b>Kategorija uređaja</b>	
Kombinacija hladnjaka i zamrzivača	•
<b>Izvedba</b>	
Ugradbeni uređaj	•
Integrirani ugradbeni uređaj	•
Smjer otvaranja vrata	desno
Promjenjiv smjer otvaranja vrata	•
<b>Dizajn</b>	
Osvjetljenje zone za hlađenje	LED
<b>Komfort pri korištenju</b>	
Sustav za održavanje svježine	DailyFresh
NoFrost	•
VarioRoom	•
<b>Upravljanje</b>	
Koncept upravljanja	EasyControl
Moguće isključivanje dijela za hlađenje	Ne
Nezavisna regulacija temperature zone za hlađenje i zone za zamrzavanje	Ne
Brzo hlađenje	•
Brzo zamrzavanje	•
Broj temperaturnih zona	2
Party način rada	•
<b>Uređaj/zona za hlađenje</b>	
Broj površina za odlaganje	4
Kromirana polica za boce	•
Broj ladicica za održavanje svježine namirnice	2
Broj policica za konzerve na vratima	2
Polica za boce na vratima	1
Polica u vratima	3
<b>Uređaj/zona za zamrzavanje</b>	
Broj ladicica za zamrzavanje	3
<b>Učinkovitost i održivost</b>	
Razred energetske učinkovitosti (A-G)	E
Godišnja potrošnja energije u kWh	233,97
Potrošnja energije u 24 h u kWh	0,64
<b>Sigurnost</b>	
Akustični alarm vrata	•
Optički alarm vrata	•
<b>Tehnički podaci</b>	
Min. širina niše u mm	560
Maks. širina niše u mm	568
Min. visina niše u mm	1772
Maks. visina niše u mm	1780
Dubina niše u mm	550
Širina uređaja u mm	541
Visina uređaja u mm	1772
Dubina uređaja u mm	548
Težina u kg	55,2
Način pričvršćenja	Fiksna vrata

## KDN 7714 E Active

Ugradbeni hladnjak sa zamrzivačem  
s DailyFresh ExtraCool, praktičnim LED osvjetljenjem i NoFrost.




EAN: 4002516531876 / Materijal: 11990690 / Stari broj materijala: 38771450EU1


Maks. težina prednje strane vrata dijela za hlađenje izražena u kg	15
Maks. težina prednje strane vrata dijela za zamrzavanje izražena u kg	15
Klimatski razred	SN-ST
Zona za hlađenje u l	184
Zona za zamrzavanje sa 4 zvjezdice u l	76
Ukupna iskoristiva zapremina u l	260
Vrijeme pohrane kod kvara u h	10
Snaga zamrzavanja u kg/24h	4,00
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (A-D)	B
Emisija buke koja se prenosi zrakom u dB(A) re1pW	35
Potrošnja električne energije u miliamperima (mA)	1000
Napon u V	220-240
Osigurač u A	10
Broj faza	1
Frekvencija u Hz	50
Duljina električnog kabela u m	2,3
Zamjena rasvjetnog tijela	Servisna služba
<b>Isporučeni pribor</b>	
Posuda za kockice leda	•

## KDN 7714 E Active


Ugradbeni hladnjak sa zamrzivačem  
s DailyFresh ExtraCool, praktičnim LED osvjetljenjem i NoFrost.



KFN7714F, KFNS7716FC, KD7714E, KD7724E,  
KDN7714E, KDN7724E Active, side view (installation  
drawings)



KFN7714F, KFNS7716FC, KD7714E, KD7724E,  
KDN7714E, KDN7724E Active, built-in (footnote\*)  
(installation drawings)



KD7713E, KD7714E, KD7724E, KDN7713E, KDN7714E,  
KDN7724E Active, installation (footnote\*) (installation  
drawings)