

F 2413 Vi
MasterCool zamrzivač
za dizajn i tehniku vrhunske klase u velikom formatu.



- Praktična potpora pri otvaranju vrata zahvaljujući Push2open
- Osvjetljen unutr. prostor zahvaljujući LED elem. — BrilliantLight
- Svježe kockice leda iz IceMaker s priključkom na svježu vodu
- Praktično upravljanje zahvaljujući zaslonu u boji MasterSensor



EAN: 4002516550099 / Materijal: 12021680 / Stari broj materijala: 37241301D

Opće informacije	
Oznaka modela	F 2413 Vi
Kataloški broj proizvođača	12021680
EAN broj	4002516550099
Kategorija uređaja	
Zamrzivač	•
Izvedba	
Ugradbeni uređaj	•
Integrirani ugradbeni uređaj	•
Smjer otvaranja vrata	lijevo
Promjenjiv smjer otvaranja vrata	•
Mogućnost postavljanja side-by-side	•
Dizajn	
Osvjetljenje	BrilliantLight
Komfor pri korištenju	
Umrežavanje s Miele@home	•
Koncept upravljanja	MasterSensor
Šabat način rada	•
NoFrost	•
SoftClose	•
Ledomat s priključkom na dovod svježe vode	•
Push2open	•
FullAccess	•
EasyClean	•
MaxLoad okov	•
Upravljanje	
Brzo zamrzavanje	•
Broj temperaturnih zona	1
Eco način rada	•
Uređaj/zona za zamrzavanje	
Broj površina za odlaganje	2
Broj košara za zamrzavanje	2
Male košare na vratima	1
Velike košare na vratima	3
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A-G)	E
Godišnja potrošnja energije u kWh	246,00
Potrošnja energije u 24 h u kWh	0,60
Sigurnost	
Funkcija zaključavanja	•
Akustični alarm vrata	•
Akustični alarm temperature za zamrzivač	•
Optički alarm vrata	•
Optički alarm temperature	•
Tehnički podaci	
Min. širina niše u mm	457
Maks. širina niše u mm	460
Min. visina niše u mm	2134

F 2413 Vi
MasterCool zamrzivač
za dizajn i tehniku vrhunske klase u velikom formatu.



EAN: 4002516550099 / Materijal: 12021680 / Stari broj materijala: 37241301D


Maks. visina niše u mm	2164
Dubina niše u mm	629
Širina uređaja u mm	451
Visina uređaja u mm	2125
Dubina uređaja u mm	545
Težina u kg	122,2
Način pričvršćenja	Fiksna vrata
Maks. težina prednje strane vrata dijela za hlađenje izražena u kg	59
Klimatski razred	SN-T
Zona za zamrzavanje sa 4 zvjezdice u l	240
Ukupna iskoristiva zapremnina u l	240
Vrijeme pohrane kod kvara u h	10
Snaga zamrzavanja u kg/24h	16,00
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (A-D)	D
Emisija buke koja se prenosi zrakom u dB(A) re1pW	42
Potrošnja električne energije u miliamperima (mA)	3000
Napon u V	220-240
Osigurač u A	10
Broj faza	1
Frekvencija u Hz	50-60
Duljina električnog kabela u m	3,0

Raspoloživi jezici na zaslonu


Raspoloživi jezici na zaslonu s MultiLingua

[?][?][?][?][?][?][?][?]
 [?], [?][?][?][?], deutsch,
 dansk, english, english
 (AU), english (CA), english
 (GB), english (US), eesti,
 suomi, français, français
 (CA), français (FR),
 ελληνικά, italiano, [?][?]
 [?], [?][?][?], hrvatski,
 latviesu, lietuviu, bahasa
 malaysia, nederlands, norsk,
 polski, português, română,
 русский, svenska, srpski,
 slovenčina, slovenščina,
 español, čeština, türkçe,
 українська, magyar


F 2413 Vi MasterCool zamrzivač za dizajn i tehniku vrhunske klase u velikom formatu.




Side-by-side, MasterCool, without partition wall, with heating mat (Sketch) (with footnote)




F2413Vi, F2412Vi, F2411Vi, MasterCool, inner space, installation drawings




Sideview, MasterCool, Sketch




Example for diminsioning Side-by-side-Combination MasterCool (Sketch) (*footnote) (only for EUROPE)




Side-by-Side, MasterCool, footnote, installation drawings



KFP1805ed/cs, KFP1804ed/cs, Front panel, Front dimensions, MasterCool, installation drawings



F2413Vi, F2471Vi, F2471SF, F2461Vi, F2411Vi, F2411SF, installation, MasterCool, installation drawings



Opening angle 90°/115°, right side stop, MasterCool (Sketch) with footnote