

Classic C1 - SBAF5

Podni usisavači

sa teleskopskom cijevi za udobno usisavanje po atraktivnoj cijeni.



- Usisavanje uz uštedu energije – 800 W
- Svestrana primjena – univerzalni podni nastavak
- Praktično podešavanje visine zahvaljujući komfornoj teleskopskoj cijevi
- Izrazito lagan – 5,8 kg sa priborom za usisavanje
- Lagano usisavanje velikih površina uslijed radijusa do 9 m

EAN: 4002516553847 / Materijal: 12029700 / Stari broj materijala: 41BAF500CE

Izvedba	
Podni usisavač s vrećicom za prašinu	•
Linija proizvoda	Classic C1
Izvedba motora	PowerLine
Tip proizvoda	SBAF5
Boja uređaja	Mango crvena
Komfor pri korištenju	
Elektronska regulacija snage rada	Šesterostupanjski okretni regulator
XXL drška	•
Usisna cijev	Comfort Compact teleskopska cijev
Sustav postavljanja usisavača u stankama tijekom usisavanja	•
Sustav postavljanja usisavača za odlaganje	Jednostran
Učinkovitost i održivost	
Nazivna ulazna snaga u W	800
Mobilnost	
Kotačići na čeličnoj osovini koji štite podne površine	•
Kretanje na 3 točke	•
Radius djelovanja u m	9
Duljina kabela u m	5,5
Sustav filtracije	
Tip vrećice za usisavač	HyClean GN
Volumen vrećice za prašinu u l	4,5
Indikator zamjene vrećice za prašinu	•
Filtar izlaznog zraka	AirClean filter
Zaštitni filter motora	•
Sigurnost	
Sustav zaključavanja podnog usisnog nastavka i drške	•
Automatsko pozicioniranje vrećice za prašinu	•
Tehnički podaci	
Maksimalna snaga u W	800
Glasnoća izražena u dB	79,0
Širina u mm	463
Visina u mm	221
Težina u kg	5,5
Isporučeni pribor	
Trodijelni pribor	na VarioClip držaču
Nastavak za tapecirani namještaj	•
Uski nastavak	•
Usisni kist s umj. vlaknima	•
Podni nastavak SBD 355-3	•
Filtar	AirClean filter
Četkica za čišćenje	Ne
Vaučer za vrećicu za usisavač	•