

Compact C2 Silence - SDRK5

Podni usisavači

s posebnim Silence motorom i EcoTeQ Plus podnim nastavkom za tiho usisavanje.



- Power Efficiency motor s poboljšanim stupnjem učinkovitosti
- Izvanredno i učinkovito čišćenje s EcoTeQ Plus sapnicom
- Silence AirClean filtar za smanjenje buke
- Lagan – 6,5 kg sa priborom za usisavanje
- Ušteda prostora za pohranu uz Compact sustav

EAN: 4002516553571 / Materijal: 12030240 / Stari broj materijala: 41DRK530CE

Izvedba	
Podni usisavač s vrećicom za prašinu	•
Linija proizvoda	Compact C2
Izvedba motora	EcoLine
Tip proizvoda	SDRK5
Boja uređaja	Lopoč bijela
Komfor pri korištenju	
Elektronska regulacija snage rada	Šesterostupanjski okretni regulator
Ergonomska drška za nošenje	•
Ergonomska drška	•
XXL drška	•
Silence sustav plus	•
Usisna cijev	Comfort Compact teleskopska cijev
Sustav postavljanja usisavača u stankama tijekom usisavanja	•
Sustav postavljanja usisavača za odlaganje	Obostran Compact
Comfort namatanje kabela	•
Učinkovitost i održivost	
Nazivna ulazna snaga u W	550
Mobilnost	
Kotačići na čeličnoj osovini koji štite podne površine	•
Kretanje na 3 točke	•
Radius djelovanja u m	11
Duljina kabela u m	7,5
Sustav filtracije	
Tip vrećice za usisavač	HyClean FJM
Volumen vrećice za prašinu u l	3,5
Indikator zamjene vrećice za prašinu	•
Filtar izlaznog zraka	Silence AirClean filtar
Zaštitni filtar motora	•
Sigurnost	
Sustav zaključavanja podnog usisnog nastavka i drške	•
Automatsko pozicioniranje vrećice za prašinu	•
Tehnički podaci	
Maksimalna snaga u W	550
Glasnoća izražena u dB	67,0
Širina u mm	425
Visina u mm	230
Težina u kg	6,5
Isporučeni pribor	
Trodijelni pribor	na VarioClip držaču
Nastavak za tapecirani namještaj	•
Uski nastavak	•
Usisni kist s umj. vlaknima	•
Podni nastavak SBD 660-3	•
Četkica za čišćenje	Ne