

Compact C2 Flex - SDRF5

Podni usisavači

ušteda mjesta kod odlaganja uz Compact-sistem.



- Svestrana primjena – univerzalni podni nastavak
- Power Efficiency motor s poboljšanim stupnjem učinkovitosti
- AirClean+ filtar zadržava i najmanje čestice
- Dugi fleksibilan nastavak za fuge za čišćenje uskih međuprostora
- Lagan – 6,5 kg sa priborom za usisavanje

EAN: 4002516553793 / Materijal: 12030340 / Stari broj materijala: 41DRF530CE

Izvedba	
Podni usisavač s vrećicom za prašinu	•
Linija proizvoda	Compact C2
Izvedba motora	PowerLine
Tip proizvoda	SDRF5
Boja uređaja	Petrolej
Komfor pri korištenju	
Elektronska regulacija snage rada	Šesterostupanjski okretni regulator
Ergonomska drška za nošenje	•
Ergonomska drška	•
XXL drška	•
Silence sustav	•
Usisna cijev	Comfort Compact teleskopska cijev
Sustav postavljanja usisavača u stankama tijekom usisavanja	•
Sustav postavljanja usisavača za odlaganje	Obostran Compact
Comfort namatanje kabela	•
Učinkovitost i održivost	
Nazivna ulazna snaga u W	890
Mobilnost	
Kotačići na čeličnoj osovinu koji štite podne površine	•
Kretanje na 3 točke	•
Radius djelovanja u m	11
Duljina kabela u m	7,5
Sustav filtracije	
Tip vrećice za usisavač	HyClean FJM
Volumen vrećice za prašinu u l	3,5
Indikator zamjene vrećice za prašinu	•
Filtar izlaznog zraka	AirClean Plus filtar
Zaštitni filtar motora	•
Sigurnost	
Sustav zaključavanja podnog usisnog nastavka i drške	•
Automatsko pozicioniranje vrećice za prašinu	•
Tehnički podaci	
Maksimalna snaga u W	890
Glasnoća izražena u dB	79,0
Širina u mm	425
Visina u mm	230
Težina u kg	6,5
Isporučeni pribor	
Trodijelni pribor	na VarioClip držaču
Nastavak za tapecirani namještaj	•
Uski nastavak	•
Posebno dug i fleksibilan nastavak za utoke SFD 20	•
Usisni kist s umj. vlaknima	•
Podni nastavak SBD 355-3	•
Filtar	AirClean Plus filtar
Četkica za čišćenje	Ne